

**IE-BIC-HYB-P-0,5-300**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



Hibrid, 10 pólusú. Betétek 14-es változatú dugaszolható csatlakozókhoz

**Általános rendelési adatok**

Változat	Crimp contact, for flange insert, Hybrid
Rendelési szám	<a href="#">1096150000</a>
Típus	IE-BIC-HYB-P-0,5-300
GTIN (EAN)	4032248869114
Qty.	300 Darab

## Technical data

## Tanúsítványok

ROHS Megfelel

## Méretek és tömegek

Nettó tömeg 0.29 g

## Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet Üzemi hőmérséklet  
Telepítési hőmérséklet

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot Megfelel, kivétel nélkül  
REACH SVHC Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

## Általános adatok

Vezeték keresztmetszet, finomsodratú, max. (AWG)	AWG 20	Vezeték keresztmetszet, finomsodratú, min. (AWG)	AWG 24
Árnyékolás	árnyékolatlan	Kategória	Egyéb
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, max.	0.5 mm <sup>2</sup>	Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, min.	0.2 mm <sup>2</sup>
2. csatlakozás	Crimp		

## Villamos tulajdonságok

Névleges feszültség 24 V


## Fontos megjegyzés

Termékinformáció Hibrid, 10 pólusú. Betétek 14-es változatú dugaszolható csatlakozókhoz

## Besorolások

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		

Méretreajz



**Accessories****Crimping tools**

Krimpelő szerszámok Weidmüller érzékelőkhöz RSV és DSTV-HD rendszerek számára

- Kilincsmű a pontos krimpeléshez
- Kioldási lehetőség helytelen működés esetén
- Végütközővel az érintkező pontos pozicionálásához

**Általános rendelési adatok**

Típus	HTF HYB	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1119580000</a>	Présszerszám, Krimpelő szerszám érintkezőkhöz, 0.08mm <sup>2</sup> , 1mm <sup>2</sup> , FoderBcrimp
GTIN (EAN)	4032248900626	
Qty.	1 ST	