

## THM EL VIN 15 WS 5L 30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



## Testreszabott azonosítás: EL

A MultiMark jelölők végtelen lehetőségei gazdaságos alternatívává teszik őket a hagyományos címkésínekkel vagy különleges címkékkel szemben. Minden adott szélességhez pontosan konfigurálható a magasság a szoftverrel, hogy tökéletesen illeszkedjen az adott jelölőhöz. A címkék egyedi, meghatározott hosszra vágásához vágófejet használunk. Tökéletes a funkciók blokkokhoz vagy komplett sorkapocs-tömbökhöz való nagy címkék készítéséhez.

## Általános rendelési adatok

|                |                                    |
|----------------|------------------------------------|
| Változat       | THM, Készülékjelölők, 15 x , fehér |
| Rendelési szám | <a href="#">1096170000</a>         |
| Típus          | THM EL VIN 15 WS 5L 30M            |
| GTIN (EAN)     | 4032248869145                      |
| Qty.           | 1 ROL                              |

## THM EL VIN 15 WS 5L 30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

## Méretek és tömegek

|             |          |                 |             |
|-------------|----------|-----------------|-------------|
| Mélység     | 0.08 mm  | Mélység (coll)  | 0.0031 inch |
| Magasság    | 15 mm    | Magasság (coll) | 0.5906 inch |
| Hossz       | 30000 mm | Hossz, inch     | 1181.1 inch |
| Nettó tömeg | 582 g    |                 |             |

## Hőmérséklet

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Üzemi hőmérsékleti tartomány | -40...80 °C |
|------------------------------|-------------|

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétel nélkül      |
| REACH SVHC               | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC |

## Általános adatok

|                                    |  |                 |  |
|------------------------------------|--|-----------------|--|
| Ragasztóanyag                      | Poliakrilát ragasztó   |                 |  |
| Laponkénti jelölőszám              | 1  |                 |  |
| Nyomatás módja                     | Hőnyomtató   |                 |  |
| Változat                           | Végtelenített, Öntapadós   |                 |  |
| UL 94 éghetőségi osztály           | HB   |                 |  |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány, max. | 80 °C  |                 |  |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány, min. | -40 °C   |                 |  |
| Szín                               | fehér  |                 |  |
| Halogén                            | Igen   |                 |  |
| Hossz                              | 30000 mm   |                 |  |
| Alapanyag                          | Vinil fólia  |                 |  |
| Nyomatott karakterek               | nélkül   |                 |  |
| Jelölők száma kombinációként       | Tápellátás formája   | Étikett-tekercs |  |
| UL 969 tanúsítvány                 | Nem  |                 |  |
| kompatibilis nyomtató              | <a href="#">THM MULTIMARK</a> , <a href="#">THM MULTIMARK PLUS</a> |                 |  |
| Jelölők száma kombinációként       | 1 Label reel = Device markers                                      |                 |  |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány       | -40...80 °C  |                 |  |
| Szám tekercsenként                 | 1  |                 |  |

## Készülékjelölők

|         |      |
|---------|------|
| Halogén | Igen |
|---------|------|

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001288    | ETIM 9.0    | EC001288    |
| ETIM 10.0   | EC001288    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-04 |             |             |



**Tartozékok****Tintaszalagok**

Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

**Általános rendelési adatok**

|                |                            |            |  |
|----------------|----------------------------|------------|--|
| Típus          | RIBBON MM 110/360 SW       | Változat   |  |
| Rendelési szám | <a href="#">2005070000</a> | Ink ribbon |  |
| GTIN (EAN)     | 4050118390049              |            |  |
| Qty.           | 1 ST                       |            |  |