

SAIL-VSA-M8G-3-5.0U**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A Weidmüller csatlakozóvezetékeként szolgáló szelepdugókat kínál M8/M12 dugóval és egyik oldalon szabad véggel. A szelepdugó állapotát a LED jelzi. A szelepdugók védőáramkörrel vannak felszerelve. A Weidmüller választéka A,B és C típusú szelepdugókat kínál a DIN és ipari szabványokhoz. Az IP 67 védelmi osztály becsavarozás esetén teljesül. A kilépési irány szintén döntő tényező, ezért a Weidmüller különböző verziókat kínál.

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|---|
| Változat | Szelepkábel (szerelt), Csatlakozódugó egyenes - szelepcsatlakozó, A építési forma (18 mm), M8 = nincs, Kábelhossz: 5 m, PUR, fekete |
| Rendelési szám | 1099760500 |
| Típus | SAIL-VSA-M8G-3-5.0U |
| GTIN (EAN) | 4032248874705 |
| Qty. | 1 Darab |

SAIL-VSA-M8G-3-5.0U

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

Méretetek és tömegek

Nettó tömeg 172 g

Termékek környezetvédelmi megfelelése

| | |
|--|--------------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétellel |
| RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen) | 6c |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | e8d8af70-4c85-4483-bc8c-9bc5b598e2a9 |

Kábel műszaki adatai

| | | | |
|-------------------------------|-------------|---------------------------|---------------------|
| Kábelhossz | 5 m | Köpeny színe | fekete |
| A következő kábeltartókhöz: | Igen | Érkeresztmetszet | 0.5 mm ² |
| Halogén | Nem | Köpeny anyaga | PUR |
| Temperature range, stationary | -50...80 °C | Temperature range, moving | -25...80 °C |
| Pólusok száma | 3 | Outside diameter | 4.6 mm ± 0.2 mm |

Általános műszaki adatok

| | | | |
|--|--|-----------------------------|-----------------------|
| Kódolás | A építési forma (18 mm), M8 = nincs | Csatlakozási menet | M8 |
| Érintkező felület | ónozott | LED | Igen |
| Változat | Csatlakozódugó egyenes - szelepcsatlakozó | Érintkező anyaga | CuZn |
| Névleges feszültség | 24 V | Névleges áram | 4 A |
| Védelmi osztály | IP67, becsavart állapotban | Menetes gyűrű anyaga | Sárgaréz, nikkelezett |
| Valamennyi szelepcsatlakozó védőáramkörrel ellátott | Fojtódióda | Ház hőmérsékleti tartománya | -25...+80 °C |


Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001855 | ETIM 9.0 | EC001855 |
| ETIM 10.0 | EC001855 | ECLASS 14.0 | 27-06-03-12 |
| ECLASS 15.0 | 27-06-03-12 | | |

Méretrajz




Méretrajz



Póluskiosztás



Póluskiosztás



Kapcsolási rajz

