

IE-KSF-PKV14M-KLROB-1.5M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Konfekcionált IE kábelek

Általános rendelési adatok

Rendelési szám	1103660015
Típus	IE-KSF-PKV14M-KLROB-1.5M
GTIN (EAN)	4032248922512
Qty.	1 Darab

IE-KSF-PKV14M-KLROB-1.5M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méretetek és tömegek

Nettó tömeg	293.6 g
-------------	---------

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	Üzemi hőmérséklet	-40 ...70
Telepítési hőmérséklet		

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel
REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Szabványok

Csatlakozó, standard	IEC 61076-3-119 CDV, IEC 61076-3-117 Var. 14
----------------------	--

Villamos tulajdonságok

Üzemi feszültség	30
------------------	----

Általános szabványok

Csatlakozó, standard	IEC 61076-3-119 CDV, IEC 61076-3-117 Var. 14
----------------------	--

Kábel elektromos tulajdonságai

Üzemi feszültség	30
------------------	----

Kábel mechanikai jellemzői és anyagjellemzői

Min. hajlítási sugár, ismétlődő	10 x kábelátmérő	Min. hajlítási sugár, csak egyszer	5 x kábelátmérő
---------------------------------	------------------	------------------------------------	-----------------

Kábel szerkezet

Köpeny színe	fekete (RAL 9005-höz hasonló)	Köpenyátmérő, max.	9.3 mm
--------------	-------------------------------	--------------------	--------

Besorolások

ETIM 8.0	EC001579	ETIM 9.0	EC001579
ETIM 10.0	EC001579	ECLASS 14.0	27-06-05-01
ECLASS 15.0	27-06-05-01		

IE-KSF-PKV14M-KLROB-1.5M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Rajzok

www.weidmueller.com

