

**IE-KSF-PKV14M-KLROB-7.5M**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



Konfekcionált IE kábelek

**Általános rendelési adatok**

Rendelési szám	1103660075
Típus	<a href="#">IE-KSF-PKV14M-KLROB-7.5M</a>
GTIN (EAN)	4032248922376
Qty.	1 Darab

## IE-KSF-PKV14M-KLROB-7.5M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

## Méretetek és tömegek

Nettó tömeg	980 g
-------------	-------

## Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	Üzemi hőmérséklet	-40 °C...70
Telepítési hőmérséklet		

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel
REACH SVHC	Lead 7439-92-1

## Szabványok

Csatlakozó, standard	IEC 61076-3-119 CDV, IEC 61076-3-117 Var. 14
----------------------	--

## Villamos tulajdonságok

Üzemi feszültség	30
------------------	----

## Általános szabványok

Csatlakozó, standard	IEC 61076-3-119 CDV, IEC 61076-3-117 Var. 14
----------------------	--

## Kábel elektromos tulajdonságai

Üzemi feszültség	30
------------------	----

## Kábel mechanikai jellemzői és anyagjellemzői

Min. hajlítási sugár, ismétlődő	10 x kábelátmérő	Min. hajlítási sugár, csak egyszer	5 x kábelátmérő
---------------------------------	------------------	------------------------------------	-----------------

## Kábel szerkezet

Köpeny színe	fekete (RAL 9005-höz hasonló)	Köpenyátmérő, max.	9.3 mm
--------------	-------------------------------	--------------------	--------

## Besorolások

ETIM 8.0	EC001579	ETIM 9.0	EC001579
ETIM 10.0	EC001579	ECLASS 14.0	27-06-05-01
ECLASS 15.0	27-06-05-01		

## IE-KSF-PKV14M-KLROB-7.5M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

# Rajzok

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

