

THM EL VIN 38 WS 2L 30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



A kép illusztráció

Testreszabott azonosítás: EL

A MultiMark jelölők végtelen lehetőségei gazdaságos alternatívává teszik őket a hagyományos címkesínekkel vagy különleges címkékkel szemben. Minden adott szélességhez pontosan konfigurálható a magasság a szoftverrel, hogy tökéletesen illeszkedjen az adott jelölőhöz. A címkék egyedi, meghatározott hosszra vágásához vágófejet használunk. Tökéletes a funkciók blokkokhoz vagy komplett sorkapocs-tömbökhöz való nagy címkék készítéséhez.

Általános rendelési adatok

Változat	THM, Készülékjelölők, 38 x , fehér
Rendelési szám	1105560000
Típus	THM EL VIN 38 WS 2L 30M
GTIN (EAN)	4032248880775
Qty.	1 ROL

THM EL VIN 38 WS 2L 30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS Megfelel

Méretek és tömegek

Mélység	0.08 mm	Mélység (coll)	0.0031 inch
Magasság	38 mm	Magasság (coll)	1.4961 inch
Hossz	30000 mm	Hossz, inch	1181.1 inch
Nettó tömeg	380 g		

Hőmérséklet

Üzemi hőmérsékleti tartomány -40...80 °C

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Általános adatok


Ragasztóanyag	Poliakrilát ragasztó		
Laponkénti jelölőszám	1		
Nyomatás módja	Hőnyomtató		
Változat	Végtelenített, Öntapadós		
UL 94 éghetőségi osztály	HB		
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	80 °C		
Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-40 °C		
Szín	fehér		
Halogén	Igen		
Hossz	30000 mm		
Alapanyag	Vinil fólia		
Nyomatott karakterek	nélkül		
Jelölők száma kombinációként	Tápellátás formája	Étikett-tekercs	
UL 969 tanúsítvány	Nem		
kompatibilis nyomtató	THM MULTIMARK , THM MULTIMARK PLUS		
Jelölők száma kombinációként	1 Label reel = Device markers		
Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...80 °C		
Szám tekercsenként	1		

Készülékjelölők

Halogén Igen

Besorolások

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		



Tartozékok**Tintaszalagok**

Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

Általános rendelési adatok

Típus	RIBBON MM 110/360 SW	Változat	
Rendelési szám	2005070000	Ink ribbon	
GTIN (EAN)	4050118390049		
Qty.	1 ST		