

**TABPACK FLAG 54/8 WS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**A kép illusztráció**

A kép illusztráció



A TabPack praktikus formátumban tartalmaz üres címkéket, amelyre filctollal vagy golyóstollal lehet írni a kívánt helyen.

**Általános rendelési adatok**

Változat	Készülékjelölők, Készülékjelölők, 8 x 54 mm, fehér
Rendelési szám	<a href="#">1107340000</a>
Típus	TABPACK FLAG 54/8 WS
GTIN (EAN)	4032248882625
Qty.	1 Darab

## TABPACK FLAG 54/8 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

## Méretek és tömegek

Mélység	0.08 mm	Mélység (coll)	0.0031 inch
Magasság	8 mm	Magasság (coll)	0.315 inch
Szélesség	54 mm	Szélesség (coll)	2.126 inch
Nettó tömeg	27 g		

## Hőmérséklet

Üzemi hőmérsékleti tartomány	-29...80 °C
------------------------------	-------------

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

## Általános adatok

Ragasztóanyag	Természetes gumi ragasztó	
Anyag színe az ellenállás kódja szerint	9	
Laponkénti jelölőszám	12	
Változat	Öntapadós	
Szélesség	54 mm	
UL 94 éghetőségi osztály	V-0	
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	80 °C	
Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-29 °C	
Szín	fehér	
Halogén	Nem	
Alapanyag	Pamut anyag	
Nyomatott karakterek	nélkül	
Number of markers per packaging unit	120	
Jelölők száma kombinációként	Tápellátás formája	Etikettlap
	Number of combinations per packaging unit	10
	Jelölők száma kombinációként	12
UL 969 tanúsítvány	Nem	
Jelölők száma kombinációként	1 Label sheet = 12 Device markers	
Üzemi hőmérsékleti tartomány	-29...80 °C	

## Készülékjelölők

Halogén	Nem
---------	-----

## Besorolások

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		