

THM GEW FLAG 54/8 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A THM címkék a hőnyomtatásnak köszönhetően briliáns nyomtatási minőségűek. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát M-Print® PRO nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

- Kiváló minőségű poliészter címkék különböző színben
- Rugalmas anyaguknak és a vastag ragasztórétegnek köszönhetően a THM GEW szögletes és kerek felületeken, például kábeleken és tömlőkön használható
- A tekercs-kiszerezésű THM ET S7 a Siemens Simatic 200S, S7-300 és S7-400 moduljainak jelölésére használható
- A címkék automatikusan pozicionálódnak a nyomtatóban, hogy minden címke pontosan középre kerüljön.
- Címkézés a THM MultiMark vagy THM MultiMark Plus hőnyomtatóval

Általános rendelési adatok

Változat	THM, Vezeték és kábeljelölők, 1 - 12 mm, 54 x 8 mm, fehér
Rendelési szám	1107350000
Típus	THM GEW FLAG 54/8 WS
GTIN (EAN)	4032248882885
Qty.	1 ROL

THM GEW FLAG 54/8 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méretek és tömegek

Magasság	54 mm	Magasság (coll)	2.126 inch
Szélesség	8 mm	Szélesség (coll)	0.315 inch
Nettó tömeg	673 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérsékleti tartomány	-29...80 °C
------------------------------	-------------

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Általános adatok

Ragasztóanyag	Természetes gumi ragasztó		
Anyag színe az ellenállás kódja szerint	9		
Nyomatás típusa	üres		
Nyomatás módja	Hőnyomtató		
Szélesség	8 mm		
UL 94 éghetőségi osztály	V-0		
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	80 °C		
Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-29 °C		
Szín	fehér		
Halogén	Igen		
Alapanyag	Vinil bevonatú pamutszövet		
Nyomatott karakterek	nélkül		
Number of markers per packaging unit	4000		
Jelölők száma kombinációként	Tápellátás formája	Tekercs	
	Number of combinations per packaging unit	1	
	Jelölők száma kombinációként	4000	
Címkemező mérete	21.4 x 8 mm		
kompatibilis nyomtató			
Jelölők száma kombinációként	1 Reel = 4000 Conductor and cable markers		
Üzemi hőmérsékleti tartomány	-29...80 °C		
Szám tekercsenként	4000		

Vezeték és kábeljelölők

Halogén	Igen	Vezeték-keresztmetszet, max.	70 mm ²
Vezeték-keresztmetszet, min.	0.75 mm ²	Vezeték külső átmérő, max.	12 mm
Vezeték külső átmérő, min.	1 mm	Szövegmező szélessége	21.34 mm
Szövegmező magassága	8 mm	Vezeték külső átm.	1 - 12 mm
Csatlakoztatott vezeték keresztmetszete	0.75 - 70 mm ²		

Besorolások

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

