

THM WO VIN 25.4/36.5 WS IW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmuller.com



A THM WriteOn kábeljelölőket vezetők és kábelek jelölésére lehet használni 36 mm átmérőig. Az átlátszó ragasztószalag rögzíti és védi a nyomtatást a jelölő felületén.

- Jelölés védelme szennyeződés és ledörzsölődés ellen átlátszó ragasztószalagba csomagolással.
- Egyszerű és gyors nyomtatás a kiváló minőségű THM Plus S hőnyomtatóval

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|---|
| Változat | THM, Vezeték és kábeljelölők, 4 - 7.5 mm, 25.4 x 36.5 mm, fehér |
| Rendelési szám | 111060000 |
| Típus | THM WO VIN 25.4/36.5 WS IW |
| GTIN (EAN) | 403224888596 1 |
| Qty. | 1 ROL |

THM WO VIN 25.4/36.5 WS IW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

| | |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

Méretek és tömegek

| | | | |
|-------------|---------|------------------|-------------|
| Mélység | 0.07 mm | Mélység (coll) | 0.0026 inch |
| Magasság | 25.4 mm | Magasság (coll) | 1 inch |
| Szélesség | 36.5 mm | Szélesség (coll) | 1.437 inch |
| Nettó tömeg | 260 g | | |

Hőmérsékletek

| | |
|------------------------------|-------------|
| Üzemi hőmérsékleti tartomány | -40...80 °C |
|------------------------------|-------------|

Termékek környezetvédelmi megfelelése

| | |
|--------------------------|-------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétel nélkül |
| REACH SVHC | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC |

Általános adatok

| | | |
|---|--|------------------|
| Ragasztóanyag | Poliakrilát ragasztó | |
| Anyag színe az ellenállás kódja szerint | 9 | |
| Nyomatás típusa | üres | |
| Változat | Öntapadós | |
| Szélesség | 36.5 mm | |
| UL 94 éghetőségi osztály | V-0 | |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány, max. | 80 °C | |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány, min. | -40 °C | |
| Szín | fehér | |
| Halogén | Igen | |
| Alapanyag | Vinil fólia | |
| Nyomatott karakterek | nélkül | |
| Jelölők száma kombinációként | Tápellátás formája | Etikett-tekerics |
| Címkemező mérete | 12.7 x 25.4 mm | |
| UL 969 tanúsítvány | Igen | |
| kompatibilis nyomtató | THM MULTIMARK , THM MULTIMARK PLUS | |
| Jelölők száma kombinációként | 1 Label reel = Conductor and cable markers | |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány | -40...80 °C | |
| Szám tekercsenként | 2500 | |

Vezeték és kábeljelölők

| | | | |
|---|---------------------------|------------------------------|--------------------|
| Halogén | Igen | Vezeték-keresztmetszet, max. | 35 mm ² |
| Vezeték-keresztmetszet, min. | 0.75 mm ² | Vezeték külső átmérő, max. | 7.5 mm |
| Vezeték külső átmérő, min. | 4 mm | Vezeték külső átm. | 4 - 7.5 mm |
| Csatlakoztatott vezeték keresztmetszete | 0.75 - 35 mm ² | | |

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001530 | ETIM 9.0 | EC001530 |
| ETIM 10.0 | EC001530 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 | | |



Tartozékok**Tintaszalagok**

Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

Általános rendelési adatok

| | | | |
|----------------|----------------------------|------------|--|
| Típus | RIBBON MM 110/360 SW | Változat | |
| Rendelési szám | 2005070000 | Ink ribbon | |
| GTIN (EAN) | 4050118390049 | | |
| Qty. | 1 ST | | |