

HDC 64D TSBU 1M50G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmuller.com



A speciális öntött könnyűfém és a többrétegű felületi tömítés teljes védelmet biztosít a HDC házaknak. Az okosan kialakított reteszelési rendszer rozsdamentes acélból van gyártva. Ez hosszú élettartamot garantál nagy korrózió- és ütésállósággal.

A házreteszelési rendszer integrált biztonságot nyújt. Egyedülálló szabadalmaztatott rugórendszerünk biztos fogantyúval látja el a házreteszélést, és megakadályozza a véletlen nyitást.

A lézeres jelölés gyors és könnyű azonosítást tesz lehetővé. Minden ház lézeres jelöléssel maradandóan feliratozásra kerül, úgy, hogy minden termék gyorsan kiválasztható és elhelyezhető.

Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA Type 4X burkolatok - az Ön első választása az IP 65 védettséggel rendelkező ipari burkolatoknál

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|--|
| Változat | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 8, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Oldalsó kábelbevezetés, Dugóház, Keresztkengyel az alsórészen, magas, Kábelbevezetések mérete: M 50 |
| Rendelési szám | 1111130000 |
| Típus | HDC 64D TSBU 1M50G |
| GTIN (EAN) | 4032248967711 |
| Qty. | 1 Darab |

HDC 64D TSBU 1M50G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



| | |
|---------------------------|-----------------------------|
| ROHS | Megfelel |
| UL File Number Search | UL weboldal |
| Tanúsítvány száma (cURus) | E92202 |

Méretek és tömegek

| | | | |
|-------------|----------|------------------|-------------|
| Mélység | 120 mm | Mélység (coll) | 4.7244 inch |
| Magasság | 94 mm | Magasság (coll) | 3.7008 inch |
| Szélesség | 66 mm | Szélesség (coll) | 2.5984 inch |
| Nettó tömeg | 362.56 g | | |

Hőmérsékletek

Hőmérsékleti határérték -40 °C ... 125 °C

Termékek környezetvédelmi megfelelése

| | | |
|--------------------------|-------------------------------|------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétel nélkül | |
| REACH SVHC | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC | |
| Vegyszerállóság | Anyag | Aceton |
| | Vegyszerállóság | Feltételesen ellenálló |
| | Anyag | Fűrőolaj |
| | Vegyszerállóság | Ellenálló |
| | Anyag | Gázolaj |
| | Vegyszerállóság | Ellenálló |
| | Anyag | Etilalkohol |
| | Vegyszerállóság | Ellenálló |
| | Anyag | Sebességváltó-olaj |
| | Vegyszerállóság | Ellenálló |
| | Anyag | Hidraulikaolaj |
| | Vegyszerállóság | Ellenálló |
| | Anyag | Hűtőközeg |
| | Vegyszerállóság | Ellenálló |
| | Anyag | Mosóbenzin |
| | Vegyszerállóság | Ellenálló |
| | Anyag | Izzadság |
| | Vegyszerállóság | Ellenálló |
| | Anyag | Prémium benzin |
| | Vegyszerállóság | Feltételesen ellenálló |
| Anyag | Víz | |
| Vegyszerállóság | Ellenálló | |
| Anyag | UV | |
| Vegyszerállóság | Instabil | |
| Anyag | Ózon | |
| Vegyszerállóság | Instabil | |

Méretek

| | | | |
|------------------------|-------|-------------------|---------|
| Furat osztás hossz, A2 | 0 mm | Kábelbevezetés | menetes |
| C ház szélessége | 43 mm | Ház teljes hossza | 120 mm |
| B ház magasság | 76 mm | | |

A létrehozás dátuma 13.03.2026 02:54:50 MEZ

A katalógus állapota / Rajzok

HDC 64D TSBU 1M50G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Verzió

| | | | |
|------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| Tömszelencék száma | 0 | Kábelbevezetések mérete | M 50 |
| Felső rész/alsó rész/fedél | felső rész | Fedél | burkolat nélkül |
| Felső kábelbevezetések száma | 0 | Oldalsó kábelbevezetések száma | 1 |
| Ház kivitele | Oldalsó kábelbevezetés, Dugóház | Rögzítőrendszer kivitele | Keresztkengyel az alsórészen |
| Kivitel | magas | Telepítési szerkezeti méret | 8 |
| Kábelbevezetés | menetes | Tömítés | tömítés nélkül |
| Belső menet | M 50 | Szín (RAL) | RAL 7035 |
| BG | 8 | Suitable for ModuPlug® | Igen |

Általános adatok

| | | | |
|------------------|--------------|-----------------|---------------|
| Felületi minőség | Porbevonatos | Védelmi osztály | IP65, bedugva |
|------------------|--------------|-----------------|---------------|

Besorolások


| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000437 | ETIM 9.0 | EC000437 |
| ETIM 10.0 | EC000437 | ECLASS 14.0 | 27-44-02-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-02 | | |

HDC 64D TSBU 1M50G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Rajzok

www.weidmueller.com



HDC 64D TSBU 1M50G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Alap ház



A speciális öntött könnyűfém és a többrétegű felületi tömítés teljes védelmet biztosít a HDC házaknak. Az okosan kialakított reteszelési rendszer rozsdamentes acélból van gyártva. Ez hosszú élettartamot garantál nagy korrózió- és ütésállósággal.

A házreteszelési rendszer integrált biztonságot nyújt. Egyedülálló szabadalmaztatott rugórendszerünk biztos fogantyúval látja el a házreteszelést, és megakadályozza a véletlen nyitást.

A lézeres jelölés gyors és könnyű azonosítást tesz lehetővé. Minden ház lézeres jelöléssel maradandóan feliratozásra kerül, úgy, hogy minden termék gyorsan kiválasztható és elhelyezhető.

Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA Type 4X burkolatok - az Ön első választása az IP 65 védelemmel rendelkező ipari burkolatoknál

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | HDC 24B SBU 1PG21G | Változat |
| Rendelési szám | 1661510000 | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 8, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Ház alsórész, Keresztkeggyel az alsórészen, Standard, Kábelbevezetések mérete: PG 21 |
| GTIN (EAN) | 4008190418069 | |
| Qty. | 1 ST | |
| Típus | HDC 24B SBU 2PG21G | Változat |
| Rendelési szám | 1661520000 | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 8, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Ház alsórész, Keresztkeggyel az alsórészen, Standard, Kábelbevezetések mérete: PG 21 |
| GTIN (EAN) | 4008190418076 | |
| Qty. | 1 ST | |
| Típus | HDC 64D SBU 2PG21G | Változat |
| Rendelési szám | 1661590000 | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 8, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Ház alsórész, Keresztkeggyel az alsórészen, magas, Kábelbevezetések mérete: PG 21 |
| GTIN (EAN) | 4008190418144 | |
| Qty. | 1 ST | |
| Típus | HDC 64D SBU 2PG29G | Változat |
| Rendelési szám | 1661630000 | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 8, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Ház alsórész, Keresztkeggyel az alsórészen, magas, Kábelbevezetések mérete: PG 29 |
| GTIN (EAN) | 4008190418182 | |
| Qty. | 1 ST | |
| Típus | HDC 64D SBU 2M32G | Változat |
| Rendelési szám | 1786880000 | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 8, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Ház alsórész, Keresztkeggyel az alsórészen, magas, Kábelbevezetések mérete: M 32 |
| GTIN (EAN) | 4032248204120 | |
| Qty. | 1 ST | |
| Típus | HDC 64D SBU 2M25G | Változat |
| Rendelési szám | 1786890000 | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 8, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Ház alsórész, Keresztkeggyel az alsórészen, magas, Kábelbevezetések mérete: M 25 |
| GTIN (EAN) | 4032248204137 | |
| Qty. | 1 ST | |
| Típus | HDC 24B SBU 2M25G | Változat |
| Rendelési szám | 1787870000 | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 8, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Ház alsórész, Keresztkeggyel az alsórészen, Standard, Kábelbevezetések mérete: M 25 |
| GTIN (EAN) | 4032248205318 | |
| Qty. | 1 ST | |

HDC 64D TSBU 1M50G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | HDC 24B SBU 1M25G | Változat |
| Rendelési szám | 1901150000 | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 8, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Ház alsórész, Keresztkeggyel az alsórészen, Standard, Kábelbevezetések mérete: M 25 |
| GTIN (EAN) | 4032248521258 | |
| Qty. | 1 ST | |
| Típus | HDC 64D SBU 1M25G | Változat |
| Rendelési szám | 1904340000 | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 8, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Ház alsórész, Keresztkeggyel az alsórészen, magas, Kábelbevezetések mérete: M 25 |
| GTIN (EAN) | 4032248585601 | |
| Qty. | 1 ST | |
| Típus | HDC 64D SBU 1M32G | Változat |
| Rendelési szám | 1904350000 | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 8, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Ház alsórész, Keresztkeggyel az alsórészen, magas, Kábelbevezetések mérete: M 25 |
| GTIN (EAN) | 4032248585298 | |
| Qty. | 1 ST | |
| Típus | HDC 64D SBU 2M32G N | Változat |
| Rendelési szám | 2550540000 | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 8, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Ház alsórész, Keresztkeggyel az alsórészen, magas, Kábelbevezetések mérete: M 32 |
| GTIN (EAN) | 4064675005087 | |
| Qty. | 1 ST | |
| Típus | HDC 24B SBU 1PG21G N | Változat |
| Rendelési szám | 2560750000 | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 8, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Ház alsórész, Keresztkeggyel az alsórészen, Standard, Kábelbevezetések mérete: M 25 |
| GTIN (EAN) | 4050118676747 | |
| Qty. | 1 ST | |
| Típus | HDC 64D SBU 2PG29G N | Változat |
| Rendelési szám | 2560790000 | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 8, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Ház alsórész, Keresztkeggyel az alsórészen, magas, Kábelbevezetések mérete: M 32 |
| GTIN (EAN) | 4050118894103 | |
| Qty. | 1 ST | |
| Típus | HDC 24B SBU 1M25G N | Változat |
| Rendelési szám | 2560960000 | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 8, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Ház alsórész, Keresztkeggyel az alsórészen, Standard, Kábelbevezetések mérete: M 25 |
| GTIN (EAN) | 4050118673227 | |
| Qty. | 1 ST | |
| Típus | HDC 24B SBU 2M25G N | Változat |
| Rendelési szám | 2560970000 | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 8, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Ház alsórész, Keresztkeggyel az alsórészen, Standard, Kábelbevezetések mérete: M 25 |
| GTIN (EAN) | 4050118676730 | |
| Qty. | 1 ST | |
| Típus | HDC 64D SBU 1M32G N | Változat |
| Rendelési szám | 2561050000 | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 8, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Ház alsórész, Keresztkeggyel az alsórészen, magas, Kábelbevezetések mérete: M 32 |
| GTIN (EAN) | 4050118680195 | |
| Qty. | 1 ST | |
| Típus | HDC 64D SBU 2M25G N | Változat |
| Rendelési szám | 2561060000 | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 8, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Ház alsórész, Keresztkeggyel az alsórészen, magas, Kábelbevezetések mérete: M 32 |
| GTIN (EAN) | 4050118680508 | |
| Qty. | 1 ST | |

HDC 64D TSBU 1M50G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Aljzatház



A speciális öntött könnyűfém és a többrétegű felületi tömítés teljes védelmet biztosít a HDC házaknak. Az okosan kialakított reteszelési rendszer rozsdamentes acélból van gyártva. Ez hosszú élettartamot garantál nagy korrózió- és ütésállósággal.

A házreteszelési rendszer integrált biztonságot nyújt. Egyedülálló szabadalmaztatott rugórendszerünk biztos fogantyúval látja el a házreteszelést, és megakadályozza a véletlen nyitást.

A lézeres jelölés gyors és könnyű azonosítást tesz lehetővé. Minden ház lézeres jelöléssel maradandóan feliratozásra kerül, úgy, hogy minden termék gyorsan kiválasztható és elhelyezhető.

Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA Type 4X burkolatok - az Ön első választása az IP 65 védelemmel rendelkező ipari burkolatoknál

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | HDC 24B ABU | Változat |
| Rendelési szám | 1212400000 | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 8, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Válaszfalház, Keresztkengyel az alsórészen, Oldalt rögzítő bilincs, nem cserélhető, Standard, Kábelbevezetések mérete: none |
| GTIN (EAN) | 4008190083939 | |
| Qty. | 1 ST | |
| Típus | HDC 24B ABU N | Változat |
| Rendelési szám | 2488600000 | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 8, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Válaszfalház, Keresztkengyel az alsórészen, Standard, Kábelbevezetések mérete: none |
| GTIN (EAN) | 4050118541533 | |
| Qty. | 1 ST | |

Összekötő kupak



A speciális öntött könnyűfém és a többrétegű felületi tömítés teljes védelmet biztosít a HDC házaknak. Az okosan kialakított reteszelési rendszer rozsdamentes acélból van gyártva. Ez hosszú élettartamot garantál nagy korrózió- és ütésállósággal.

A házreteszelési rendszer integrált biztonságot nyújt. Egyedülálló szabadalmaztatott rugórendszerünk biztos fogantyúval látja el a házreteszelést, és megakadályozza a véletlen nyitást.

A lézeres jelölés gyors és könnyű azonosítást tesz lehetővé. Minden ház lézeres jelöléssel maradandóan feliratozásra kerül, úgy, hogy minden termék gyorsan kiválasztható és elhelyezhető.

Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA Type 4X burkolatok - az Ön első választása az IP 65 védelemmel rendelkező ipari burkolatoknál

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | HDC 24B KBU 1PG21G | Változat |
| Rendelési szám | 1661720000 | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 8, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Összekötő ház, Keresztkengyel az alsórészen, Standard, Kábelbevezetések mérete: PG 21 |
| GTIN (EAN) | 4008190418274 | |
| Qty. | 1 ST | |

HDC 64D TSBU 1M50G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | HDC 24B KBU 1PG29G | Változat |
| Rendelési szám | 1661730000 | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 8, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Összekötő ház, Keresztkengyel az alsórészben, Standard, Kábelbevezetések mérete: PG 29 |
| GTIN (EAN) | 4008190418281 | |
| Qty. | 1 ST | |
| Típus | HDC 64D KBU 1PG29G | Változat |
| Rendelési szám | 1661810000 | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 8, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Összekötő ház, Keresztkengyel az alsórészben, magas, Kábelbevezetések mérete: PG 29 |
| GTIN (EAN) | 4008190418359 | |
| Qty. | 1 ST | |
| Típus | HDC 64D KBU 1M32G | Változat |
| Rendelési szám | 1786960000 | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 8, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Összekötő ház, Keresztkengyel az alsórészben, magas, Kábelbevezetések mérete: M 32 |
| GTIN (EAN) | 4032248204205 | |
| Qty. | 1 ST | |
| Típus | HDC 24B KBU 1M25G | Változat |
| Rendelési szám | 1787920000 | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 8, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Összekötő ház, Keresztkengyel az alsórészben, Standard, Kábelbevezetések mérete: M 25 |
| GTIN (EAN) | 4032248205363 | |
| Qty. | 1 ST | |
| Típus | HDC 64D KBU 1M32G N | Változat |
| Rendelési szám | 2559910000 | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 8, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Összekötő ház, Keresztkengyel az alsórészben, magas, Kábelbevezetések mérete: M 32 |
| GTIN (EAN) | 4050118677416 | |
| Qty. | 1 ST | |

HDC 64D TSBU 1M50G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Ellendarab

Aljzatház



A speciális öntött könnyűfém és a többrétegű felületi tömítés teljes védelmet biztosít a HDC házaknak. Az okosan kialakított reteszelési rendszer rozsdamentes acélból van gyártva. Ez hosszú élettartamot garantál nagy korrózió- és ütésállósággal.

A házreteszelési rendszer integrált biztonságot nyújt. Egyedülálló szabadalmaztatott rugórendszerünk biztos fogantyúval látja el a házreteszélést, és megakadályozza a véletlen nyitást.

A lézeres jelölés gyors és könnyű azonosítást tesz lehetővé. Minden ház lézeres jelöléssel maradandóan feliratozásra kerül, úgy, hogy minden termék gyorsan kiválasztható és elhelyezhető.

Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA Type 4X burkolatok - az Ön első választása az IP 65 védelemmel rendelkező ipari burkolatoknál

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | HDC 24B ABU | Változat |
| Rendelési szám | 1212400000 | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 8, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Válaszfalház, Keresztkegnyel az alsórészen, Oldalt rögzítő bilincs, nem cserélhető, Standard, Kábelbevezetések mérete: none |
| GTIN (EAN) | 4008190083939 | |
| Qty. | 1 ST | |
| Típus | HDC 24B ABU N | Változat |
| Rendelési szám | 2488600000 | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 8, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Válaszfalház, Keresztkegnyel az alsórészen, Standard, Kábelbevezetések mérete: none |
| GTIN (EAN) | 4050118541533 | |
| Qty. | 1 ST | |

Összekötő kupak



A speciális öntött könnyűfém és a többrétegű felületi tömítés teljes védelmet biztosít a HDC házaknak. Az okosan kialakított reteszelési rendszer rozsdamentes acélból van gyártva. Ez hosszú élettartamot garantál nagy korrózió- és ütésállósággal.

A házreteszelési rendszer integrált biztonságot nyújt. Egyedülálló szabadalmaztatott rugórendszerünk biztos fogantyúval látja el a házreteszélést, és megakadályozza a véletlen nyitást.

A lézeres jelölés gyors és könnyű azonosítást tesz lehetővé. Minden ház lézeres jelöléssel maradandóan feliratozásra kerül, úgy, hogy minden termék gyorsan kiválasztható és elhelyezhető.

Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA Type 4X burkolatok - az Ön első választása az IP 65 védelemmel rendelkező ipari burkolatoknál

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | HDC 24B KBU 1M25G | Változat |
| Rendelési szám | 1787920000 | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 8, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Összekötő ház, Keresztkegnyel az alsórészen, Standard, Kábelbevezetések mérete: M 25 |
| GTIN (EAN) | 4032248205363 | |
| Qty. | 1 ST | |

HDC 64D TSBU 1M50G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Ellendarab

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | HDC 24B KBU 1PG21G | Változat |
| Rendelési szám | 1661720000 | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 8, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Összekötő ház, Keresztkengyel az alsórészen, Standard, Kábelbevezetések mérete: PG 21 |
| GTIN (EAN) | 4008190418274 | |
| Qty. | 1 ST | |
| Típus | HDC 24B KBU 1PG29G | Változat |
| Rendelési szám | 1661730000 | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 8, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Összekötő ház, Keresztkengyel az alsórészen, Standard, Kábelbevezetések mérete: PG 29 |
| GTIN (EAN) | 4008190418281 | |
| Qty. | 1 ST | |
| Típus | HDC 64D KBU 1M32G | Változat |
| Rendelési szám | 1786960000 | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 8, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Összekötő ház, Keresztkengyel az alsórészen, magas, Kábelbevezetések mérete: M 32 |
| GTIN (EAN) | 4032248204205 | |
| Qty. | 1 ST | |
| Típus | HDC 64D KBU 1PG29G | Változat |
| Rendelési szám | 1661810000 | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 8, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Összekötő ház, Keresztkengyel az alsórészen, magas, Kábelbevezetések mérete: PG 29 |
| GTIN (EAN) | 4008190418359 | |
| Qty. | 1 ST | |

Alap ház



A speciális öntött könnyűfém és a többrétegű felületi tömítés teljes védelmet biztosít a HDC házaknak. Az okosan kialakított reteszelési rendszer rozsdamentes acélból van gyártva. Ez hosszú élettartamot garantál nagy korrózió- és ütésállósággal.

A házreteszelési rendszer integrált biztonságot nyújt. Egyedülálló szabadalmaztatott rugórendszerünk biztos fogantyúval látja el a házreteszelést, és megakadályozza a véletlen nyitást.

A lézeres jelölés gyors és könnyű azonosítást tesz lehetővé. Minden ház lézeres jelöléssel maradandóan feliratozásra kerül, úgy, hogy minden termék gyorsan kiválasztható és elhelyezhető.

Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA Type 4X burkolatok - az Ön első választása az IP 65 védettséggel rendelkező ipari burkolatoknál

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | HDC 24B SBU 1M25G | Változat |
| Rendelési szám | 1901150000 | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 8, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Ház alsórész, Keresztkengyel az alsórészen, Standard, Kábelbevezetések mérete: M 25 |
| GTIN (EAN) | 4032248521258 | |
| Qty. | 1 ST | |
| Típus | HDC 24B SBU 1M25G N | Változat |
| Rendelési szám | 2560960000 | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 8, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Ház alsórész, Keresztkengyel az alsórészen, Standard, Kábelbevezetések mérete: M 25 |
| GTIN (EAN) | 4050118673227 | |
| Qty. | 1 ST | |

HDC 64D TSBU 1M50G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Ellendarab

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | HDC 24B SBU 1PG21G | Változat |
| Rendelési szám | 1661510000 | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 8, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Ház alsórész, Keresztkegnyel az alsórészen, Standard, Kábelbevezetések mérete: PG 21 |
| GTIN (EAN) | 4008190418069 | |
| Qty. | 1 ST | |
| Típus | HDC 24B SBU 1PG21G N | Változat |
| Rendelési szám | 2560750000 | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 8, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Ház alsórész, Keresztkegnyel az alsórészen, Standard, Kábelbevezetések mérete: M 25 |
| GTIN (EAN) | 4050118676747 | |
| Qty. | 1 ST | |
| Típus | HDC 24B SBU 2M25G | Változat |
| Rendelési szám | 1787870000 | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 8, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Ház alsórész, Keresztkegnyel az alsórészen, Standard, Kábelbevezetések mérete: M 25 |
| GTIN (EAN) | 4032248205318 | |
| Qty. | 1 ST | |
| Típus | HDC 24B SBU 2PG21G | Változat |
| Rendelési szám | 1661520000 | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 8, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Ház alsórész, Keresztkegnyel az alsórészen, Standard, Kábelbevezetések mérete: PG 21 |
| GTIN (EAN) | 4008190418076 | |
| Qty. | 1 ST | |
| Típus | HDC 24B SBU 2M25G N | Változat |
| Rendelési szám | 2560970000 | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 8, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Ház alsórész, Keresztkegnyel az alsórészen, Standard, Kábelbevezetések mérete: M 25 |
| GTIN (EAN) | 4050118676730 | |
| Qty. | 1 ST | |
| Típus | HDC 64D SBU 1M25G | Változat |
| Rendelési szám | 1904340000 | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 8, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Ház alsórész, Keresztkegnyel az alsórészen, magas, Kábelbevezetések mérete: M 25 |
| GTIN (EAN) | 4032248585601 | |
| Qty. | 1 ST | |
| Típus | HDC 64D SBU 1M32G | Változat |
| Rendelési szám | 1904350000 | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 8, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Ház alsórész, Keresztkegnyel az alsórészen, magas, Kábelbevezetések mérete: M 32 |
| GTIN (EAN) | 4032248585298 | |
| Qty. | 1 ST | |
| Típus | HDC 64D SBU 1M32G N | Változat |
| Rendelési szám | 2561050000 | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 8, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Ház alsórész, Keresztkegnyel az alsórészen, magas, Kábelbevezetések mérete: M 32 |
| GTIN (EAN) | 4050118680195 | |
| Qty. | 1 ST | |
| Típus | HDC 64D SBU 2M25G | Változat |
| Rendelési szám | 1786890000 | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 8, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Ház alsórész, Keresztkegnyel az alsórészen, magas, Kábelbevezetések mérete: M 25 |
| GTIN (EAN) | 4032248204137 | |
| Qty. | 1 ST | |
| Típus | HDC 64D SBU 2M25G N | Változat |
| Rendelési szám | 2561060000 | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 8, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Ház alsórész, Keresztkegnyel az alsórészen, magas, Kábelbevezetések mérete: M 32 |
| GTIN (EAN) | 4050118680508 | |
| Qty. | 1 ST | |

HDC 64D TSBU 1M50G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Ellendarab

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | HDC 64D SBU 2M32G | Változat |
| Rendelési szám | 1786880000 | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 8, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Ház alsórész, Keresztkegnyel az alsórészen, magas, Kábelbevezetések mérete: M 32 |
| GTIN (EAN) | 4032248204120 | |
| Qty. | 1 ST | |
| Típus | HDC 64D SBU 2M32G N | Változat |
| Rendelési szám | 2550540000 | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 8, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Ház alsórész, Keresztkegnyel az alsórészen, magas, Kábelbevezetések mérete: M 32 |
| GTIN (EAN) | 4064675005087 | |
| Qty. | 1 ST | |
| Típus | HDC 64D SBU 2PG21G | Változat |
| Rendelési szám | 1661590000 | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 8, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Ház alsórész, Keresztkegnyel az alsórészen, magas, Kábelbevezetések mérete: PG 21 |
| GTIN (EAN) | 4008190418144 | |
| Qty. | 1 ST | |
| Típus | HDC 64D SBU 2PG29G | Változat |
| Rendelési szám | 1661630000 | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 8, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Ház alsórész, Keresztkegnyel az alsórészen, magas, Kábelbevezetések mérete: PG 29 |
| GTIN (EAN) | 4008190418182 | |
| Qty. | 1 ST | |
| Típus | HDC 64D SBU 2PG29G N | Változat |
| Rendelési szám | 2560790000 | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 8, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Ház alsórész, Keresztkegnyel az alsórészen, magas, Kábelbevezetések mérete: M 32 |
| GTIN (EAN) | 4050118894103 | |
| Qty. | 1 ST | |