


CH20M45 S 2PSC/2PSC BK 2010

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Product image



A CH20M készülékház oldaleleme olyan egyedi szerkezetet tesz lehetővé Önnek, amely rugalmasan igazítható az Ön igényeihez. Különösen praktikus előnyt jelent az, hogy a nem szükséges nyílások egyszerűen lezárhatók burkolatokkal. Ez nem csak áttekinthető és gondos megjelenést biztosít, de védelmet nyújt a por és más környezeti hatások ellen is. Használja ki a CH20M készülékház sokoldalúságának előnyét, és tervezze meg hatékonyan és saját elképzeléseinek megfelelően a projektjeit!

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|---|
| Változat | Oldalelem, OMNIMATE Housing - CH20M sorozat fekete, Oldalelem, Szélesség: 45 mm |
| Rendelési szám | 1111720000 |
| Típus | CH20M45 S 2PSC/2PSC BK 2010 |
| GTIN (EAN) | 4032248890132 |
| Qty. | 6 Darab |

CH20M45 S 2PSC/2PSC BK 2010

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

| | |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

Méretetek és tömegek

| | | | |
|-------------|----------|------------------|-------------|
| Mélység | 105.3 mm | Mélység (coll) | 4.1457 inch |
| Magasság | 22.8 mm | Magasság (coll) | 0.8976 inch |
| Szélesség | 45 mm | Szélesség (coll) | 1.7716 inch |
| Nettó tömeg | 13.2 g | | |

Hőmérsékletetek

| | | | |
|---------------------|--|------------------------------|--------------|
| Ambient temperature | -25 °C...85 °C | Üzemi hőmérsékleti tartomány | -40...120 °C |
| Páratartalom | 5 – 93% rel. páratartalom, Tu = 40 °C, páralecsapódás nélkül | | |

Termékek környezetvédelmi megfelelése

| | |
|--------------------------|-------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétel nélkül |
| REACH SVHC | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC |

Anyagadatok

| | | | |
|--------------------------|---------|--|-------------|
| UL 94 éghetőségi osztály | V-0 | Szigetelőanyag | PA 66 GF 30 |
| Szigetelőanyag csoport | I | Felületi minőség | kezeletlen |
| Alapanyag | Műanyag | Kűszóútképzési összehasonlítási szám (CTI) | 600 ≤ CTI |

Általános adatok

| | | | |
|---------------------|----------|---|--------------------------------------|
| Szín | fekete | Védelmi osztály | IP20 felszerelt állapotban |
| Színskála (hasonló) | RAL 9011 | Információ az egész szerelvényre vonatkozóan, lásd a hivatkozott cikkeket | CH20M45 B BK/OR 2010 |
| Tokozási opció | Nem | | |

Komponens tulajdonságok

| | | | |
|--|-----|-----------------------------------|----|
| Funkcionális port előkészítő kivágása elkészítve | Nem | Number of poles, max. | 16 |
| Szellőzőnyílások száma | 2 | Az aljzatokon lévő nyílások száma | 4 |
| Csatlakozás szintek száma | 2 | | |

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001031 | ETIM 9.0 | EC001031 |
| ETIM 10.0 | EC001031 | ECLASS 14.0 | 27-19-06-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-19-06-02 | | |

CH20M45 S 2PSC/2PSC BK 2010

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rajzok

Product image



Product image



Méretrajz



CH20M45 S 2PSC/2PSC BK 2010

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

CH20M AD SHL 5.00/04 - oldalelem fedél CH20M22, CH20M45, CH20M67-hez



Jövőbiztos megoldások ipari elektronikához, kapcsolószekrénybe való beszereléshez
Az elektronika házak döntő fontosságúak, amikor elektronikus szerelvényeket kell beépíteni a kapcsolószekrénybe. Védik az érzékeny komponenseket, és megbízható csatlakozásokat biztosítanak. A kiváló minőségű anyagoknak köszönhetően hosszú ideig tartó megoldásokat kínálnak ipari alkalmazásokhoz.
Az Ön előnyei:
Rugalmasság: Skálázható megoldások különböző igényekhez
Biztonság: Robusztus szerkezeti kialakítás az elektronikai alkalmazások védelmére
Hatékonyság: Egyszerű telepítés és optimalizált csatlakozástechnika
Készülékház megoldások minden alkalmazáshoz: Portfóliónk moduláris készülékházakat (pl. CH20M), kis készülékházakat és profil készülékházakat tartalmaz, amelyek vezérléshez, jelátalakításhoz és biztonsági alkalmazásokhoz használhatók. Ezek a házak testreszabható szerkezeti kialakításokat, egyszerű szerelést és nagy csatlakozási kapacitást kínálnak.
Testreszabás:
A standard megoldásokon kívül a szerkezeti kialakítás, a színek és a nyomtatás testreszabását is kínáljuk. A Weidmüller Configurator egyedi szerkezeti kialakítást tesz lehetővé.
Szolgáltatásunk:
Szaktanácsokat és műszaki támogatást kínálunk az Ön projektjeihez. A letöltési területen CAD-adatok, adatlapok és szerelési útmutatók találhatók a hatékony integráláshoz.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | CH20M AD SHL 5.00/04 AG... | Változat |
| Rendelési szám | 1472830000 | Fedél, OMNIMATE Housing - CH20M sorozat Achátszürke, Oldalelem burkolat, Szélesség: 22.5 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118279429 | |
| Qty. | 50 ST | |
| Típus | CH20M AD SHL 5.00/04 BK... | Változat |
| Rendelési szám | 1221310000 | Fedél, OMNIMATE Housing - CH20M sorozat fekete, Oldalelem burkolat, Szélesség: 22.5 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118004830 | |
| Qty. | 50 ST | |