

WAD 5 MC NE GE


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A WAD csatlakozójelölők a W sorozatú sorkapcsokhoz, valamint a WEW 35/2 és a ZEW 35/2 végbakokhoz használhatók. A jelölők üresen, egyedi nyomtatással vagy standard villám jelöléssel is kaphatók. A WAD MultiCard jelölők a PrintJet CONNECT nyomtatókkal használhatók címkézésre. Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

Általános rendelési adatok

Változat	Csoportjelölők, Fedél, 33.3 x 5 mm, Raszter mm-ben (P): 5.00 WDU 2.5, WEW 35/2, ZEW 35/2, sárga
Rendelési szám	1112920000
Típus	WAD 5 MC NE GE
GTIN (EAN)	4032248891771
Qty.	48 Darab

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méretek és tömegek

Mélység	11.74 mm	Mélység (coll)	0.4622 inch
Magasság	33.3 mm	Magasság (coll)	1.311 inch
Szélesség	5 mm	Szélesség (coll)	0.1968 inch
Nettó tömeg	1.44 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...100 °C
------------------------------	--------------

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC
Termék karbonlábnyoma	Bölcsőtől a kapuig 0.107 kg CO2 eq.

Általános adatok

Anyag színe az ellenállás kódja szerint	4	
Nyomatás típusa	üres	
Szélesség	5 mm	
UL 94 éghetőségi osztály	V-2	
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	100 °C	
Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-40 °C	
Szín	sárga	
Halogén	Nem	
Alapanyag	Poliamid 66	
Jelölők száma kombinációként	Tápellátás formája	MultiCard
kompatibilis nyomtató	PRINTJET CONNECT	
Jelölők száma kombinációként	1 MultiCard = Cover	
Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...100 °C	
Alkalmazás/gyártó	WDU 2.5, WEW 35/2, ZEW 35/2	


Csatlakozójelölők

Raszter mm-ben (P)	5.00 mm
--------------------	---------

Besorolások

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		

Rajzok



Rajz

