


RKDG 2XD8.5 WG PT6**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Az intelligens kábelezési megoldásokkal értékes időt és pénzt takaríthat meg.

A FieldPower® moduláris rendszer minden kábelezési feladathoz ideális megoldást kínál.

Előre összeszerelt kábelekhez használható összehajtható tömítések

Tömítések M16 és M20 menettel A tömítésbe működtető és jelzőeszközök építhetők be

Általános rendelési adatok

Változat	Field Power® tömítőbetét, Tömítés, IP54, hozzá tartozó házzal, EPDM
Rendelési szám	1114530000
Típus	RKDG 2XD8.5 WG PT6
GTIN (EAN)	4032248892624
Qty.	10 Darab

RKDG 2XD8.5 WG PT6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méretetek és tömegek

Mélység	18 mm	Mélység (coll)	0.7087 inch
Magasság	33.8 mm	Magasság (coll)	1.3307 inch
Szélesség	46.7 mm	Szélesség (coll)	1.8386 inch
Nettó tömeg	2.6 g		

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	-40 °C...85 °C	Üzemi hőmérséklet	-40 °C...85 °C
----------------------	----------------	-------------------	----------------

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Általános adatok

Alapanyag	EPDM	Szilikon	Nem
Szín	fekete	Kivétel	Tömítés
Védelmi osztály	IP54, hozzá tartozó házzal	UL 94 éghetőségi osztály	HB
Felszerelési pozíció, telepítési figyelmeztetés	FieldPower® tömítési horony	Vezetéktípus	kerek
Kábel külső átmérője, min.	8.5 mm	Kábel külső átmérője, max.	10.5 mm

Besorolások

ETIM 8.0	EC002624	ETIM 9.0	EC002624
ETIM 10.0	EC002624	ECLASS 14.0	27-18-28-15
ECLASS 15.0	27-18-28-15		