


**ERME 10<sup>2</sup> SPX 4****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

- Csupaszoló szerszámok automatikus beállítással
- Flexibilis és tömör vezetékhez
- Ideális választás gépészeti és üzemmérnöki feladatokhoz, vasúti alkalmazásokhoz, szélenergiához, robottechnológiához, robbanásvédelemhez, illetve hajózáshoz, platformok és hajók építéséhez
- A csupaszolási hossz végütközővel állítható
- A befogópofák automatikus nyitása csupaszolás után
- Nincs Fan-Out az egyes vezetékeknél
- Különböző szigetelési vastagságokhoz állítható
- Kettős szigetelésű kábelek két műveleti lépésben, speciális beállítás nélkül
- Nincs holtjáték az önbeálló vágóegységben
- Hosszú élettartam
- Optimalizált ergonómiájú kivitel

**Általános rendelési adatok**

| Változat       | Tartozékok, Vágópenge tartó |
|----------------|-----------------------------|
| Rendelési szám | <a href="#">1119030000</a>  |
| Típus          | ERME 10 <sup>2</sup> SPX 4  |
| GTIN (EAN)     | 4032248948420               |
| Qty.           | 1 Darab                     |

ERME 10<sup>2</sup> SPX 4

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Méretek és tömegek

|             |         |                  |             |
|-------------|---------|------------------|-------------|
| Mélység     | 11.2 mm | Mélység (coll)   | 0.4409 inch |
| Magasság    | 23 mm   | Magasság (coll)  | 0.9055 inch |
| Szélesség   | 52 mm   | Szélesség (coll) | 2.0472 inch |
| Hossz       | 52 mm   | Hossz, inch      | 2.0472 inch |
| Nettó tömeg | 25.6 g  |                  |             |

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Nem érintett                  |
| REACH SVHC               | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC |

## Műszaki adatok

|                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| Árucikk leírása | Késtartó Stripax 10-hez |
|-----------------|-------------------------|

## Csupaszozó szerszámok

|                              |                      |                              |                    |
|------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------|
| Szín                         | szürke               | Vezeték-keresztmetszet, max. | 10 mm <sup>2</sup> |
| Vezeték-keresztmetszet, min. | 0.08 mm <sup>2</sup> |                              |                    |

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001509    | ETIM 9.0    | EC001509    |
| ETIM 10.0   | EC001509    | ECLASS 14.0 | 21-04-48-91 |
| ECLASS 15.0 | 21-04-48-91 |             |             |