

HTF HYB**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Krimpelő szerszámok Weidmüller érzékelőkhöz RSV és DSTV-HD rendszerek számára

- Kilincsmű a pontos krimpeléshez
- Kioldási lehetőség helytelen működés esetén
- Végütközővel az érintkező pontos pozicionálásához

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|---|
| Változat | Présszerszám, Krimpelő szerszám érintkezőkhöz, 0.08mm ² , 1mm ² , FoderBcrimp |
| Rendelési szám | 1119580000 |
| Típus | HTF HYB |
| GTIN (EAN) | 4032248900626 |
| Qty. | 1 Darab |

HTF HYB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Méreték és tömegek

| | | | |
|-------------|---------|------------------|------------|
| Szélesség | 200 mm | Szélesség (coll) | 7.874 inch |
| Nettó tömeg | 443.2 g | | |

Termékek környezetvédelmi megfelelése

| | |
|--------------------------|--------------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Nem érintett |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012 |

Műszaki adatok

| | | | |
|-----------------|--------------|----------|---------------------------------------|
| Árucikk leírása | Présszerszám | Változat | Mechanikus, cserélhető betétek nélkül |
|-----------------|--------------|----------|---------------------------------------|

Szerszámjellemzők - krimpelés

| | | | |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|----------------------|
| Érvéghüvelyek keresztmetszete, max. | 1 mm ² | Érvéghüvelyek keresztmetszete, min. | 0.08 mm ² |
| Krimpelési típus/profil | FoderBcrimp | | |

Érintkező leírása

| | | | |
|----------------------------|-------------------|----------------------------|----------------------|
| Krimpelési tartomány, max. | 1 mm ² | Krimpelési tartomány, min. | 0.08 mm ² |
|----------------------------|-------------------|----------------------------|----------------------|

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000168 | ETIM 9.0 | EC000168 |
| ETIM 10.0 | EC000168 | ECLASS 14.0 | 21-04-38-11 |
| ECLASS 15.0 | 21-04-38-11 | | |

Drawings

