

IE-CD-V04PRJ-C-MA**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Csatoló, kialakítása a FreeCon PushPull dugaszolható csatlakozók, 4. változat, az IEC 61076-3-106 szerint, fém

Általános rendelési adatok

Változat	Csatlakozódoboz, FreeCon, RJ45, Dugaszolható csatlakozó, IP65
Rendelési szám	1122710000
Típus	IE-CD-V04PRJ-C-MA
GTIN (EAN)	4032248904778
Qty.	1 Darab

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (cULus)	E316369

Méreték és tömegek

Mélység	28.2 mm	Mélység (coll)	1.1102 inch
Magasság	52 mm	Magasság (coll)	2.0472 inch
Szélesség	41 mm	Szélesség (coll)	1.6142 inch
Nettó tömeg	243.48 g		

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	Üzemi hőmérséklet	-40 °C...70 °C
Telepítési hőmérséklet		

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Általános adatok

Szín	ezüst	Ház fő anyaga	Alumínium profil, Fedél: présöntvény, festett cink
Felszerelés típusa	Screw mounting	Védelmi osztály	IP65
Dugaszolási ciklusok	750		

RJ45-összekötő műszaki adatok

Áramterhelhetőség (RJ45-összekötő)	1 A	Feszültségi átütési szilárdság, érintkező - ≥ 1000 V DC érintkező, min. (RJ45-kapcsolódás)	
Ház alapanyaga (RJ45-összekötő)	Cink présöntvény	Kategória (RJ45-összekötő)	Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Szigetelési ellenállás (RJ45-összekötő)	> 500 M Ω	Feszültségi átütési szilárdság, érintkező - ≥ 1500 V DC árnyékolás, max. (RJ45-kapcsolódás)	
Átmeneti ellenállás (RJ45-összekötő)	≤ 20 m Ω		

Villamos tulajdonságok

Áramtovábbítási kapacitás 50 °C-on	1 A
------------------------------------	-----

Általános szabványok

Csatlakozó, standard	IEC 61076-3-106 Var. 4, IEC 60603-7-5	Tanúsítvány száma (cULus)	E316369
----------------------	--	---------------------------	---------

Besorolások

ETIM 8.0	EC002597	ETIM 9.0	EC002597
ETIM 10.0	EC002597	ECLASS 14.0	27-44-03-18

Műszaki adatok

ECLASS 15.0

27-44-03-18

IE-CD-V04PRJ-C-MA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

porvédő sapkák



Készülékeinek védelme por és szennyeződés ellen

Általános rendelési adatok

Típus	IE-BP-V04P	Változat
Rendelési szám	1963900000	Aljzatház-védőkupak
GTIN (EAN)	4032248646326	
Qty.	10 ST	

Sets - RJ45



PushPull dugaszolható csatlakozó készlet az IEC 61076-3-106 4. (IEC24702) változat szerint, műanyag, RJ45-ös betéttel

Általános rendelési adatok

Típus	IE-PS-V04P-RJ45-FH	Változat
Rendelési szám	1963160000	RJ45 csatlakozódugó, szerszám nélkül szerelhető, 4. verzió, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
GTIN (EAN)	4032248651665	
Qty.	10 ST	