


SAKEW 35**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Általános rendelési adatok**

Változat	Vég- és elválasztó lemezek kapcsolokhoz, szürke, Magasság: 50 mm, Szélesség: 8.5 mm, V-0, PA 66/6
Rendelési szám	1129450000
Típus	SAKEW 35
GTIN (EAN)	4032248970612
Qty.	50 Darab

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méretetek és tömegek

Mélység DIN sínnel együtt	31.5 mm	Magasság	50 mm
Magasság (coll)	1.9685 inch	Szélesség	8.5 mm
Szélesség (coll)	0.3346 inch	Nettó tömeg	5.56 g

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	-25 °C...55 °C	Ambient temperature	-5 °C...40 °C
----------------------	----------------	---------------------	---------------

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Anyag adatok

Alapanyag	PA 66/6	Szín	szürke
UL 94 éghetőségi osztály	V-0		

Rendszer specifikációk

Változat	Végbak	Véglap szükséges	Nem
PE-csatlakozás	Nem	Tartósín	TS 35

Kiegészítő műszaki adatok

Rendszerelés	csavaros rögzítéshez
--------------	----------------------

Általános

Tartósín	TS 35
----------	-------

Besorolások

ETIM 8.0	EC000886	ETIM 9.0	EC000886
ETIM 10.0	EC000886	ECLASS 14.0	27-25-03-01
ECLASS 15.0	27-25-03-01		