

## CC 15/60 O4MM MC NE GE


Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmuller.com



A MultiCard formátumú ClipCard készülékjelölők elektromos installációk és kapcsolórendszerek feliratozásához használhatók, és érdekes alternatívát kínálnak a gravírozással szemben. A bevált MultiCard formátumnak köszönhetően a feliratozás a következő készülékekkel lehetséges: PrintJet CONNECT vagy plotter.

- A PrintJet kopásálló nyomtatási minősége lehetővé teszi a gravírozás kiváltását
- Univerzális rögzítés
- Tartó (csavarozható vagy kábelrögzítővel)
- Címkesín (öntapadós vagy csavaros)
- vagy öntapadós címkék

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

## Általános rendelési adatok

Változat	ClipCard, Készülékjelölők, 15 x 60 mm, Furattal, sárga
Rendelési szám	<a href="#">1131880000</a>
Típus	CC 15/60 O4MM MC NE GE
GTIN (EAN)	40322489 12308
Qty.	40 Darab

## CC 15/60 04MM MC NE GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

## Méretek és tömegek

Mélység	1.2 mm	Mélység (coll)	0.0472 inch
Magasság	15 mm	Magasság (coll)	0.5906 inch
Szélesség	60 mm	Szélesség (coll)	2.3622 inch
Nettó tömeg	2.68 g		

## Hőmérséklet

Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...100 °C	Páratartalom	≤ 60 %
------------------------------	--------------	--------------	--------

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC
Termék karbonlábnyoma	Bölcsőtől a kapuig 0.019 kg CO2 eq.

## Általános adatok

Anyag színe az ellenállás kódja szerint	4
Változat	dugaszolható, 4,2 mm-es szerelő furattal
Szélesség	60 mm
UL 94 éghetőségi osztály	V-2
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	100 °C
Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-40 °C
Szín	sárga
Halogén	Nem
Alapanyag	Poliamid 66
Nyomatott karakterek	nélkül
Jelölők száma kombinációként	Tápellátás formája MultiCard
Javasolt iparágak	Berendezés
kompatibilis nyomtató	<a href="#">PRINTJET CONNECT</a> , <a href="#">MCP BASIC 2</a> , <a href="#">MCP PLUS 2</a>
Jelölők száma kombinációként	1 MultiCard = Device markers
Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...100 °C
Alkalmazás/gyártó	Furattal

## Készülékjelölők

Halogén	Nem	Páratartalom	≤ 60 %
Furatátmérő	4.20 mm		

## Besorolások

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

