

## CC 15/17 K MC NE GE


Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmuller.com



A kép illusztráció



A MultiCard formátumú ClipCard készülékjelölők elektromos installációk és kapcsolórendszerek feliratozásához használhatók, és érdekes alternatívát kínálnak a gravírozással szemben. A bevált MultiCard formátumnak köszönhetően a feliratozás a következő készülékekkel lehetséges: PrintJet CONNECT vagy plotter.

- A PrintJet kopásálló nyomtatási minősége lehetővé teszi a gravírozás kiváltását
- Univerzális rögzítés
- Tartó (csavarozható vagy kábelrögzítővel)
- Címkesín (öntapadós vagy csavaros)
- vagy öntapadós címkék

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

## Általános rendelési adatok

Változat	ClipCard, Készülékjelölők, 15 x 17 mm, sárga
Rendelési szám	<a href="#">1131920000</a>
Típus	CC 15/17 K MC NE GE
GTIN (EAN)	4032248912292
Qty.	80 Darab

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

## Méretek és tömegek

Mélység	1 mm	Mélység (coll)	0.0394 inch
Magasság	15 mm	Magasság (coll)	0.5906 inch
Szélesség	17 mm	Szélesség (coll)	0.6693 inch
Nettó tömeg	1.27 g		

## Hőmérséklet

Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...60 °C
------------------------------	-------------

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC
Termék karbonlábnyoma	Bölcsőtől a kapuig 0.008 kg CO2 eq.

## Általános adatok


Ragasztóanyag	Kétoldalú ragasztószalag
Anyag színe az ellenállás kódja szerint	4
Változat	Öntapadós
Szélesség	17 mm
UL 94 éghetőségi osztály	V-2
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	60 °C
Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-40 °C
Szín	sárga
Halogén	Nem
Alapanyag	Poliamid 66
Nyomatott karakterek	nélkül
Jelölők száma kombinációként	Tápellátás formája MultiCard
Javasolt iparágak	Berendezés
kompatibilis nyomtató	<a href="#">PRINTJET CONNECT</a> , <a href="#">MCP BASIC 2</a> , <a href="#">MCP PLUS 2</a>
Jelölők száma kombinációként	1 MultiCard = Device markers
Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...60 °C

## Készülékjelölők

Halogén	Nem
---------	-----

## Besorolások

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		



**Tartozékok****Általános rendelési adatok**

Típus	ETO CC 15/17 TRANSPAR.	Változat	
Rendelési szám	<a href="#">1880850000</a>	ClipCard, Tartozékok, 15 x 17 mm, Áttetsző	
GTIN (EAN)	4032248481224		
Qty.	10 ST		