


**IE-PI-RJ45-FH-B****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



RJ45 betétek 1 / 4 / 5 / 14, HDC ver. dugaszolható csatlakozókhoz és IE-OM...; IE-OP...; IE-CC... csatlakozódobozokhoz

**Általános rendelési adatok**

Változat	Dugóbetét RJ45 IDC, Csatlakozóbetét RJ45, szerszám nélkül működtethető, EIA/TIA T568 B
Rendelési szám	<a href="#">1132020000</a>
Típus	IE-PI-RJ45-FH-B
GTIN (EAN)	4032248912056
Qty.	10 Darab

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	<a href="#">UL weboldal</a>
Tanúsítvány száma (cURus)	E471884
Tanúsítvány száma (cULus)	E316369

## Méreték és tömegek

Nettó tömeg	12.7 g
-------------	--------

## Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	Üzemi hőmérséklet	-40 °C...70 °C
Telepítési hőmérséklet		

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

## Általános adatok

Fire load	49 kJ	1. csatlakozás	RJ45
2. csatlakozás	IDC	Árucikk leírása	Csatlakozóbetét RJ45, szerszám nélkül működtethető
Vezetékezés	EIA/TIA T568 B	Szín	Egyéb
Ház fő anyaga	Cink présöntvény	Szigetelés keresztmetszete, min.	0.85 mm
Szigetelés keresztmetszete, max.	1.6 mm	Kategória	Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Érintkező felület	Arany a nikkellel szemben, Au ≥ 0,8 µm	Csatlakozási átmérő, tömör	0.4...0.64 mm
Vezetéksatlakozási keresztmetszet, tömör (AWG)	AWG 24...AWG 22	Vezetéksatlakozási keresztmetszet, flexibilis (AWG)	AWG 26...AWG 22
Vezetéksatlakozási keresztmetszet, rendkívül flexibilis	, Approval of the cable by Weidmüller necessary	Vezetéksatlakozási keresztmetszet, rendkívül flexibilis (AWG)	, Approval of the cable by Weidmüller necessary
Megjegyzés, nagyon finomsodratú vezetékcsatlakozás	A kábel Weidmüller általi jóváhagyása szükséges	Árnyékolás	360°; körkörös ház
Védelmi osztály	IP67 házzal	Dugaszolási ciklusok	750
Újracsatlakoztathatóság	≥ 10 ciklus (ugyanahhoz vagy nagyobb keresztmetszethez)		

## Villamos tulajdonságok

Átmeneti ellenállás	≤ 20 mΩ	Átütési szilárdság, érintkező / árnyékolás	≥ 1500 V AC/DC
Átütési szilárdság, érintkező / érintkező	≥ 1000 V AC/DC	Szigetelési ellenállás	500 MΩ
Áramtovábbítási kapacitás 50 °C-on	1 A	PoE / PoE+	IEEE 802.3at szerint

**Műszaki adatok****Általános szabványok**

Tanúsítvány száma (cURus)	E471884	Csatlakozó, standard	IEC 60603-7-51
UL szabvány kommunikációs tartozékokhoz	UL 1863	IP védettség osztály	IEC 60529
Tanúsítvány száma (cULus)	E316369		

**Fontos megjegyzés**

Termékinformáció RJ45 betétek 1 / 4 / 5 / 14 és HDC ver. dugaszolható csatlakozókhoz

**Besorolások**

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		

**Nyomtatás**

---



**Tartozékok****Présszerszám**

Amikor feszültség alatt álló elemeken dolgozik, speciális irányelveket kell betartania és speciális, kifejezetten erre a célra gyártott és bevizsgált szerszámokat kell használnia. A Weidmüller teljes választékot kínál olyan fogókból, amely megfelelnek az országos és nemzetközi vizsgálati szabványoknak.

Valamennyi fogó gyártása és vizsgálata a DIN EN 60900 szerint történik.

A fogók ergonomikus kialakítása jól illeszkedik a kézbe, így biztosabb fogást garantál. Az ujjak nem nyomódnak egymáshoz, így a működtetés kevésbé fájó.

**Általános rendelési adatok**

Típus	PWZ RJ45	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1118040000</a>	Présszerszámok
GTIN (EAN)	4032248899197	
Qty.	1 ST	