


DRR CLIP M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Tartókengyel D-SERIES DRR relékhez

- Fém tartókengyel

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|----------------------------|
| Változat | D-SERIES DRR, Tartókengyel |
| Rendelési szám | 1134160000 |
| Típus | DRR CLIP M |
| GTIN (EAN) | 4032248953479 |
| Qty. | 10 Darab |

Műszaki adatok

Tanúsítványok

| | |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

Méretek és tömegek

| | |
|-------------|--------|
| Nettó tömeg | 1.23 g |
|-------------|--------|

Hőmérsékletek

| | |
|----------------------|-------------------|
| Tárolási hőmérséklet | Üzemi hőmérséklet |
|----------------------|-------------------|

Termékek környezetvédelmi megfelelése

| | |
|--------------------------|-------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétel nélkül |
| REACH SVHC | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC |

Általános adatok

| | | | |
|-----------|-----|------|-------|
| Alapanyag | fém | Szín | ezüst |
|-----------|-----|------|-------|

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002586 | ETIM 9.0 | EC002586 |
| ETIM 10.0 | EC002586 | ECLASS 14.0 | 27-37-16-92 |
| ECLASS 15.0 | 27-37-16-92 | | |