



Wire channel cutter for manual operation in cutting wiring channels and covers up to 125 mm wide and a wall thickness of 2.5 mm. Only for plastics not reinforced by fillers.

- Cutting with no burrs or waste
- Length stop (1,000 mm) with guide device for precise cutting to length
- Table-top unit for mounting on a workbench or similar work surface
- Hardened cutting edges made of special steel

Általános rendelési adatok

Változat	Cable duct cutting device
Rendelési szám	1137530000
Típus	VKSW
GTIN (EAN)	4032248919406
Qty.	1 Darab

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

Mélység	290 mm	Mélység (coll)	11.4173 inch
Magasság	285 mm	Magasság (coll)	11.2204 inch
Szélesség	280 mm	Szélesség (coll)	11.0236 inch
Nettó tömeg	305 g		

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Nem érintett
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

Vágószerzők

Cutting width max.	125 mm
--------------------	--------

Besorolások

ETIM 8.0	EC002691	ETIM 9.0	EC002691
ETIM 10.0	EC002691	ECLASS 14.0	21-04-50-03
ECLASS 15.0	21-04-50-03		

Tartozékok

Tartozékok/cserealkatrészek



Wire channel cutter for manual operation in cutting wiring channels and covers up to 125 mm wide and a wall thickness of 2.5 mm. Only for plastics not reinforced by fillers.

- Cutting with no burrs or waste
- Length stop (1,000 mm) with guide device for precise cutting to length
- Table-top unit for mounting on a workbench or similar work surface
- Hardened cutting edges made of special steel

Általános rendelési adatok

Típus	ERME VKSW	Változat
Rendelési szám	1251270000	Spare cutting blade
GTIN (EAN)	4050118042436	
Qty.	1 ST	
Típus	SCHUTZPROFIL VKSW	Változat
Rendelési szám	2007400000	
GTIN (EAN)	4050118392548	
Qty.	1 ST	
Típus	VKSW HANDLE	Változat
Rendelési szám	2886200000	
GTIN (EAN)	4064675855200	
Qty.	1 ST	