

HDC 04A CSB MALE**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Egy nagy igénybevételre tervezett csatlakozás egy csatlakozó betétből és annak védőházából áll. Éppen ezért a betét a nagy igénybevételre tervezett csatlakozás lényege. Az elektromos működésért felelős. A Weidmüller csatlakozóbetétei jó minőségű szigetelő anyagból készülnek, amelyek nagy feszültségek biztonságos átvitelét teszik lehetővé szűk helyen. Ezenkívül csak egyetlen típusú műanyagot használunk az egész termékvonalunkban. Ez a műanyag UL-listás és alkalmas vasúti alkalmazásokhoz. Ez lehetővé teszi a RockStar® csatlakozó korlátlan használatát az egész világon.

Általános rendelési adatok

Változat	HDC-betét, Dugó, Pólusszám: 1, Krimpelhető csatlakozás, Telepítési szerkezeti méret: 1
Rendelési szám	1137720000
Típus	HDC 04A CSB MALE
GTIN (EAN)	4032248919437
Qty.	1 Darab

HDC 04A CSB MALE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

Méretetek és tömegek

Mélység	21 mm	Mélység (coll)	0.8268 inch
Magasság	30 mm	Magasság (coll)	1.1811 inch
Szélesség	21 mm	Szélesség (coll)	0.8268 inch
Nettó tömeg	8.5 g		

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	1609748e-c278-4c9b-b3d1-e6215d2988cd

Méret

Szélesség	21 mm	Alap teljes hossza	21 mm
Dugó magassága	30 mm		

Általános adatok

Pólusszám	1	Dugaszolási ciklusok, ezüst	≥ 500
Dugaszolási ciklusok, arany	≥ 500	Csatlakozás típusa	Krimpelhető csatlakozás
Telepítési szerkezeti méret	1	UL 94 éghetőségi osztály	V-0
Szín	bézs	Szigetelési ellenállás	1010 Ω
Szigetelőanyag	PC üvegszál-erősítéssel (UL listás és vasúti tanúsítással)	Szigetelőanyag csoport	IIIa
Felületi minőség	Egyéb	Típus	Dugó
Szennyezés súlyossága	3	Sorozat	ConCept modul
Halogénmentes	true	Alacsony füstképződés a DIN EN 45545-2 szerint	Igen
BG	1		

PE csatlakozási adatok

Csatlakozás típusa PE Egyéb

Változat

Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max.	AWG 12	Csatlakozás típusa	Krimpelhető csatlakozás
Telepítési szerkezeti méret	1	Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min.	AWG 26
Vezeték-keresztmetszet, max.	4 mm ²	Vezeték-keresztmetszet, min.	0.14 mm ²
Felületi minőség	Egyéb	BG	1

HDC 04A CSB MALE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Besorolások**

ETIM 8.0	EC000438	ETIM 9.0	EC000438
ETIM 10.0	EC000438	ECLASS 14.0	27-44-02-05
ECLASS 15.0	27-44-02-05		

HDC 04A CSB MALE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Érintkezőtartó, csapos (dugó)



A ConCept-CSB modul dupla kivitelű és két modulhelyet foglal a ConCept modulkeretben. A ConCept-CSB modul egy modulhordozóból áll, ami két érintkezőtartót képes magába foglalni. Az érintkezőtartó öntött cink-ötvözetből van legyártva, ami kiváló árnyékolási képességeket biztosít. A sajtolható érintkezők el vannak szigetelve az érintkezőtartótól és egy műanyag betétbe vannak beszerelve. Sokféle pólusszám – 1, 4 és 8 pólusú – elérhető az alkalmazások széles körével való kompatibilitás biztosításához.

Általános rendelési adatok

Típus	HDC CM BUS SV M1 CT	Változat
Rendelési szám	1983810000	Ipari nehézcsatlakozók, HDC-betét, ConCept modul
GTIN (EAN)	4032248689095	
Qty.	1 ST	
Típus	HDC CM BUS SV M4 CT	Változat
Rendelési szám	1983790000	Ipari nehézcsatlakozók, HDC-betét, ConCept modul
GTIN (EAN)	4032248688937	
Qty.	1 ST	