

## CC 85/54 MC NE WS


Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A MultiCard formátumú ClipCard készülékjelölők elektromos installációk és kapcsolórendszerek feliratozásához használhatók, és érdekes alternatívát kínálnak a gravírozással szemben. A bevált MultiCard formátumnak köszönhetően a feliratozás a következő készülékekkel lehetséges: PrintJet CONNECT vagy plotter.

- A PrintJet kopásálló nyomtatási minősége lehetővé teszi a gravírozás kiváltását
- Univerzális rögzítés
- Tartó (csavarozható vagy kábelrögzítővel)
- Címkesín (öntapadós vagy csavaros)
- vagy öntapadós címkék

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

## Általános rendelési adatok

Változat	ClipCard, Készülékjelölők, 54 x 85 mm, Logimark-H tartó, fehér
Rendelési szám	<a href="#">1138400000</a>
Típus	CC 85/54 MC NE WS
GTIN (EAN)	40322489 19703
Qty.	10 Darab

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

## Méretek és tömegek

Mélység	0.8 mm	Mélység (coll)	0.0315 inch
Magasság	54 mm	Magasság (coll)	2.126 inch
Szélesség	85 mm	Szélesség (coll)	3.3464 inch
Nettó tömeg	4.26 g		

## Hőmérséklet

Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...100 °C
------------------------------	--------------

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC
Termék karbonlábnyoma	Bölcsőtől a kapuig 0.040 kg CO2 eq.

## Általános adatok

Anyag színe az ellenállás kódja szerint	9
Változat	dugaszolható
Szélesség	85 mm
UL 94 éghetőségi osztály	V-2
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	100 °C
Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-40 °C
Szín	fehér
Halogén	Nem
Alapanyag	Poliamid 66
Nyomatott karakterek	nélkül
Jelölők száma kombinációként	Tápellátás formája MultiCard
Javasolt iparágak	Berendezés
kompatibilis nyomtató	<a href="#">PRINTJET CONNECT</a> , <a href="#">MCP BASIC 2</a> , <a href="#">MCP PLUS 2</a>
Jelölők száma kombinációként	1 MultiCard = Device markers
Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...100 °C
Alkalmazás/gyártó	Logimark-H tartó

## Készülékjelölők

Halogén	Nem
---------	-----

## Besorolások

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		



**Tartozékok****Tartozékok****Általános rendelési adatok**

Típus	CC-H 85/54 SW	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1631640001</a>	ClipCard, Tartozékok, 90 x 58 mm, fekete
GTIN (EAN)	4008190465254	
Qty.	20 ST	
Típus	CC-H 85/54 GR	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1631640002</a>	ClipCard, Tartozékok, 90 x 58 mm, szürke
GTIN (EAN)	4008190465261	
Qty.	20 ST	
Típus	CC-H 85/54 BG	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1631640003</a>	ClipCard, Tartozékok, 90 x 58 mm, sötétbézs
GTIN (EAN)	4008190465292	
Qty.	20 ST	
Típus	CC-HO 85/54 SW	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1603290000</a>	ClipCard, Tartozékok, 90 x 58 mm, fekete
GTIN (EAN)	4008190188306	
Qty.	20 ST	