


H0,34/15 ZH TK**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- szállítás ömlesztve, műanyag tasakban
- Weidmüller-színkód

Általános rendelési adatok

Változat	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 11 mm, 8 mm, Türkiz
Rendelési szám	1139070000
Típus	H0,34/15 ZH TK
GTIN (EAN)	4032248920471
Qty.	500 Darab
Csomagolás	loose

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (UR)	E354986

Méreték és tömegek

Nettó tömeg	0.08 g
-------------	--------

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Műszaki adatok

Árucikk leírása	Iker-érvéghüvely, türkiz	Változat	Iker-érvéghüvely
-----------------	--------------------------	----------	------------------

Érvéghüvelyek

Érintkező felület átmérője (D1)	1.2 mm	Érintkező felület hossza (L2)	8 mm
Gallér szélesség (B)	2 mm	Gallér magassága (A)	3.5 mm
Műanyag gallér vastagsága (S2)	0.25 mm	L1, mm	15.00 mm
Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max.	AWG 22	Fém hüvely vastagsága (S1)	0.15 mm
Csupaszolási hossz	11 mm	Vezeték-keresztmetszet	0.34 mm ²

Besorolások

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Rajz

