

## WMF 2.5 DI BLZ

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Product image



A folyamat- és teljesítménygeneráló ágazati létesítmények folyamatirányítási rendszereiben a terepi eszközök beérkező jelei gyakran a rendezőszekrények sorkapcsaihoz csatlakoznak. A távoli I/O-hoz és a terepibuszhoz hasonló alternatív technológiák rendelkezésre állása ellenére sorkapcsokat használnak. Ez elsősorban azért van így, mert ezek masszív és egyszerű csatlakozórendszert kínálnak, illetve egyértelmű az elrendezésük. WMF (Weidmüller Multi Funktional) sorkapocs-sorunk többfunkciós megoldást kínál a jelek rendezésére.

## Általános rendelési adatok

Változat	Mérő-bontó sorkapocs, Csavaros csatlakozás, sötétbézs, 2,5 mm <sup>2</sup> , 20 A, 250 V, Csatlakozások száma: 3, Szintek száma: 1
Rendelési szám	<a href="#">1143000000</a>
Típus	WMF 2.5 DI BLZ
GTIN (EAN)	4032248926213
Qty.	50 Darab

## WMF 2.5 DI BLZ

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	<a href="#">UL weboldal</a>
Tanúsítvány száma (cURus)	E60693

## Méreték és tömegek

Mélység	44.5 mm	Mélység (coll)	1.752 inch
Mélység DIN sínnel együtt	45 mm	Magasság	90 mm
Magasság (coll)	3.5433 inch	Szélesség	5.08 mm
Szélesség (coll)	0.2 inch	Nettó tömeg	11.63 g

## Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	-25 °C...55 °C	Ambient temperature	-50 °C...75 °C
Folyamatos üzemi hőmérséklet., min.	-50 °C	Folyamatos üzemi hőmérséklet., max.	120 °C

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

## Anyag adatok

Alapanyag	Wemid	Szín	sötétbézs
UL 94 éghetőségi osztály	V-0		

## Rendszer specifikációk

Változat	2 csavaros csatlakozás - 1 dugaszolható csatlakozás, Távtartó, dugaszolható keresztösszekötőhöz, Egyik oldalon szabad vég	Véglap szükséges	Igen
Potenciálok száma	1	Szintek száma	1
Rögzítési pontok száma szintenként	3	Keresztkötött szintek belül	Nem
PE-csatlakozás	Nem	Tartósín	TS 35
PE működés	Nem		

## CSA névleges adatok

Vezeték keresztmetszet, max. (CSA)	12 AWG	Tanúsítvány száma (CSA)	200039-1057876
B feszültség nagyság (CSA)	300 V	B áram nagyság (CSA)	19 A
D feszültség nagyság (CSA)	300 V	D áram nagyság (CSA)	10 A
Vezeték keresztmetszet, min. (CSA)	26 AWG		

## Kiegészítő műszaki adatok

Bepattintható csapokkal	Nem	Nyitott oldala	jobb
Felpattintható	Nem	Rögzítés típusa	Felpattintható
Felszerelés típusa	Felpattintható		

## WMF 2.5 DI BLZ

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

### Névleges adatok

Névleges keresztmetszet	2.5 mm <sup>2</sup>	Névleges feszültség	250 V
Névleges DC feszültség	250 V	Névleges áram	20 A
Áram maximum vezetékknál	20 A	Szabványok	IEC 61984, IEC 60947-7-1 szerint
Fajlagos ellenállás az IEC 60947-7-x szerint	1.33 mΩ	Névleges lökőfeszültség	8 kV
Teljesítményvesztés az IEC 60947-7-x szerint	0.77 W	Túlfeszültség kategória	III
Szennyezés súlyossága	3		

### Rögzíthető vezetékek (kiegészítő csatlakozás)

Csatlakozás típusa, kiegészítő csatlakozás	Dugaszolható csatlakozás
--	--------------------------

### Rögzíthető vezetékek (névleges csatlakozás)

Mérőeszköz, IEC 60947-1	A3	Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max.	AWG 12
Csatlakozási irány	oldalt	Meghúzási nyomaték, max.	0.6 Nm
Meghúzási nyomaték, min.	0.5 Nm	Csupaszolási hossz	10 mm
Csatlakozás típusa 2	Dugaszolható csatlakozás	Csatlakozás típusa	Csavaros csatlakozás
Csatlakozások száma	3	Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.	4 mm <sup>2</sup>
Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, min.	0.5 mm <sup>2</sup>	Biztosítócsavar	M 3
Kés mérete	0,6 x 3,5 mm	Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min.	AWG 26
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel és műanyag gallérokkal DIN 46228/4, névleges csatlakozás, max.	2.5 mm <sup>2</sup>	Keresztmetszet csatlakoztatott vezetékhez, finomsodratú, érvéghüvelyekkel és műanyag gallérokkal DIN 46228/4, névleges csatlakozás, min.	0.5 mm <sup>2</sup>
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel DIN 46228/1, névleges csatlakozás, max.	2.5 mm <sup>2</sup>	Vezeték csatlakozás keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel DIN 46228/1, névleges csatlakozás, min.	0.5 mm <sup>2</sup>
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, max.	4 mm <sup>2</sup>	Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, min.	0.5 mm <sup>2</sup>
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, többeres, névleges csatlakozás, max.	4 mm <sup>2</sup>	Vezeték csatlakozási keresztmetszet, többeres, névleges csatlakozás, min.	0.5 mm <sup>2</sup>
Vezetékcsatlakozás keresztmetszete, tömör ér, max. névleges csatlakozás	4 mm <sup>2</sup>	Vezetékcsatlakozás keresztmetszete, tömör ér, min. névleges csatlakozás	0.5 mm <sup>2</sup>
Finomsodratú, min. (névleges csatlakozás)	0.5 mm <sup>2</sup>		

### UL névleges adatok


Vezetékméret, gyári vezetékvezés, max. (cURus)	12 AWG	B feszültség nagyság (cURus)	300 V
D feszültség nagyság (cURus)	300 V	Vezeték keresztmetszet, max. (cURus)	12 AWG
Tanúsítvány száma (cURus)	E60693	Vezeték keresztmetszet, min. (cURus)	26 AWG
Vezetékméret, terepi vezetékvezés, min. (cURus)	26 AWG	Vezetékméret, gyári vezetékvezés, min. (cURus)	26 AWG
B áram nagyság (cURus)	19 A	D áram nagyság (cURus)	10 A
Vezetékméret, terepi vezetékvezés max. (cURus)	12 AWG		

**Műszaki adatok****Általános**

Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max.	AWG 12	Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min.	AWG 26
Szabványok	IEC 61984, IEC 60947-7-1 szerint	Tartósín	TS 35

**Besorolások**

ETIM 8.0	EC000902	ETIM 9.0	EC000902
ETIM 10.0	EC000902	ECLASS 14.0	27-25-01-09
ECLASS 15.0	27-25-01-09		



## WMF 2.5 DI BLZ

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Tartozékok



A Klippon® Connect átfogó kínálatában elérhető tartozékok tökéletes illeszkednek az utolsó részlethez is. Ez lehetővé teszi, hogy az előírt szabványok szerint történjen a felszerelés

## Általános rendelési adatok

Típus	AP WMF2.5	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1142990000</a>	Véglap sorkapcsokhoz, bézs, Magasság: 87.25 mm, Szélesség: 1.5 mm, V-0, Wemid, Felpattintható: Igen
GTIN (EAN)	4032248925889	
Qty.	50 ST	

## Végbak



A Weidmüller termékválasztékában vannak végbakok, amelyek garantálják az állandó, megbízható rögzítést a kapocsín és megakadályozzák az elcsúszást. Rendelkezésre állnak csavaros és csavarok nélküli változatok is. A végbakokon jelölési opciók vannak, akár csoportos jelölések részére is, valamint van rajta egy vizsgálódugó tartó is.

## Általános rendelési adatok

Típus	WEW 35/2	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1061200000</a>	Végbak, sötétbézs, TS 35, HB, Wemid, Szélesség: 8 mm, 100 °C
GTIN (EAN)	4008190030230	
Qty.	50 ST	

## Tartozékok



A Klippon® Connect átfogó kínálatában elérhető tartozékok tökéletes illeszkednek az utolsó részlethez is. Ez lehetővé teszi, hogy az előírt szabványok szerint történjen a felszerelés

## WMF 2.5 DI BLZ

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Általános rendelési adatok

Típus	WBB WMF2.5 BLZ	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1142980000</a>	Elválasztó lemez (kapocs), sötétbézs, Magasság: 88.5 mm, Szélesség: 5.08 mm, V-0, Wemid
GTIN (EAN)	4032248925896	
Qty.	10 ST	
Típus	IL WMF2.5 BLZ OR	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1167440000</a>	Rögzítőkengyelek (kapocs), PA 66, narancssárga
GTIN (EAN)	4032248958474	
Qty.	50 ST	

## Lapos csavarhúzó




Hornycsavarhúzó lekerekített pengével SD DIN 5265, ISO 2380/2, behajtó a DIN 5264, ISO 2380/1 szerint. Chrom Top hegy, SoftFinish markolat

## Általános rendelési adatok

Típus	SDS 0.6X3.5X100	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9008330000</a>	Csavarhúzó, Csavarhúzó
GTIN (EAN)	4032248056286	
Qty.	1 ST	

## BLZP 5.08HC/90 SN



Hüvelyes dugók húzókönyeles csatlakozással a vezetékek csatlakoztatásához megfelelő kivezeti szögben (90° vagy 270°). A hüvelyes csatlakozók helyet biztosítanak a feliratozáshoz és kódolni lehet őket. Peremes aljzattal vagy kioldó retesszel rögzítve. Fel vannak szerelve integrált plusz/mínusz csavarral, a vezeték nem megfelelő behelyezése elleni védelemmel, és nyitott húzókönyellel kerülnek szállításra. HC = nagyáramú

## Általános rendelési adatok

Típus	BLZP 5.08HC/02/90 SN BK...	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1948240000</a>	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 2, 90°, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 4 mm <sup>2</sup> , Doboz
GTIN (EAN)	4032248624768	
Qty.	180 ST	

## WMF 2.5 DI BLZ

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

Típus	BLZP 5.08HC/02/90 SN OR...	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1948000000</a>	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 2, 90°, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 4 mm <sup>2</sup> , Doboz
GTIN (EAN)	4032248624225	
Qty.	180 ST	
Típus	BLZP 5.08HC/03/90 SN BK...	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1948250000</a>	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 3, 90°, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 4 mm <sup>2</sup> , Doboz
GTIN (EAN)	4032248624775	
Qty.	120 ST	
Típus	BLZP 5.08HC/03/90 SN OR...	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1948010000</a>	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 3, 90°, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 4 mm <sup>2</sup> , Doboz
GTIN (EAN)	4032248624232	
Qty.	120 ST	
Típus	BLZP 5.08HC/04/90 SN BK...	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1948260000</a>	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 4, 90°, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 4 mm <sup>2</sup> , Doboz
GTIN (EAN)	4032248624782	
Qty.	90 ST	
Típus	BLZP 5.08HC/04/90 SN OR...	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1948020000</a>	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 4, 90°, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 4 mm <sup>2</sup> , Doboz
GTIN (EAN)	4032248624249	
Qty.	90 ST	
Típus	BLZP 5.08HC/05/90 SN BK...	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1948270000</a>	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 5, 90°, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 4 mm <sup>2</sup> , Doboz
GTIN (EAN)	4032248624799	
Qty.	72 ST	
Típus	BLZP 5.08HC/05/90 SN OR...	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1948030000</a>	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 5, 90°, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 4 mm <sup>2</sup> , Doboz
GTIN (EAN)	4032248624256	
Qty.	72 ST	
Típus	BLZP 5.08HC/06/90 SN BK...	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1948280000</a>	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 6, 90°, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 4 mm <sup>2</sup> , Doboz
GTIN (EAN)	4032248624805	
Qty.	60 ST	
Típus	BLZP 5.08HC/06/90 SN OR...	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1948040000</a>	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 6, 90°, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 4 mm <sup>2</sup> , Doboz
GTIN (EAN)	4032248624263	
Qty.	60 ST	
Típus	BLZP 5.08HC/07/90 SN BK...	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1948290000</a>	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 7, 90°, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 4 mm <sup>2</sup> , Doboz
GTIN (EAN)	4032248624812	
Qty.	48 ST	

## WMF 2.5 DI BLZ

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

Típus	BLZP 5.08HC/07/90 SN OR...	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1948050000</a>	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 7, 90°, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 4 mm <sup>2</sup> , Doboz
GTIN (EAN)	4032248624270	
Qty.	48 ST	
Típus	BLZP 5.08HC/08/90 SN BK...	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1948300000</a>	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 8, 90°, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 4 mm <sup>2</sup> , Doboz
GTIN (EAN)	4032248624829	
Qty.	42 ST	
Típus	BLZP 5.08HC/08/90 SN OR...	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1948060000</a>	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 8, 90°, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 4 mm <sup>2</sup> , Doboz
GTIN (EAN)	4032248624287	
Qty.	42 ST	
Típus	BLZP 5.08HC/09/90 SN BK...	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1948310000</a>	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 9, 90°, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 4 mm <sup>2</sup> , Doboz
GTIN (EAN)	4032248624836	
Qty.	36 ST	
Típus	BLZP 5.08HC/09/90 SN OR...	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1948070000</a>	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 9, 90°, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 4 mm <sup>2</sup> , Doboz
GTIN (EAN)	4032248624294	
Qty.	36 ST	
Típus	BLZP 5.08HC/10/90 SN BK...	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1948320000</a>	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 10, 90°, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 4 mm <sup>2</sup> , Doboz
GTIN (EAN)	4032248624843	
Qty.	36 ST	
Típus	BLZP 5.08HC/10/90 SN OR...	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1948080000</a>	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 10, 90°, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 4 mm <sup>2</sup> , Doboz
GTIN (EAN)	4032248624300	
Qty.	36 ST	
Típus	BLZP 5.08HC/11/90 SN BK...	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1948330000</a>	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 11, 90°, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 4 mm <sup>2</sup> , Doboz
GTIN (EAN)	4032248624850	
Qty.	30 ST	
Típus	BLZP 5.08HC/11/90 SN OR...	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1948100000</a>	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 11, 90°, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 4 mm <sup>2</sup> , Doboz
GTIN (EAN)	4032248624522	
Qty.	30 ST	
Típus	BLZP 5.08HC/12/90 SN BK...	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1948340000</a>	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 12, 90°, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 4 mm <sup>2</sup> , Doboz
GTIN (EAN)	4032248624867	
Qty.	30 ST	

## WMF 2.5 DI BLZ

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

Típus	BLZP 5.08HC/12/90 SN OR...	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1948110000</a>	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248624539	Pólusszám: 12, 90°, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány,
Qty.	30 ST	névleges csatlakozás, max.: 4 mm <sup>2</sup> , Doboz
Típus	BLZP 5.08HC/13/90 SN BK...	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1948350000</a>	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248624874	Pólusszám: 13, 90°, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány,
Qty.	24 ST	névleges csatlakozás, max.: 4 mm <sup>2</sup> , Doboz
Típus	BLZP 5.08HC/13/90 SN OR...	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1948120000</a>	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248624546	Pólusszám: 13, 90°, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány,
Qty.	24 ST	névleges csatlakozás, max.: 4 mm <sup>2</sup> , Doboz
Típus	BLZP 5.08HC/14/90 SN BK...	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1948360000</a>	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248624881	Pólusszám: 14, 90°, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány,
Qty.	24 ST	névleges csatlakozás, max.: 4 mm <sup>2</sup> , Doboz
Típus	BLZP 5.08HC/14/90 SN OR...	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1948130000</a>	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248624553	Pólusszám: 14, 90°, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány,
Qty.	24 ST	névleges csatlakozás, max.: 4 mm <sup>2</sup> , Doboz
Típus	BLZP 5.08HC/15/90 SN BK...	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1948370000</a>	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248624898	Pólusszám: 15, 90°, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány,
Qty.	24 ST	névleges csatlakozás, max.: 4 mm <sup>2</sup> , Doboz
Típus	BLZP 5.08HC/15/90 SN OR...	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1948140000</a>	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248624560	Pólusszám: 15, 90°, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány,
Qty.	24 ST	névleges csatlakozás, max.: 4 mm <sup>2</sup> , Doboz
Típus	BLZP 5.08HC/16/90 SN BK...	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1948380000</a>	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248624904	Pólusszám: 16, 90°, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány,
Qty.	18 ST	névleges csatlakozás, max.: 4 mm <sup>2</sup> , Doboz
Típus	BLZP 5.08HC/16/90 SN OR...	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1948150000</a>	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248624577	Pólusszám: 16, 90°, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány,
Qty.	18 ST	névleges csatlakozás, max.: 4 mm <sup>2</sup> , Doboz

### BLZP 5.08HC/90F SN



Hüvelyes dugók húzókengyeles csatlakozással a vezetékek csatlakoztatásához megfelelő kivezetési szögben (90° vagy 270°). A hüvelyes csatlakozók helyet biztosítanak a feliratozáshoz és kódolni lehet őket. Peremes aljzattal vagy kioldó retesszel rögzítve. Fel vannak szerelve integrált plusz/mínusz csavarral, a vezeték nem megfelelő behelyezése elleni védelemmel, és nyitott húzókengyellel kerülnek szállításra. HC = nagyáramú

### Általános rendelési adatok

Típus	BLZP 5.08HC/02/90F SN B...	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1950040000</a>	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5,08 mm, Pólusszám: 2, 90°, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 4 mm <sup>2</sup> , Doboz
GTIN (EAN)	4032248627974	
Qty.	90 ST	
Típus	BLZP 5.08HC/02/90F SN O...	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1949800000</a>	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5,08 mm, Pólusszám: 2, 90°, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 4 mm <sup>2</sup> , Doboz
GTIN (EAN)	4032248627721	
Qty.	90 ST	
Típus	BLZP 5.08HC/03/90F SN B...	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1950050000</a>	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5,08 mm, Pólusszám: 3, 90°, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 4 mm <sup>2</sup> , Doboz
GTIN (EAN)	4032248627981	
Qty.	72 ST	
Típus	BLZP 5.08HC/03/90F SN O...	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1949810000</a>	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5,08 mm, Pólusszám: 3, 90°, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 4 mm <sup>2</sup> , Doboz
GTIN (EAN)	4032248627738	
Qty.	72 ST	
Típus	BLZP 5.08HC/04/90F SN B...	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1950060000</a>	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5,08 mm, Pólusszám: 4, 90°, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 4 mm <sup>2</sup> , Doboz
GTIN (EAN)	4032248627998	
Qty.	60 ST	
Típus	BLZP 5.08HC/04/90F SN O...	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1949820000</a>	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5,08 mm, Pólusszám: 4, 90°, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 4 mm <sup>2</sup> , Doboz
GTIN (EAN)	4032248627745	
Qty.	60 ST	
Típus	BLZP 5.08HC/05/90F SN B...	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1950070000</a>	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5,08 mm, Pólusszám: 5, 90°, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 4 mm <sup>2</sup> , Doboz
GTIN (EAN)	4032248628001	
Qty.	48 ST	
Típus	BLZP 5.08HC/05/90F SN O...	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1949830000</a>	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5,08 mm, Pólusszám: 5, 90°, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 4 mm <sup>2</sup> , Doboz
GTIN (EAN)	4032248627752	
Qty.	48 ST	

## WMF 2.5 DI BLZ

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

Típus	BLZP 5.08HC/06/90F SN B...	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1950080000</a>	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 6, 90°, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 4 mm <sup>2</sup> , Doboz
GTIN (EAN)	4032248628018	
Qty.	42 ST	
Típus	BLZP 5.08HC/06/90F SN G...	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1284860000</a>	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 6, 90°, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 4 mm <sup>2</sup> , Doboz
GTIN (EAN)	4050118075410	
Qty.	42 ST	
Típus	BLZP 5.08HC/06/90F SN O...	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1949840000</a>	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 6, 90°, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 4 mm <sup>2</sup> , Doboz
GTIN (EAN)	4032248627769	
Qty.	42 ST	
Típus	BLZP 5.08HC/07/90F SN B...	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1950090000</a>	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 7, 90°, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 4 mm <sup>2</sup> , Doboz
GTIN (EAN)	4032248628025	
Qty.	36 ST	
Típus	BLZP 5.08HC/07/90F SN O...	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1949850000</a>	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 7, 90°, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 4 mm <sup>2</sup> , Doboz
GTIN (EAN)	4032248627776	
Qty.	36 ST	
Típus	BLZP 5.08HC/08/90F SN B...	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1950100000</a>	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 8, 90°, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 4 mm <sup>2</sup> , Doboz
GTIN (EAN)	4032248628032	
Qty.	36 ST	
Típus	BLZP 5.08HC/08/90F SN O...	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1949860000</a>	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 8, 90°, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 4 mm <sup>2</sup> , Doboz
GTIN (EAN)	4032248627783	
Qty.	36 ST	
Típus	BLZP 5.08HC/09/90F SN B...	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1950110000</a>	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 9, 90°, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 4 mm <sup>2</sup> , Doboz
GTIN (EAN)	4032248628049	
Qty.	30 ST	
Típus	BLZP 5.08HC/09/90F SN O...	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1949870000</a>	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 9, 90°, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 4 mm <sup>2</sup> , Doboz
GTIN (EAN)	4032248627790	
Qty.	30 ST	
Típus	BLZP 5.08HC/10/90F SN B...	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1950120000</a>	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 10, 90°, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 4 mm <sup>2</sup> , Doboz
GTIN (EAN)	4032248628056	
Qty.	30 ST	

## WMF 2.5 DI BLZ

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

Típus	BLZP 5.08HC/10/90F SN O...	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1949880000</a>	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248627806	Pólusszám: 10, 90°, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány,
Qty.	30 ST	névleges csatlakozás, max.: 4 mm <sup>2</sup> , Doboz
Típus	BLZP 5.08HC/11/90F SN B...	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1950130000</a>	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248628063	Pólusszám: 11, 90°, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány,
Qty.	24 ST	névleges csatlakozás, max.: 4 mm <sup>2</sup> , Doboz
Típus	BLZP 5.08HC/11/90F SN O...	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1949890000</a>	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248627813	Pólusszám: 11, 90°, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány,
Qty.	24 ST	névleges csatlakozás, max.: 4 mm <sup>2</sup> , Doboz
Típus	BLZP 5.08HC/12/90F SN B...	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1950140000</a>	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248628070	Pólusszám: 12, 90°, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány,
Qty.	24 ST	névleges csatlakozás, max.: 4 mm <sup>2</sup> , Doboz
Típus	BLZP 5.08HC/12/90F SN O...	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1949900000</a>	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248627837	Pólusszám: 12, 90°, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány,
Qty.	24 ST	névleges csatlakozás, max.: 4 mm <sup>2</sup> , Doboz
Típus	BLZP 5.08HC/13/90F SN B...	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1950150000</a>	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248628087	Pólusszám: 13, 90°, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány,
Qty.	24 ST	névleges csatlakozás, max.: 4 mm <sup>2</sup> , Doboz
Típus	BLZP 5.08HC/13/90F SN O...	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1949910000</a>	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248627844	Pólusszám: 13, 90°, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány,
Qty.	24 ST	névleges csatlakozás, max.: 4 mm <sup>2</sup> , Doboz
Típus	BLZP 5.08HC/14/90F SN B...	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1950160000</a>	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248628094	Pólusszám: 14, 90°, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány,
Qty.	18 ST	névleges csatlakozás, max.: 4 mm <sup>2</sup> , Doboz
Típus	BLZP 5.08HC/14/90F SN O...	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1949920000</a>	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248627851	Pólusszám: 14, 90°, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány,
Qty.	18 ST	névleges csatlakozás, max.: 4 mm <sup>2</sup> , Doboz
Típus	BLZP 5.08HC/15/90F SN B...	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1950170000</a>	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248628100	Pólusszám: 15, 90°, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány,
Qty.	18 ST	névleges csatlakozás, max.: 4 mm <sup>2</sup> , Doboz

## WMF 2.5 DI BLZ

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

Típus	BLZP 5.08HC/15/90F SN O...	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1949930000</a>	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248627868	Pólusszám: 15, 90°, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány,
Qty.	18 ST	névleges csatlakozás, max.: 4 mm <sup>2</sup> , Doboz
Típus	BLZP 5.08HC/16/90F SN B...	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1950180000</a>	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248628117	Pólusszám: 16, 90°, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány,
Qty.	18 ST	névleges csatlakozás, max.: 4 mm <sup>2</sup> , Doboz
Típus	BLZP 5.08HC/16/90F SN O...	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1949940000</a>	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248627875	Pólusszám: 16, 90°, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány,
Qty.	18 ST	névleges csatlakozás, max.: 4 mm <sup>2</sup> , Doboz
Típus	BLZP 5.08HC/17/90F SN B...	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1950190000</a>	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248628124	Pólusszám: 17, 90°, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány,
Qty.	18 ST	névleges csatlakozás, max.: 4 mm <sup>2</sup> , Doboz
Típus	BLZP 5.08HC/17/90F SN O...	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1949950000</a>	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248627882	Pólusszám: 17, 90°, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány,
Qty.	18 ST	névleges csatlakozás, max.: 4 mm <sup>2</sup> , Doboz
Típus	BLZP 5.08HC/18/90F SN B...	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1950200000</a>	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248628131	Pólusszám: 18, 90°, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány,
Qty.	18 ST	névleges csatlakozás, max.: 4 mm <sup>2</sup> , Doboz
Típus	BLZP 5.08HC/18/90F SN O...	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1949960000</a>	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248627899	Pólusszám: 18, 90°, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány,
Qty.	18 ST	névleges csatlakozás, max.: 4 mm <sup>2</sup> , Doboz
Típus	BLZP 5.08HC/19/90F SN B...	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1950210000</a>	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248628148	Pólusszám: 19, 90°, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány,
Qty.	12 ST	névleges csatlakozás, max.: 4 mm <sup>2</sup> , Doboz
Típus	BLZP 5.08HC/19/90F SN O...	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1949970000</a>	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248627905	Pólusszám: 19, 90°, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány,
Qty.	12 ST	névleges csatlakozás, max.: 4 mm <sup>2</sup> , Doboz
Típus	BLZP 5.08HC/20/90F SN B...	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1950220000</a>	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248628155	Pólusszám: 20, 90°, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány,
Qty.	12 ST	névleges csatlakozás, max.: 4 mm <sup>2</sup> , Doboz

## WMF 2.5 DI BLZ

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

Típus	BLZP 5.08HC/20/90F SN O...	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1949980000</a>	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248627912	Pólusszám: 20, 90°, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány,
Qty.	12 ST	névleges csatlakozás, max.: 4 mm <sup>2</sup> , Doboz
Típus	BLZP 5.08HC/21/90F SN B...	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1950230000</a>	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248628162	Pólusszám: 21, 90°, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány,
Qty.	12 ST	névleges csatlakozás, max.: 4 mm <sup>2</sup> , Doboz
Típus	BLZP 5.08HC/21/90F SN O...	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1949990000</a>	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248627929	Pólusszám: 21, 90°, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány,
Qty.	12 ST	névleges csatlakozás, max.: 4 mm <sup>2</sup> , Doboz
Típus	BLZP 5.08HC/22/90F SN B...	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1950240000</a>	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248628179	Pólusszám: 22, 90°, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány,
Qty.	12 ST	névleges csatlakozás, max.: 4 mm <sup>2</sup> , Doboz
Típus	BLZP 5.08HC/22/90F SN O...	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1950010000</a>	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248627936	Pólusszám: 22, 90°, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány,
Qty.	12 ST	névleges csatlakozás, max.: 4 mm <sup>2</sup> , Doboz
Típus	BLZP 5.08HC/23/90F SN B...	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1950250000</a>	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248628186	Pólusszám: 23, 90°, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány,
Qty.	12 ST	névleges csatlakozás, max.: 4 mm <sup>2</sup> , Doboz
Típus	BLZP 5.08HC/23/90F SN O...	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1950020000</a>	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248627950	Pólusszám: 23, 90°, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány,
Qty.	12 ST	névleges csatlakozás, max.: 4 mm <sup>2</sup> , Doboz
Típus	BLZP 5.08HC/24/90F SN B...	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1950260000</a>	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248628193	Pólusszám: 24, 90°, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány,
Qty.	12 ST	névleges csatlakozás, max.: 4 mm <sup>2</sup> , Doboz
Típus	BLZP 5.08HC/24/90F SN O...	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1950030000</a>	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248627967	Pólusszám: 24, 90°, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány,
Qty.	12 ST	névleges csatlakozás, max.: 4 mm <sup>2</sup> , Doboz

## WMF 2.5 DI BLZ

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Tartozékok



A Klippon® Connect átfogó kínálatában elérhető tartozékok tökéletes illeszkednek az utolsó részlethez is. Ez lehetővé teszi, hogy az előírt szabványok szerint történjen a felszerelés

## Általános rendelési adatok

Típus	WAD WMF2.5	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1142970000</a>	Kapocsfedél, sötétbézs, Wemid, Magasság: 11 mm, Szélesség: 9.96 mm, Mélység: 9.68 mm, V-0
GTIN (EAN)	4032248926039	
Qty.	50 ST	

## Üres



A dekafix (DEK) jelölő univerzálisan használható minden vezetékhez és dugaszolható csatlakozóhoz, valamint elektronikus szerelvényekhez. A rendszer ideális rövid számsorokhoz, és nagy számú készen nyomtatott jelölőt is tartalmaz.

Csíkok egylépéses, gyors felszereléshez. A nyomtatás könnyen olvasható, kontrasztos, és négy szélességben kapható.

- Használatra kész jelölők nagy választéka
- Csíkok gyors felszereléshez
- Csatlakozójelölők, minden Weidmüller-kábelcsatlakozóhoz alkalmazhatók
- Kaphatók üres MultiCard formátumban, vagy standard nyomtatással

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

## Általános rendelési adatok

Típus	DEK 5/5 MC NE WS	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1609801044</a>	Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 5 mm, Raszter mm-ben (P): 5.00 Weidmueller, fehér
GTIN (EAN)	4008190397111	
Qty.	1000 ST	
Típus	WS 10/5 M MC NE WS	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1792000000</a>	WS, Sorkapocs jelölő, 10 x 5 mm, Raszter mm-ben (P): 5.00 Weidmueller, Allen-Bradley, fehér
GTIN (EAN)	4032248223862	
Qty.	720 ST	

## WMF 2.5 DI BLZ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Jelölőtartó




A jelölőtartó lehetőséget kínál további, 5 vagy 5,1 mm beosztású standard jelölők beszerelésére. A sarkított tartók opcionálisan összekapcsolhatók, és a Klippon® Connect moduláris sorkapcsok valamennyi standard jelölőcsatornájába beszerelhetők. A szerelési jelölők típusa a rendeltetési jelöléshordozó adott tartozékai alatt található meg.

## Általános rendelési adatok

Típus	BZT 1 WS 10/5	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1805490000</a>	Tartozékok, Jelölőtartó
GTIN (EAN)	4032248270231	
Qty.	100 ST	
Típus	BZT 1 ZA WS 10/5	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1805520000</a>	Tartozékok, Jelölőtartó
GTIN (EAN)	4032248270248	
Qty.	100 ST	

## Keresztösszekötők



A potenciál elosztása vagy többszörözése a szomszédos sorkapcsokhoz keresztösszekötőn keresztül történik. A további vezetékezés könnyen elkerülhető. Ha a pólusok megtörnek, a sorkapcsok csatlakozása még mindig megbízhatóan megmarad. Portfóliónk moduláris sorkapcsokhoz való dugaszolható és csavarozható keresztösszekötő rendszereket is tartalmaz.

## Általános rendelési adatok

Típus	ZQV 2.5N/10	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1527690000</a>	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 24 A, Pólusszám: 10, Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 48.7 mm
GTIN (EAN)	4050118447989	
Qty.	20 ST	
Típus	ZQV 2.5N/10 BL	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1527880000</a>	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 24 A, Pólusszám: 10, Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 48.7 mm
GTIN (EAN)	4050118448573	
Qty.	20 ST	
Típus	ZQV 2.5N/10 RD	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2108910000</a>	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, piros, 24 A, Pólusszám: 10, Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 48.7 mm
GTIN (EAN)	4050118486018	
Qty.	20 ST	

## Tartozékok

Típus	ZQV 2.5N/2	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1527540000</a>	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 24 A, Pólusszám: 2, Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 7.9 mm
GTIN (EAN)	4050118448467	
Qty.	60 ST	
Típus	ZQV 2.5N/2 BL	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1527740000</a>	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 24 A, Pólusszám: 2, Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 7.9 mm
GTIN (EAN)	4050118448658	
Qty.	60 ST	
Típus	ZQV 2.5N/2 RD	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2108470000</a>	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, piros, 24 A, Pólusszám: 2, Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 7.9 mm
GTIN (EAN)	4050118448542	
Qty.	60 ST	
Típus	ZQV 2.5N/20	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1527720000</a>	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 24 A, Pólusszám: 20, Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 102 mm
GTIN (EAN)	4050118447972	
Qty.	20 ST	
Típus	ZQV 2.5N/20 BL	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1527890000</a>	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 24 A, Pólusszám: 20, Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 102 mm
GTIN (EAN)	4050118448566	
Qty.	20 ST	
Típus	ZQV 2.5N/20 RD	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2108920000</a>	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, piros, 24 A, Pólusszám: 20, Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 102 mm
GTIN (EAN)	4050118485899	
Qty.	20 ST	
Típus	ZQV 2.5N/3	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1527570000</a>	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 24 A, Pólusszám: 3, Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 13 mm
GTIN (EAN)	4050118448450	
Qty.	60 ST	
Típus	ZQV 2.5N/3 BL	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1527770000</a>	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 24 A, Pólusszám: 3, Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 13 mm
GTIN (EAN)	4050118448641	
Qty.	60 ST	
Típus	ZQV 2.5N/3 RD	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2108690000</a>	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, piros, 24 A, Pólusszám: 3, Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 13 mm
GTIN (EAN)	4050118448535	
Qty.	60 ST	
Típus	ZQV 2.5N/4	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1527590000</a>	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 24 A, Pólusszám: 4, Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 18.1 mm
GTIN (EAN)	4050118448443	
Qty.	60 ST	

## WMF 2.5 DI BLZ

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

Típus	ZQV 2.5N/4 BL	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1527780000</a>	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 24 A, Pólusszám: 4, Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 18.1 mm
GTIN (EAN)	4050118448634	
Qty.	60 ST	
Típus	ZQV 2.5N/4 RD	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2108700000</a>	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, piros, 24 A, Pólusszám: 4, Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 18.1 mm
GTIN (EAN)	4050118448528	
Qty.	60 ST	
Típus	ZQV 2.5N/5	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1527620000</a>	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 24 A, Pólusszám: 5, Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 23.2 mm
GTIN (EAN)	4050118448436	
Qty.	20 ST	
Típus	ZQV 2.5N/5 BL	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1527790000</a>	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 24 A, Pólusszám: 5, Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 23.2 mm
GTIN (EAN)	4050118448627	
Qty.	20 ST	
Típus	ZQV 2.5N/5 RD	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2108710000</a>	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, piros, 24 A, Pólusszám: 5, Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 23.2 mm
GTIN (EAN)	4050118448511	
Qty.	20 ST	
Típus	ZQV 2.5N/50	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1527730000</a>	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 24 A, Pólusszám: 50, Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 255 mm
GTIN (EAN)	4050118411362	
Qty.	5 ST	
Típus	ZQV 2.5N/50 BL	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1527920000</a>	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 24 A, Pólusszám: 50, Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 255 mm
GTIN (EAN)	4050118448559	
Qty.	5 ST	
Típus	ZQV 2.5N/50 RD	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2109000000</a>	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, piros, 24 A, Pólusszám: 50, Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 255 mm
GTIN (EAN)	4050118486001	
Qty.	5 ST	
Típus	ZQV 2.5N/6	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1527630000</a>	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 24 A, Pólusszám: 6, Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 28.3 mm
GTIN (EAN)	4050118448429	
Qty.	20 ST	
Típus	ZQV 2.5N/6 BL	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1527820000</a>	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 24 A, Pólusszám: 6, Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 28.3 mm
GTIN (EAN)	4050118448610	
Qty.	20 ST	

## WMF 2.5 DI BLZ

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany


www.weidmueller.com

## Tartozékok

Típus	ZQV 2.5N/6 RD	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2108720000</a>	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, piros, 24 A, Pólusszám: 6, Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 28.3 mm
GTIN (EAN)	4050118448504	
Qty.	20 ST	
Típus	ZQV 2.5N/7	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1527640000</a>	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 24 A, Pólusszám: 7, Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 33.4 mm
GTIN (EAN)	4050118448412	
Qty.	20 ST	
Típus	ZQV 2.5N/7 BL	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1527830000</a>	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 24 A, Pólusszám: 7, Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 33.4 mm
GTIN (EAN)	4050118448603	
Qty.	20 ST	
Típus	ZQV 2.5N/7 RD	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2108810000</a>	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, piros, 24 A, Pólusszám: 7, Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 33.4 mm
GTIN (EAN)	4050118448498	
Qty.	20 ST	
Típus	ZQV 2.5N/8	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1527670000</a>	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 24 A, Pólusszám: 8, Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 38.5 mm
GTIN (EAN)	4050118448405	
Qty.	20 ST	
Típus	ZQV 2.5N/8 BL	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1527840000</a>	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 24 A, Pólusszám: 8, Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 38.5 mm
GTIN (EAN)	4050118448597	
Qty.	20 ST	
Típus	ZQV 2.5N/8 RD	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2108870000</a>	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, piros, 24 A, Pólusszám: 8, Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 38.5 mm
GTIN (EAN)	4050118448481	
Qty.	20 ST	
Típus	ZQV 2.5N/9	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1527680000</a>	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 24 A, Pólusszám: 9, Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 43.6 mm
GTIN (EAN)	4050118447996	
Qty.	20 ST	
Típus	ZQV 2.5N/9 BL	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1527870000</a>	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 24 A, Pólusszám: 9, Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 43.6 mm
GTIN (EAN)	4050118448580	
Qty.	20 ST	
Típus	ZQV 2.5N/9 RD	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2108900000</a>	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, piros, 24 A, Pólusszám: 9, Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 43.6 mm
GTIN (EAN)	4050118448474	
Qty.	20 ST	

## Tartozékok

### BLDF 5.08/180 SN



A nagy teljesítményű busz alkalmazásokhoz használt erőteljes összekapcsolt megoldás 400 V-os kiegészítő energialáncok esetében is használható, 18.5 A áramtovábbítási kapacitással. A nagy szorító kapacitás (2,5 mm<sup>2</sup> huzalkeresztmetszet) különösen előnyös hosszú buszkábelek vagy nagyáramok esetében az alacsony feszültségcsökkenés miatt.

Négy peremes aljzat változat, beleértve a szabadalmaztatott kioldó reteszt, amely lehetővé teszi a felhasználóbarát kihúzási kialakításokat.

Specifikációk:

- 0,20 - 2,5 mm<sup>2</sup> (IEC) / 26 - 12 AWG (UL)
- 400 V (IEC)
- 18,5 A (IEC)

### Általános rendelési adatok

Típus	BLDF 5.08/02/180 SN BK ...	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1000860000</a>	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 2, 180°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 3.31 mm <sup>2</sup> , Doboz
GTIN (EAN)	4032248817030	
Qty.	120 ST	
Típus	BLDF 5.08/02/180 SN OR ...	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1001150000</a>	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 2, 180°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 3.31 mm <sup>2</sup> , Doboz
GTIN (EAN)	4032248818020	
Qty.	120 ST	
Típus	BLDF 5.08/03/180 SN BK ...	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1000870000</a>	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 3, 180°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 3.31 mm <sup>2</sup> , Doboz
GTIN (EAN)	4032248817276	
Qty.	80 ST	
Típus	BLDF 5.08/03/180 SN OR ...	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2759190000</a>	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 3, 180°, PUSH IN aktuátorral, Húzórugós csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 3.31 mm <sup>2</sup> , Doboz
GTIN (EAN)	4064675007289	
Qty.	80 ST	
Típus	BLDF 5.08/03/180 SN OR ...	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1001160000</a>	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 3, 180°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 3.31 mm <sup>2</sup> , Doboz
GTIN (EAN)	4032248817726	
Qty.	80 ST	
Típus	BLDF 5.08/04/180 SN BK ...	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1000880000</a>	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 4, 180°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 3.31 mm <sup>2</sup> , Doboz
GTIN (EAN)	4032248817269	
Qty.	60 ST	
Típus	BLDF 5.08/04/180 SN OR ...	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1001170000</a>	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 4, 180°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 3.31 mm <sup>2</sup> , Doboz
GTIN (EAN)	4032248818075	
Qty.	60 ST	

## WMF 2.5 DI BLZ

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany


www.weidmueller.com

## Tartozékok

Típus	BLDF 5.08/05/180 SN BK ...	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1000890000</a>	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248817078	Pólusszám: 5, 180°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány,
Qty.	48 ST	névleges csatlakozás, max.: 3.31 mm <sup>2</sup> , Doboz
Típus	BLDF 5.08/05/180 SN OR ...	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1001180000</a>	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248818228	Pólusszám: 5, 180°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány,
Qty.	48 ST	névleges csatlakozás, max.: 3.31 mm <sup>2</sup> , Doboz
Típus	BLDF 5.08/06/180 SN BK ...	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1000900000</a>	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248817412	Pólusszám: 6, 180°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány,
Qty.	40 ST	névleges csatlakozás, max.: 3.31 mm <sup>2</sup> , Doboz
Típus	BLDF 5.08/06/180 SN OR ...	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1001190000</a>	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248818174	Pólusszám: 6, 180°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány,
Qty.	40 ST	névleges csatlakozás, max.: 3.31 mm <sup>2</sup> , Doboz
Típus	BLDF 5.08/07/180 SN BK ...	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1000910000</a>	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248817450	Pólusszám: 7, 180°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány,
Qty.	32 ST	névleges csatlakozás, max.: 3.31 mm <sup>2</sup> , Doboz
Típus	BLDF 5.08/07/180 SN OR ...	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1001200000</a>	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248817535	Pólusszám: 7, 180°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány,
Qty.	32 ST	névleges csatlakozás, max.: 3.31 mm <sup>2</sup> , Doboz
Típus	BLDF 5.08/08/180 SN BK ...	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1000920000</a>	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248817092	Pólusszám: 8, 180°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány,
Qty.	28 ST	névleges csatlakozás, max.: 3.31 mm <sup>2</sup> , Doboz
Típus	BLDF 5.08/08/180 SN OR ...	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1001210000</a>	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248817573	Pólusszám: 8, 180°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány,
Qty.	28 ST	névleges csatlakozás, max.: 3.31 mm <sup>2</sup> , Doboz

## Tartozékok

## BLDF 5.08/180F SN



A nagy teljesítményű busz alkalmazásokhoz használt erőteljes összekapcsolt megoldás 400 V-os kiegészítő energialáncok esetében is használható, 18,5 A áramtovábbítási kapacitással. A nagy szorító kapacitás (2,5 mm<sup>2</sup> huzalkeresztmetszet) különösen előnyös hosszú buszkábelek vagy nagyáramok esetében az alacsony feszültségcsökkenés miatt.

Négy peremes aljzat változat, beleértve a szabadalmaztatott kioldó reteszt, amely lehetővé teszi a felhasználóbarát kihúzási kialakításokat.

Specifikációk:

- 0,20 - 2,5 mm<sup>2</sup> (IEC) / 26 - 12 AWG (UL)
- 400 V (IEC)
- 18,5 A (IEC)

## Általános rendelési adatok

Típus	BLDF 5.08/02/180F SN BK...	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1000930000</a>	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 2, 180°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 3.31 mm <sup>2</sup> , Doboz
GTIN (EAN)	4032248817252	
Qty.	60 ST	
Típus	BLDF 5.08/02/180F SN OR...	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1001220000</a>	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 2, 180°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 3.31 mm <sup>2</sup> , Doboz
GTIN (EAN)	4032248817955	
Qty.	60 ST	
Típus	BLDF 5.08/03/180F SN BK...	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1000950000</a>	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 3, 180°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 3.31 mm <sup>2</sup> , Doboz
GTIN (EAN)	4032248817085	
Qty.	48 ST	
Típus	BLDF 5.08/03/180F SN OR...	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1012060000</a>	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 3, 180°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 3.31 mm <sup>2</sup> , Doboz
GTIN (EAN)	4032248818037	
Qty.	48 ST	
Típus	BLDF 5.08/04/180F SN BK...	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1000960000</a>	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 4, 180°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 3.31 mm <sup>2</sup> , Doboz
GTIN (EAN)	4032248817344	
Qty.	40 ST	
Típus	BLDF 5.08/04/180F SN OR...	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1059420000</a>	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 4, 180°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 3.31 mm <sup>2</sup> , Doboz
GTIN (EAN)	4032248817894	
Qty.	40 ST	
Típus	BLDF 5.08/05/180F SN BK...	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1000970000</a>	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 5, 180°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 3.31 mm <sup>2</sup> , Doboz
GTIN (EAN)	4032248817337	
Qty.	32 ST	

## WMF 2.5 DI BLZ

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

Típus	BLDF 5.08/05/180F SN OR...	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1065080000</a>	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248817856	Póluszsám: 5, 180°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány,
Qty.	32 ST	névleges csatlakozás, max.: 3.31 mm <sup>2</sup> , Doboz
Típus	BLDF 5.08/06/180F SN BK...	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1000980000</a>	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248817375	Póluszsám: 6, 180°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány,
Qty.	28 ST	névleges csatlakozás, max.: 3.31 mm <sup>2</sup> , Doboz
Típus	BLDF 5.08/06/180F SN OR...	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1065090000</a>	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248817801	Póluszsám: 6, 180°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány,
Qty.	28 ST	névleges csatlakozás, max.: 3.31 mm <sup>2</sup> , Doboz
Típus	BLDF 5.08/07/180F SN BK...	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1000990000</a>	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248817474	Póluszsám: 7, 180°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány,
Qty.	24 ST	névleges csatlakozás, max.: 3.31 mm <sup>2</sup> , Doboz
Típus	BLDF 5.08/07/180F SN OR...	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1065110000</a>	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248817832	Póluszsám: 7, 180°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány,
Qty.	24 ST	névleges csatlakozás, max.: 3.31 mm <sup>2</sup> , Doboz
Típus	BLDF 5.08/08/180F SN BK...	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1001000000</a>	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248817559	Póluszsám: 8, 180°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány,
Qty.	24 ST	névleges csatlakozás, max.: 3.31 mm <sup>2</sup> , Doboz
Típus	BLDF 5.08/08/180F SN OR...	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1065120000</a>	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248817658	Póluszsám: 8, 180°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány,
Qty.	24 ST	névleges csatlakozás, max.: 3.31 mm <sup>2</sup> , Doboz

## Tartozékok

## BLF 5.08HC/90F SN



Éppen annyira megbízható, mint a kipróbált és bevizsgált eredeti, innovációs részletekkel:

A BLZP 5,08HC csatlakozóhévely BLF 5.08HC PUSH IN változata új csatlakozórendszert kínál és sokkal kompaktabb kialakítást. A Weidmüller innovatív PUSH IN rugós csatlakozója új irányt mutat, nem igényel szerszámot az egyszerűen elvégezhető vezeték bekötéshez. HC = nagyáramú

A sokoldalúság értelmében a BLF 5.08HC pontosan ugyanannyit kínál, mint a régebbi változatok:

- a három kivezetési irány Önnek a megszokott tervezési rugalmasságot kínálja az alkalmazásaihoz
- négy karima változat, benne a szabadalmaztatott kioldó retesszel, lehetővé teszi a reteszelő kialakítást a felhasználó követelményei alapján
- Használja a BLF 5.08HC és SL 5.08HC dugó kombinációt és érje el a legnagyobb névleges teljesítményt

## Általános rendelési adatok

Típus	BLF 5.08HC/21/90F SN OR...	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1477230000</a>	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 21, 90°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 3.31 mm <sup>2</sup> , Doboz
GTIN (EAN)	4050118284546	
Qty.	12 ST	
Típus	BLF 5.08HC/20/90F SN OR...	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1002270000</a>	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 20, 90°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 3.31 mm <sup>2</sup> , Doboz
GTIN (EAN)	4032248694433	
Qty.	12 ST	
Típus	BLF 5.08HC/19/90F SN OR...	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1002260000</a>	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 19, 90°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 3.31 mm <sup>2</sup> , Doboz
GTIN (EAN)	4032248694419	
Qty.	12 ST	
Típus	BLF 5.08HC/18/90F SN OR...	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1002250000</a>	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 18, 90°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 3.31 mm <sup>2</sup> , Doboz
GTIN (EAN)	4032248694402	
Qty.	18 ST	
Típus	BLF 5.08HC/17/90F SN OR...	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1002240000</a>	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 17, 90°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 3.31 mm <sup>2</sup> , Doboz
GTIN (EAN)	4032248694396	
Qty.	18 ST	
Típus	BLF 5.08HC/16/90F SN OR...	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1002230000</a>	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 16, 90°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 3.31 mm <sup>2</sup> , Doboz
GTIN (EAN)	4032248694389	
Qty.	18 ST	

## WMF 2.5 DI BLZ

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

Típus	BLF 5.08HC/16/90F SN BK...	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1000360001</a>	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248690329	Pólusszám: 16, 90°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány,
Qty.	18 ST	névleges csatlakozás, max.: 3.31 mm <sup>2</sup> , Doboz
Típus	BLF 5.08HC/15/90F SN OR...	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1002220000</a>	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248694372	Pólusszám: 15, 90°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány,
Qty.	18 ST	névleges csatlakozás, max.: 3.31 mm <sup>2</sup> , Doboz
Típus	BLF 5.08HC/14/90F SN OR...	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1002210000</a>	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248694365	Pólusszám: 14, 90°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány,
Qty.	18 ST	névleges csatlakozás, max.: 3.31 mm <sup>2</sup> , Doboz
Típus	BLF 5.08HC/13/90F SN OR...	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1002200000</a>	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248694358	Pólusszám: 13, 90°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány,
Qty.	24 ST	névleges csatlakozás, max.: 3.31 mm <sup>2</sup> , Doboz
Típus	BLF 5.08HC/12/90F SN OR...	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1002190000</a>	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248694341	Pólusszám: 12, 90°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány,
Qty.	24 ST	névleges csatlakozás, max.: 3.31 mm <sup>2</sup> , Doboz
Típus	BLF 5.08HC/12/90F SN BK...	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1000320001</a>	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248690282	Pólusszám: 12, 90°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány,
Qty.	24 ST	névleges csatlakozás, max.: 3.31 mm <sup>2</sup> , Doboz
Típus	BLF 5.08HC/11/90F SN OR...	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1002180000</a>	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248694334	Pólusszám: 11, 90°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány,
Qty.	24 ST	névleges csatlakozás, max.: 3.31 mm <sup>2</sup> , Doboz
Típus	BLF 5.08HC/10/90F SN OR...	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1002170000</a>	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248694327	Pólusszám: 10, 90°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány,
Qty.	30 ST	névleges csatlakozás, max.: 3.31 mm <sup>2</sup> , Doboz
Típus	BLF 5.08HC/10/90F SN BK...	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1000300001</a>	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248690268	Pólusszám: 10, 90°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány,
Qty.	30 ST	névleges csatlakozás, max.: 3.31 mm <sup>2</sup> , Doboz
Típus	BLF 5.08HC/09/90F SN OR...	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1002160000</a>	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248694310	Pólusszám: 9, 90°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány, névleges
Qty.	30 ST	csatlakozás, max.: 3.31 mm <sup>2</sup> , Doboz

## WMF 2.5 DI BLZ

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

Típus	BLF 5.08HC/08/90F SN OR...	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1002150000</a>	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248694105	Pólusszám: 8, 90°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány, névleges
Qty.	36 ST	csatlakozás, max.: 3.31 mm <sup>2</sup> , Doboz
Típus	BLF 5.08HC/08/90F SN BK...	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1000280001</a>	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248690244	Pólusszám: 8, 90°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány, névleges
Qty.	36 ST	csatlakozás, max.: 3.31 mm <sup>2</sup> , Doboz
Típus	BLF 5.08HC/07/90F SN OR...	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1002140000</a>	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248694099	Pólusszám: 7, 90°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány, névleges
Qty.	36 ST	csatlakozás, max.: 3.31 mm <sup>2</sup> , Doboz
Típus	BLF 5.08HC/06/90F SN OR...	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1002130000</a>	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248694082	Pólusszám: 6, 90°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány, névleges
Qty.	42 ST	csatlakozás, max.: 3.31 mm <sup>2</sup> , Doboz
Típus	BLF 5.08HC/06/90F SN BK...	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1000260001</a>	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248690220	Pólusszám: 6, 90°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány, névleges
Qty.	42 ST	csatlakozás, max.: 3.31 mm <sup>2</sup> , Doboz
Típus	BLF 5.08HC/05/90F SN OR...	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1002120000</a>	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248694075	Pólusszám: 5, 90°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány, névleges
Qty.	48 ST	csatlakozás, max.: 3.31 mm <sup>2</sup> , Doboz
Típus	BLF 5.08HC/04/90F SN OR...	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1002110000</a>	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248694068	Pólusszám: 4, 90°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány, névleges
Qty.	60 ST	csatlakozás, max.: 3.31 mm <sup>2</sup> , Doboz
Típus	BLF 5.08HC/04/90F SN BK...	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1000240001</a>	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248690206	Pólusszám: 4, 90°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány, névleges
Qty.	60 ST	csatlakozás, max.: 3.31 mm <sup>2</sup> , Doboz
Típus	BLF 5.08HC/03/90F SN OR...	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1002100000</a>	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248694051	Pólusszám: 3, 90°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány, névleges
Qty.	72 ST	csatlakozás, max.: 3.31 mm <sup>2</sup> , Doboz
Típus	BLF 5.08HC/03/90F SN BK...	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1000230001</a>	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248690190	Pólusszám: 3, 90°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány, névleges
Qty.	72 ST	csatlakozás, max.: 3.31 mm <sup>2</sup> , Doboz

## WMF 2.5 DI BLZ


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

Típus	BLF 5.08HC/02/90F SN OR...	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1002090000</a>	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 2, 90°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 3.31 mm <sup>2</sup> , Doboz
GTIN (EAN)	4032248694044	
Qty.	90 ST	
Típus	BLF 5.08HC/02/90F SN BK...	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1000220001</a>	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 2, 90°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 3.31 mm <sup>2</sup> , Doboz
GTIN (EAN)	4032248690183	
Qty.	90 ST	

## BLF 5.08HC/90 SN



Éppen annyira megbízható, mint a kipróbált és bevizsgált eredeti, innovációs részletekkel:

A BLZP 5.08HC csatlakozóhüvely BLF 5.08HC PUSH IN változata új csatlakozórendszert kínál és sokkal kompaktabb kialakítást. A Weidmüller innovatív PUSH IN rugós csatlakozója új irányt mutat, nem igényel szerszámot az egyszerűen elvégezhető vezeték bekötéshez. HC = nagyáramú

A sokoldalúság értelmében a BLF 5.08HC pontosan ugyanannyit kínál, mint a régebbi változatok:

- a három kivezeti irány Önnek a megszokott tervezési rugalmasságot kínálja az alkalmazásaihoz
- négy karima változat, benne a szabadalmaztatott kioldó retesszel, lehetővé teszi a reteszelő kialakítást a felhasználó követelményei alapján
- Használja a BLF 5.08HC és SL 5.08HC dugó kombinációt és érje el a legnagyobb névleges teljesítményt

## Általános rendelési adatok

Típus	BLF 5.08HC/02/90 SN BK ...	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1000030001</a>	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 2, 90°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 3.31 mm <sup>2</sup> , Doboz
GTIN (EAN)	4032248689965	
Qty.	180 ST	
Típus	BLF 5.08HC/02/90 SN OR ...	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1001530000</a>	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 2, 90°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 3.31 mm <sup>2</sup> , Doboz
GTIN (EAN)	4032248693337	
Qty.	180 ST	
Típus	BLF 5.08HC/03/90 SN BK ...	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1000040001</a>	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 3, 90°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 3.31 mm <sup>2</sup> , Doboz
GTIN (EAN)	4032248689972	
Qty.	120 ST	
Típus	BLF 5.08HC/03/90 SN OR ...	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1001540000</a>	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 3, 90°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 3.31 mm <sup>2</sup> , Doboz
GTIN (EAN)	4032248693344	
Qty.	120 ST	

## WMF 2.5 DI BLZ

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

Típus	BLF 5.08HC/03/90 SN OR ...	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2764380000</a>	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 3, 90°, PUSH IN aktuátorral, Húzórugós csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 3.31 mm <sup>2</sup> , Doboz
GTIN (EAN)	4064675017332	
Qty.	120 ST	
Típus	BLF 5.08HC/03/90 SN OR ...	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2766910000</a>	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 3, 90°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 3.31 mm <sup>2</sup> , Doboz
GTIN (EAN)	4064675022527	
Qty.	120 ST	
Típus	BLF 5.08HC/04/90 SN BK ...	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1000050001</a>	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 4, 90°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 3.31 mm <sup>2</sup> , Doboz
GTIN (EAN)	4032248689989	
Qty.	90 ST	
Típus	BLF 5.08HC/04/90 SN OR ...	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1001550000</a>	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 4, 90°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 3.31 mm <sup>2</sup> , Doboz
GTIN (EAN)	4032248693351	
Qty.	90 ST	
Típus	BLF 5.08HC/05/90 SN BK ...	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1000060001</a>	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 5, 90°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 3.31 mm <sup>2</sup> , Doboz
GTIN (EAN)	4032248689996	
Qty.	72 ST	
Típus	BLF 5.08HC/05/90 SN OR ...	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1001560000</a>	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 5, 90°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 3.31 mm <sup>2</sup> , Doboz
GTIN (EAN)	4032248693368	
Qty.	72 ST	
Típus	BLF 5.08HC/06/90 SN BK ...	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1000070001</a>	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 6, 90°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 3.31 mm <sup>2</sup> , Doboz
GTIN (EAN)	4032248690008	
Qty.	60 ST	
Típus	BLF 5.08HC/06/90 SN OR ...	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1001570000</a>	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 6, 90°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 3.31 mm <sup>2</sup> , Doboz
GTIN (EAN)	4032248693375	
Qty.	60 ST	
Típus	BLF 5.08HC/07/90 SN OR ...	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1001580000</a>	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 7, 90°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 3.31 mm <sup>2</sup> , Doboz
GTIN (EAN)	4032248693382	
Qty.	48 ST	
Típus	BLF 5.08HC/08/90 SN BK ...	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1000090001</a>	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 8, 90°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 3.31 mm <sup>2</sup> , Doboz
GTIN (EAN)	4032248690022	
Qty.	42 ST	

## WMF 2.5 DI BLZ

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

Típus	BLF 5.08HC/08/90 SN OR ...	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1001590000</a>	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248693399	Pólusszám: 8, 90°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány, névleges
Qty.	42 ST	csatlakozás, max.: 3.31 mm <sup>2</sup> , Doboz
Típus	BLF 5.08HC/09/90 SN OR ...	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1001600000</a>	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248693405	Pólusszám: 9, 90°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány, névleges
Qty.	36 ST	csatlakozás, max.: 3.31 mm <sup>2</sup> , Doboz
Típus	BLF 5.08HC/10/90 SN BK ...	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1000110001</a>	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248690046	Pólusszám: 10, 90°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány,
Qty.	36 ST	névleges csatlakozás, max.: 3.31 mm <sup>2</sup> , Doboz
Típus	BLF 5.08HC/10/90 SN OR ...	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1001610000</a>	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248693412	Pólusszám: 10, 90°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány,
Qty.	36 ST	névleges csatlakozás, max.: 3.31 mm <sup>2</sup> , Doboz
Típus	BLF 5.08HC/11/90 SN BK ...	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1000120001</a>	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248690060	Pólusszám: 11, 90°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány,
Qty.	30 ST	névleges csatlakozás, max.: 3.31 mm <sup>2</sup> , Doboz
Típus	BLF 5.08HC/11/90 SN OR ...	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1001620000</a>	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248693429	Pólusszám: 11, 90°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány,
Qty.	30 ST	névleges csatlakozás, max.: 3.31 mm <sup>2</sup> , Doboz
Típus	BLF 5.08HC/12/90 SN BK ...	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1000130001</a>	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248690084	Pólusszám: 12, 90°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány,
Qty.	30 ST	névleges csatlakozás, max.: 3.31 mm <sup>2</sup> , Doboz
Típus	BLF 5.08HC/12/90 SN OR ...	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1001630000</a>	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248693436	Pólusszám: 12, 90°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány,
Qty.	30 ST	névleges csatlakozás, max.: 3.31 mm <sup>2</sup> , Doboz
Típus	BLF 5.08HC/13/90 SN BK ...	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1000140001</a>	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248690091	Pólusszám: 13, 90°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány,
Qty.	24 ST	névleges csatlakozás, max.: 3.31 mm <sup>2</sup> , Doboz
Típus	BLF 5.08HC/13/90 SN OR ...	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1001640000</a>	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248693443	Pólusszám: 13, 90°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány,
Qty.	24 ST	névleges csatlakozás, max.: 3.31 mm <sup>2</sup> , Doboz

## WMF 2.5 DI BLZ

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

Típus	BLF 5.08HC/14/90 SN BK ...	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1000150001</a>	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248690107	Pólusszám: 14, 90°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány,
Qty.	24 ST	névleges csatlakozás, max.: 3.31 mm <sup>2</sup> , Doboz
Típus	BLF 5.08HC/14/90 SN OR ...	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1001650000</a>	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248693450	Pólusszám: 14, 90°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány,
Qty.	24 ST	névleges csatlakozás, max.: 3.31 mm <sup>2</sup> , Doboz
Típus	BLF 5.08HC/15/90 SN OR ...	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1001660000</a>	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248693467	Pólusszám: 15, 90°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány,
Qty.	24 ST	névleges csatlakozás, max.: 3.31 mm <sup>2</sup> , Doboz
Típus	BLF 5.08HC/16/90 SN BK ...	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1000170001</a>	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248690121	Pólusszám: 16, 90°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány,
Qty.	18 ST	névleges csatlakozás, max.: 3.31 mm <sup>2</sup> , Doboz
Típus	BLF 5.08HC/16/90 SN OR ...	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1001670000</a>	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248693474	Pólusszám: 16, 90°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány,
Qty.	18 ST	névleges csatlakozás, max.: 3.31 mm <sup>2</sup> , Doboz
Típus	BLF 5.08HC/17/90 SN BK ...	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1000180001</a>	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248690138	Pólusszám: 17, 90°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány,
Qty.	18 ST	névleges csatlakozás, max.: 3.31 mm <sup>2</sup> , Doboz
Típus	BLF 5.08HC/17/90 SN OR ...	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1001680000</a>	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248693481	Pólusszám: 17, 90°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány,
Qty.	18 ST	névleges csatlakozás, max.: 3.31 mm <sup>2</sup> , Doboz
Típus	BLF 5.08HC/18/90 SN BK ...	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1000190001</a>	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248690145	Pólusszám: 18, 90°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány,
Qty.	18 ST	névleges csatlakozás, max.: 3.31 mm <sup>2</sup> , Doboz
Típus	BLF 5.08HC/18/90 SN OR ...	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1001690000</a>	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248693498	Pólusszám: 18, 90°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány,
Qty.	18 ST	névleges csatlakozás, max.: 3.31 mm <sup>2</sup> , Doboz
Típus	BLF 5.08HC/19/90 SN BK ...	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1000200001</a>	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248690152	Pólusszám: 19, 90°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány,
Qty.	18 ST	névleges csatlakozás, max.: 3.31 mm <sup>2</sup> , Doboz

## WMF 2.5 DI BLZ

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Tartozékok

Típus	BLF 5.08HC/19/90 SN OR ...	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1001700000</a>	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 19, 90°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 3.31 mm <sup>2</sup> , Doboz
GTIN (EAN)	4032248693504	
Qty.	18 ST	
Típus	BLF 5.08HC/20/90 SN OR ...	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1001710000</a>	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 20, 90°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 3.31 mm <sup>2</sup> , Doboz
GTIN (EAN)	4032248693511	
Qty.	18 ST	