

PF RS 122 OR 2000MM



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmuller.com



Az RS 100 Profi rugalmas megoldást kínálja az Ön szerelési igényeihez, mivel mind a DIN tartósín, mind a fali szerelés lehetséges. Ez a sokoldalúság megkönnyíti az integrálást a különböző környezetekben és alkalmazásokban.

A készülékház az Eurocard NYÁK standardhoz is használható.

A profil méretre szabható, így Ön pontosan a saját specifikus igényeihez igazíthatja. Rendkívül nehéz komponensek esetén további rögzítőlábak használhatók a stabilitás növelése és így a szerelvény biztonságának fokozása érdekében.

Egy másik gyakorlatias jellemző a takaróprofil használatának lehetősége, amely védi a nagyobb komponenseket.

Általános rendelési adatok

Változat	Profilház, OMNIMATE Housing - RS narancssárga, Extrudált profil, Szélesség: 2000 mm
Rendelési szám	1155940000
Típus	PF RS 122 OR 2000MM
GTIN (EAN)	4032248942572
Qty.	2 M

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méretek és tömegek

Mélység	22 mm	Mélység (coll)	0.8661 inch
Magasság	127 mm	Magasság (coll)	5 inch
Szélesség	2000 mm	Szélesség (coll)	78.74 inch
Nettó tömeg	750 g		

Hőmérséklet

Üzemi hőmérséklet	-15 °C...40 °C
-------------------	----------------

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Anyagadatok

UL 94 éghetőségi osztály	V-0	Szigetelőanyag	PVC
Felületi minőség	kezeletlen	Alapanyag	PVC

Általános adatok

Szín	narancssárga	Védelmi osztály	IP20 felszerelt állapotban
Színskála (hasonló)	RAL 2000	Tokozási opció	Nem


Fontos megjegyzés

Termékinformáció	2 opcionális pozíció a nyomtatott áramköri lapnál A nyomtatott áramköri lap méretei: Vastagság: 1,6 (± 0,2) mm, szélesség: 122 (+0,5) mm Az RS szakasz méretei = a nyomtatott áramköri lap hossza - 5 mm Példa: a nyomtatott áramköri lap hossza 160 mm, RS szakasz = 155 mm
------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Besorolások

ETIM 8.0	EC002779	ETIM 9.0	EC002779
ETIM 10.0	EC002779	ECLASS 14.0	27-19-06-01
ECLASS 15.0	27-19-06-01		

Rajzok



PF RS 122 OR 2000MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

AP RF 122 LI - véglap, DIN sínre szerelhető, bal oldal



Az RS 100 Profi rugalmas megoldást kínálja az Ön szerelési igényeihez, mivel mind a DIN tartósín, mind a fali szerelés lehetséges. Ez a sokoldalúság megkönnyíti az integrálást a különböző környezetekben és alkalmazásokban.

A készülékhez az Eurocard NYÁK standardhoz is használható.


A profil méretre szabható, így Ön pontosan a saját specifikus igényeihez igazíthatja. Rendkívül nehéz komponensek esetén további rögzítőlábak használhatók a stabilitás növelése és így a szerelvény biztonságának fokozása érdekében.

Egy másik gyakorlatias jellemző a takaróprofil használatának lehetősége, amely védi a nagyobb komponenseket.

Általános rendelési adatok

Típus	AP RF 122 LI OR 2000	Változat
Rendelési szám	1020640000	Véglap narancssárga, Véglap DIN tartósín bal, rögzítőcsavarokkal, Szélesség: 6.4 mm
GTIN (EAN)	4032248740178	
Qty.	20 ST	

AP RF 122 RE - véglap, DIN sínre szerelhető, jobb oldal



Az RS 100 Profi rugalmas megoldást kínálja az Ön szerelési igényeihez, mivel mind a DIN tartósín, mind a fali szerelés lehetséges. Ez a sokoldalúság megkönnyíti az integrálást a különböző környezetekben és alkalmazásokban.

A készülékhez az Eurocard NYÁK standardhoz is használható.

A profil méretre szabható, így Ön pontosan a saját specifikus igényeihez igazíthatja. Rendkívül nehéz komponensek esetén további rögzítőlábak használhatók a stabilitás növelése és így a szerelvény biztonságának fokozása érdekében.


Egy másik gyakorlatias jellemző a takaróprofil használatának lehetősége, amely védi a nagyobb komponenseket.

Általános rendelési adatok

Típus	AP RF 122 RE OR 2000	Változat
Rendelési szám	1020650000	Véglap narancssárga, Véglap DIN tartósín jobb, rögzítőcsavarokkal, Szélesség: 6.4 mm
GTIN (EAN)	4032248740161	
Qty.	20 ST	

Tartozékok

RF 108 - bepattintható láb



Az RS 100 Profi rugalmas megoldást kínálja az Ön szerelési igényeihez, mivel mind a DIN tartósín, mind a fali szerelés lehetséges. Ez a sokoldalúság megkönnyíti az integrálást a különböző környezetekben és alkalmazásokban.

A készülékhez az Eurocard NYÁK standardhoz is használható.

A profil méretre szabható, így Ön pontosan a saját specifikus igényeihez igazíthatja. Rendkívül nehéz komponensek esetén további rögzítőlábak használhatók a stabilitás növelése és így a szerelvény biztonságának fokozása érdekében.

Egy másik gyakorlatias jellemző a takaróprofil használatának lehetősége, amely védi a nagyobb komponenseket.

Általános rendelési adatok

Típus	RF 108 OR 2000	Változat
Rendelési szám	1020690000	Bepattintható láb, RS 80, RS 90, RS 100 narancssárga, Bepattintható láb, Szélesség: 17.5 mm
GTIN (EAN)	4032248740154	
Qty.	20 ST	