

HDC CM ST F


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Flexibilis és általános célú – a megfelelő megoldás sok alkalmazáshoz A ConCept egy modulokból és keretekből álló moduláris rendszer. Együttesen egy teljes betétet alkotnak, ami egyszerűen beintegrálható egy HDC-házba. A szabadalmaztatott moduláris rendszer lehetővé teszi, hogy Ön egyéni csatlakozási verziókat rakjon össze. A sokféle táp-, jel- és adatátviteli modul további kiegészítését adják a pneumatikához való modulok, és az SC/LC (száloptikai) kábelek. Mind a masszív, egy darabból álló modulkeretes kialakítás (választhatóan elérhető polikarbonát vagy cink-présöntvény) mind az integrált modul-eltávolító segédeszköz javítja a termék kezelését.

Általános rendelési adatok

Változat	Ipari nehézcsatlakozók, HDC-betét, ConCept modul
Rendelési szám	1157980000
Típus	HDC CM ST F
GTIN (EAN)	4032248945498
Qty.	1 Darab

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel

Méretetek és tömegek

Mélység	34 mm	Mélység (coll)	1.3386 inch
Magasság	47 mm	Magasság (coll)	1.8504 inch
Szélesség	22.8 mm	Szélesség (coll)	0.8976 inch
Nettó tömeg	12.96 g		

Hőmérsékletek

Hőmérsékleti határérték -40 °C ... 70 °C

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	1609748e-c278-4c9b-b3d1-e6215d2988cd

ConCept Pneumatikus modul

UL 94 éghetőségi osztály	V-0	Szín	bézs
--------------------------	-----	------	------

Méret

Szélesség	22.8 mm	Alap teljes hossza	34 mm
Aljzat magassága	47 mm		

Általános adatok

Csatlakozás típusa	RJ45	UL 94 éghetőségi osztály	V-0
Térfogati ellenállás	≤20 mΩ	Szín	bézs
Szigetelési ellenállás	≤ 1010 mΩ	Dugaszolási ciklusok	≥ 500
Típus	Hüvely	Alapanyag	Polikarbonát
Sorozat	ConCept modul	Névleges feszültség (DIN EN 61984)	50 V
Névleges lökőfeszültség (DIN EN 61984)	1 kV	Névleges áram (DIN EN 61984)	1 A
Halogénmentes	false	Alacsony füstképződés a DIN EN 45545-2 szerint	Igen

Változat


Csatlakozás típusa	RJ45	Térfogati ellenállás	≤20 mΩ
Alapanyag	Polikarbonát		

Besorolások

ETIM 8.0	EC000438	ETIM 9.0	EC000438
ETIM 10.0	EC000438	ECLASS 14.0	27-44-02-18
ECLASS 15.0	27-44-02-18		

Tartozékok

RJ45



A FrontCom® Vario több funkciót integrál egy közös rendszerbe. A rendszert egyszerű telepíteni és az adat-, jel- és tápmodulok széles választékából választhat. Rendkívül kompakt kialakítása mellett a FrontCom® Vario számos egyedülálló termékjellemzőt kínál, amelyek az Ön számára a projekt tervezést és a munkafolyamatokat biztonságossá, gyorsá és időtállóvá teszik. Továbbá a FrontCom® Vario rendszernek olyan attraktív házkialakítása van, ami mellesleg a legnagyobb ütésállóságot nyújtja és teljes egészében megfelel az IP 65 védelemosztály követelményeinek.

Általános rendelési adatok

Típus	IE-BI-RJ45-C	Változat
Rendelési szám	1962840000	RJ45 insert socket, Válaszfalbetét összekötő
GTIN (EAN)	4032248645046	
Qty.	10 ST	
Típus	IE-BI-RJ45-FJ-A	Változat
Rendelési szám	1962850000	RJ45 insert socket, Csatlakozó az alaphoz, TIA-568A
GTIN (EAN)	4032248645053	
Qty.	10 ST	
Típus	IE-BI-RJ45-FJ-B	Változat
Rendelési szám	1963840000	RJ45 insert socket, Csatlakozó az alaphoz, TIA-568B
GTIN (EAN)	4032248651894	
Qty.	10 ST	
Típus	IE-BI-RJ45-FJ-P	Változat
Rendelési szám	1963830000	RJ45 insert socket, Csatlakozó az alaphoz, PROFINET
GTIN (EAN)	4032248646159	
Qty.	10 ST	

LWL-SC

FO SC betétek a dugaszolható csatlakozókhoz, 1 / 4 / 14 változat



Általános rendelési adatok

Típus	IE-BI-SCRJ2SC-SM-C	Változat
Rendelési szám	1962870000	SC-betét, Válaszfalbetét, SCRJ - 2 SC, egymódusú
GTIN (EAN)	4032248645060	
Qty.	10 ST	

HDC CM ST F

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold


Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Típus	IE-BI-SCRJ2SC-MM-C	Változat
Rendelési szám	1964430000	SC-betét, Válaszfalbetét, SCRJ - 2 SC, multimódusú
GTIN (EAN)	4032248649044	
Qty.	10 ST	

LWL-LC




FO LC betétek a dugaszolható csatlakozókhoz, 1 / 4 / 14 változat

Általános rendelési adatok

Típus	IE-BI-LCD-SM-C	Változat
Rendelési szám	1962880000	LC-betét, Válaszfalbetét, LC-duplex, egymódusú
GTIN (EAN)	4032248645077	
Qty.	10 ST	
Típus	IE-BI-LCD-MM-C	Változat
Rendelési szám	1964420000	LC-betét, Válaszfalbetét, LC-duplex, multimódusú
GTIN (EAN)	4032248649037	
Qty.	10 ST	

Hybrid



Hibrid, 10 pólusú. Betétek 14-es változatú dugaszolható csatlakozókhoz

Általános rendelési adatok

Típus	IE-BI-HYB-10P	Változat
Rendelési szám	1069010000	Flange insert, for flange insert, Hybrid
GTIN (EAN)	4032248823970	
Qty.	10 ST	
Típus	IE-BI-HYB-P-0,2-300	Változat
Rendelési szám	1135160000	Crimp contact, for flange insert, Hybrid
GTIN (EAN)	4032248915477	
Qty.	300 ST	

HDC CM ST F

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmuller.com

Tartozékok

Típus	IE-BIC-HYB-P-0,5-300	Változat
Rendelési szám	1096150000	Crimp contact, for flange insert, Hybrid
GTIN (EAN)	4032248869114	
Qty.	300 ST	
Típus	IE-BIC-HYB-P-0,5-9000	Változat
Rendelési szám	1096160000	Crimp contact, for flange insert, Hybrid
GTIN (EAN)	4032248869121	
Qty.	1 ST	
Típus	IE-BIC-HYB-P-0,75-300	Változat
Rendelési szám	1068970000	Crimp contact, for flange insert, Hybrid
GTIN (EAN)	4032248823956	
Qty.	300 ST	

Szerszámok



A kék késkazettával ellátott CST a lehető legjobb csupaszolást eredményezi.
A kék kétlépcsős késkazetta különösen alkalmas Ethernet-kábelekhez. Használatával időt takaríthat meg és optimális csupaszolást végezhet.

Általános rendelési adatok

Típus	IE-CST	Változat
Rendelési szám	9204350000	Szerszámok, Csupaszoló szerszámok
GTIN (EAN)	4032248653072	
Qty.	1 ST	
Típus	AM 12	Változat
Rendelési szám	9030060000	Szerszámok, Csupaszoló szerszámok
GTIN (EAN)	4008190337827	
Qty.	1 ST	

Vágószerszámok



Vágószerszámok akár, 8, 12, 14 és 22 mm külső átmérőjű vezetékhez. A speciális pengékialakítással minimális fizikai erőfelfejtással, roncsolásmentesen vágathatók a réz- és alumíniumvezetékek. A (KT 8 – KT 22) vágószerszámok a VDE és GS által bevizsgált, 1000 V-ig működő védőszigeteléssel is rendelkeznek, az EN/IEC 60900 szabvány szerint.

HDC CM ST F**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Tartozékok****Általános rendelési adatok**

Típus	KT 8	Változat
Rendelési szám	9002650000	Vágószerszámok, Egykezes vágószerszám
GTIN (EAN)	4008190020163	
Qty.	1 ST	