

**THM ET S7 300-1 GE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A THM ET S7 nem öntapadós, tekercsben csomagolt címkéket a Siemens SIMATIC ET 200S, és S7-modulok jelölésére használják.

Az M-Print® PRO szoftverrel tetszés szerint nyomtathatók a THM ET S7 címkék THM nyomtatóval. A címkék könnyen leválaszthatók. A THM MultiMark nyomtató nagyon ellenálló nyomtatást eredményez.

**Általános rendelési adatok**

Változat	THM, Készülékjelölők, 103 x 22.6 mm, Siemens, sárga
Rendelési szám	<a href="#">1161770000</a>
Típus	THM ET S7 300-1 GE
GTIN (EAN)	4032248950836
Qty.	1 Darab

## THM ET S7 300-1 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

## Méretek és tömegek

Mélység	0.08 mm	Mélység (coll)	0.0031 inch
Magasság	103 mm	Magasság (coll)	4.0551 inch
Szélesség	22.6 mm	Szélesség (coll)	0.8898 inch
Nettó tömeg	346 g		

## Hőmérsékletek

Üzemi hőmérsékleti tartomány	-50...100 °C
------------------------------	--------------

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

## Általános adatok

Anyag színe az ellenállás kódja szerint	4	
Nyomatás módja	Hőnyomató	
Változat	halogénmentes	
Szélesség	22.6 mm	
UL 94 éghetőségi osztály	HB	
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	100 °C	
Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-50 °C	
Szín	sárga	
Halogén	Nem	
Alapanyag	Polipropilén	
Nyomatott karakterek	nélkül	
Jelölők száma kombinációként	Tápellátás formája	Etikett-tekerics
UL 969 tanúsítvány	Nem	
kompatibilis nyomtató	<a href="#">THM MULTIMARK</a> , <a href="#">THM MULTIMARK PLUS</a>	
Jelölők száma kombinációként	1 Label reel = Device markers	
Üzemi hőmérsékleti tartomány	-50...100 °C	
Alkalmazás/gyártó	Siemens	
Szám tekercsenként	500	

## Készülékjelölők

Halogén	Nem
---------	-----

## Besorolások

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

**THM ET S7 300-1 GE**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Accessories****Tintaszalagok**

Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

**Általános rendelési adatok**

Típus	RIBBON MM 110/360 SW	Változat	
Rendelési szám	<a href="#">2005070000</a>	Ink ribbon	
GTIN (EAN)	4050118390049		
Qty.	1 ST		