

CH20M45 FC LGY 2018**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Product image

A CH20M készülék ház fronteleme számos opciót kínál az egyedi kialakításhoz és funkcionalitáshoz. Különböző olyan nyomtatási módszerek közül választhat, mint például a címkenyomtatás és a lézeres gravírozás, amelyekkel precíz és tetszetős szerkezeti kialakítást érhet el.

Az elektronikus komponensek számára lézeres kivágások is lehetségesek. Jelölők is használhatók. A frontelem csuklós fedéllel szerelhető fel, de anélkül is használható.

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|---|
| Változat | Első elem, OMNIMATE Housing - CH20M sorozat Világosszürke, Első elem, Szélesség: 45 mm |
| Rendelési szám | 1164780000 |
| Típus | CH20M45 FC LGY 2018 |
| GTIN (EAN) | 4032248954735 |
| Qty. | 30 Darab |

CH20M45 FC LGY 2018

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Tanúsítványok

ROHS Megfelel

Méreték és tömegek

| | | | |
|-------------|---------|------------------|-------------|
| Mélység | 15.5 mm | Mélység (coll) | 0.6102 inch |
| Magasság | 100 mm | Magasság (coll) | 3.937 inch |
| Szélesség | 45 mm | Szélesség (coll) | 1.7716 inch |
| Nettó tömeg | 11.03 g | | |

Hőmérsékletetek

| | | | |
|---------------------|--|------------------------------|--------------|
| Ambient temperature | -25 °C...85 °C | Üzemi hőmérsékleti tartomány | -40...120 °C |
| Páratartalom | 5 - 93% rel. páratartalom, Tu = 40 °C, páralecsapódás nélkül | | |

Termékek környezetvédelmi megfelelése

| | |
|--------------------------|-------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétel nélkül |
| REACH SVHC | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC |

Anyagadatok

| | | | |
|--------------------------|---------|--|-------------|
| UL 94 éghetőségi osztály | V-0 | Szigetelőanyag | PA 66 GF 30 |
| Szigetelőanyag csoport | I | Felületi minőség | kezeletlen |
| Alapanyag | Műanyag | Készítőútkepzési összehasonlítási szám (CTI) | 600 ≤ CTI |

Általános adatok

| | | | |
|---------------------|---------------|---|--------------------------------------|
| Szín | Világosszürke | Védelmi osztály | IP20 felszerelt állapotban |
| Színskála (hasonló) | RAL 7035 | Információ az egész szerelvényre vonatkozóan, lásd a hivatkozott cikkeket | CH20M45 B BK/OR 2010 |
| Tokozási opció | Nem | | |

Komponens tulajdonságok

| | | | |
|----------------------|-----|----------------------|-----|
| Flip cover mountable | Nem | Marker integrateable | Nem |
|----------------------|-----|----------------------|-----|

testreszabási lehetőségek

| | | | |
|--|-------------------------------|--|-----------------|
| Felhasználó igénye szerinti kivágás lehetősége | Igen | Felhasználó igénye szerinti feliratozás lehetősége | Igen |
| Customer specific order process | See guideline under downloads | Alternative colours | More on request |
| Processing possibilities | Laser processing, Milling | | |

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001031 | ETIM 9.0 | EC001031 |
| ETIM 10.0 | EC001031 | ECLASS 14.0 | 27-19-06-03 |
| ECLASS 15.0 | 27-19-06-03 | | |

Drawings

Product image



Méretrajz

