

**IE-C5ES8UG0003M40M40-G****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Összeszerelt kábelek, patchkábel Cabinet Line, Cat. 5,  
PUR, zöld

**Általános rendelési adatok**

|                |                                                                          |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Változat       | Rendszerkábel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801), PUR, 0.3 m |
| Rendelési szám | <a href="#">1166000003</a>                                               |
| Típus          | IE-C5ES8UG0003M40M40-G                                                   |
| GTIN (EAN)     | 4050118200508                                                            |
| Qty.           | 1 Darab                                                                  |

## IE-C5ES8UG0003M40M40-G

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

UL File Number Search [UL weboldal](#)

Tanúsítvány száma (cULus) E316369

## Méreték és tömegek

|             |         |             |             |
|-------------|---------|-------------|-------------|
| Hossz       | 0.3 m   | Hossz, inch | 11.811 inch |
| Nettó tömeg | 25.52 g |             |             |

## Hőmérsékletek

|                        |                |                   |                |
|------------------------|----------------|-------------------|----------------|
| Tárolási hőmérséklet   |                | Üzemi hőmérséklet | -40 °C...75 °C |
| Telepítési hőmérséklet | -10 °C...60 °C |                   |                |

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétel nélkül      |
| REACH SVHC               | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC |

## Általános szabványok

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Tanúsítvány száma (cULus) | E316369 |
|---------------------------|---------|

## Dugó

|                  |                                                                      |                 |                                                                      |
|------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------|
| Csatlakozó, jobb | RJ45, IP20, dugós érintkező, egyenes, csatlakozó, Műanyag, árnyékolt | Csatlakozó, bal | RJ45, IP20, dugós érintkező, egyenes, csatlakozó, Műanyag, árnyékolt |
|------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------|

## Dugó, bal

|                 |                                                                      |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------|
| Csatlakozó, bal | RJ45, IP20, dugós érintkező, egyenes, csatlakozó, Műanyag, árnyékolt |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------|

## Dugó, jobb

|                  |                                                                      |
|------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Csatlakozó, jobb | RJ45, IP20, dugós érintkező, egyenes, csatlakozó, Műanyag, árnyékolt |
|------------------|----------------------------------------------------------------------|

## Kábel elektromos tulajdonságai

|                                |                            |           |                       |
|--------------------------------|----------------------------|-----------|-----------------------|
| Átviteli sebesség              | 10/100 MBit/s, 1000 Mbit/s | Kategória | Cat.5 (ISO/IEC 11801) |
| Test voltage: wire-wire-shield | 750 V DC, 1 min            |           |                       |

## IE-C5ES8UG0003M40M40-G

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Kábel mechanikai jellemzői és anyagjellemzői

|                                 |                  |                                     |                                   |
|---------------------------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Olajokkal szembeni ellenállás   | EN 50305         | Szilikonmentes                      | Igen                              |
| UV-álló                         | Igen             | Halogén                             | IEC 60754-2 szerint halogénmentes |
| Min. hajlítási sugár, ismétlődő | 10 x kábelátmérő | Min. hajlítási sugár, csak egyszer  | 5 x kábelátmérő                   |
| Kopásállóság                    | nagyon jó        | Lángterjedéssel szembeni ellenállás | in accordance with IEC 60332-1    |

## Kábel szerkezet

|                                     |                                                                                                     |                            |                        |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------|
| Sodratok                            | 7                                                                                                   | Köpeny színe               | zöld                   |
| Keresztmetszet                      | 4*2*AWG 26/7 -<br>4*2*0,128 mm <sup>2</sup>                                                         | Árnyékolás                 | SF/UTP                 |
| Vezetékek száma                     | 8                                                                                                   | Szigetelés keresztmetszete | 0.98 mm                |
| Szigetelés                          | PE                                                                                                  | Köpenyátmérő, max.         | 6 mm                   |
| Köpenyátmérő, min.                  | 5.6 mm                                                                                              | Köpeny anyaga              | PUR                    |
| Páros árnyékolással                 | Alumínium fólia                                                                                     | Vezetékek elrendezése      | Csavart érpár          |
| Komplett árnyékolás                 | Vörösréz drótból készült árnyékoló fonat                                                            | Vezeték anyag              | Többes óozott rézhuzal |
| Vezetékek – vezetékpárok színrendje | fehér/kék - kék,<br>fehér/narancssárga -<br>narancssárga, fehér/zöld -<br>zöld, fehér/barna - barna |                            |                        |

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002599    | ETIM 9.0    | EC002599    |
| ETIM 10.0   | EC002599    | ECLASS 14.0 | 27-06-03-08 |
| ECLASS 15.0 | 27-06-03-08 |             |             |

## IE-C5ES8UG0003M40M40-G

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany


[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Drawings

### Vezetékezés

|      |   |               |   |      |
|------|---|---------------|---|------|
| RJ45 | 1 | white, orange | 1 | RJ45 |
|      | 2 | orange        | 2 |      |
|      | 3 | white, green  | 3 |      |
|      | 4 | blue          | 4 |      |
|      | 5 | white, blue   | 5 |      |
|      | 6 | green         | 6 |      |
|      | 7 | white, brown  | 7 |      |
|      | 8 | brown         | 8 |      |

### Méretrajz



## IE-C5ES8UG0003M40M40-G

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## Üres



A TM-I elismert és elfogadott jelölőtípus a közlekedési alkalmazásokban. Különböző különböző címkehossz választható, a hosszú karakterláncoknak köszönhetően pedig tökéletesen igényeinek megfelelő feliratot választhat. Egyszerű szétválasztás és szerelés a projektjelző mezőnek köszönhetően. Az előre rögzített hüvelyek és a címkék utólagos behelyezése miatt rendkívül sokoldalúan használható

A TM-I speciális profilja egyszerű szerelést és erős rögzítést biztosít. Számos kereskedelemben kapható hüvellyel kompatibilis. A MultiCard formátumnak köszönhetően a címkék gyorsan és kényelmesen feliratozhatók a PrintJet CONNECT nyomtatóval, plotterrel vagy az STI tollal.

- Egyszerű szétválasztás és szerelés a projektjelző mezőnek köszönhetően.
- Elismert és elfogadott jelölőtípus a közlekedési alkalmazásokban
- Az előre rögzített hüvelyek és a címkék utólagos behelyezése miatt rendkívül sokoldalúan használható
- A CLI T hüvelyek P-Ink vagy STI toll használatával nem feliratozhatók

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                           |
|----------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Típus          | TM-I 12 MC NE WS           | Változat                                                  |
| Rendelési szám | <a href="#">1718411044</a> | TM-I, Behelyezhető jelölők, 12 x 4 mm, fehér              |
| GTIN (EAN)     | 4008190348977              |                                                           |
| Qty.           | 320 ST                     |                                                           |
| Típus          | TM-I 18 MC NE WS           | Változat                                                  |
| Rendelési szám | <a href="#">1718431044</a> | TM-I, Behelyezhető jelölők, 1.5 - 22 mm, 18 x 4 mm, fehér |
| GTIN (EAN)     | 4008190349011              |                                                           |
| Qty.           | 320 ST                     |                                                           |