

**IL WMF2.5 BLZ OR**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Product image**

A Klippon® Connect átfogó kínálatában elérhető tartozékok tökéletes illeszkednek az utolsó részlethez is. Ez lehetővé teszi, hogy az előírt szabványok szerint történjen a felszerelés

**Általános rendelési adatok**

Változat	Rögzítőkengyelek (kapocs), PA 66, narancssárga
Rendelési szám	<a href="#">1167440000</a>
Típus	IL WMF2.5 BLZ OR
GTIN (EAN)	4032248958474
Qty.	50 Darab

## IL WMF2.5 BLZ OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

## Méretek és tömegek

Mélység	28.85 mm	Mélység (coll)	1.1358 inch
Magasság	16.6 mm	Magasság (coll)	0.6535 inch
Szélesség	8.28 mm	Szélesség (coll)	0.326 inch
Nettó tömeg	1.12 g		

## Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	-25 °C...55 °C	Ambient temperature	-50 °C...55 °C
Folyamatos üzemi hőmérséklet., min.	-50 °C	Folyamatos üzemi hőmérséklet., max.	100 °C

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

## Anyag adatok

Alapanyag	PA 66	Szín	narancssárga
UL 94 éghetőségi osztály	V-2		

## Általános

Pólusszám	2
-----------	---

## Besorolások

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		