

SAI-M23-KSC-1.00-1.5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Az M23 kerek dugaszoló csatlakozók nagyszámú összeillesztési ciklust, magas áramtovábbítási kapacitást és magas érintkezősűrűséget nyújtanak minimális méretekkel.

Enclosures, inserts and crimp contacts need to be ordered separately.

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|--|
| Változat | Sensor/Actuator plug-in connector, Crimp contact |
| Rendelési szám | 1170170000 |
| Típus | SAI-M23-KSC-1.00-1.5 |
| GTIN (EAN) | 4032248962310 |
| Qty. | 50 Darab |

SAI-M23-KSC-1.00-1.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



| | |
|------------------------|-----------------------------|
| ROHS | Megfelel |
| UL File Number Search | UL weboldal |
| Tanúsítvány száma (UR) | E344862 |

Méreték és tömegek

| | | | |
|-------------|---------|-------------|-------------|
| Hossz | 16.5 mm | Hossz, inch | 0.6496 inch |
| Nettó tömeg | 0.2 g | | |

Termékek környezetvédelmi megfelelése

| | |
|--------------------------|--------------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4 |

Beállítások re. SAI M23 krimpelőszerzőszám

| | | | |
|--|---|---------------------------|----------------------|
| Beállítások re. SAI M23 krimpelőszerzőszám | Krimpelőszerzőszám | 2 | |
| | Pozicionáló helye | 1 | |
| | Krimpelőszerző | Krimpelős, tű, jel, 1 mm | |
| | Crimping mandrel adjustment acc. to mm ² | Vezeték keresztmetszet | 1.00 mm ² |
| | | Krimpelőszerző beállítása | 0.86 |
| | Vezeték keresztmetszet | 1.50 mm ² | |
| | Krimpelőszerző beállítása | 0.95 | |

Egyedi igényekre szabható dugaszoló csatlakozók műszaki adatai


| | | | |
|------------------------------|---------------------|------------------------------|-------------------------|
| Érintkező felület | Aranyozott | Csatlakozás típusa | Krimpelhető csatlakozás |
| Szigetelési ellenállás | > 1010 Ω | Érintkező anyaga | Vörösréz-cink ötvözet |
| Vezeték keresztmetszet, max. | 1.5 mm ² | Vezeték keresztmetszet, min. | 1 mm ² |
| Dugaszolási ciklusok | > 1000 | Az érintkező típusa | Érintkező |

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000796 | ETIM 9.0 | EC000796 |
| ETIM 10.0 | EC000796 | ECLASS 14.0 | 27-44-02-92 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-92 | | |

Rajzok

Rajz



SAI-M23-KSC-1.00-1.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok**...M23-hoz**

A Weidmüller az érzékelő - működtető elem kábelezéshez szükséges szerszámok és tartozékok széles választékát kínálja.

Általános rendelési adatok

| | | | |
|----------------|----------------------------|--|--|
| Típus | SAI M23 CRIMPING TOOL 2 | Változat | |
| Rendelési szám | 1203960000 | Présszerszám jelérintkezőkhöz, 4 fogas krimpelés | |
| GTIN (EAN) | 4050118000764 | | |
| Qty. | 1 ST | | |