

SAI-M23-GSW-L-7/12**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Az M23 kerek dugaszoló csatlakozók nagyszámú összeillesztési ciklust, magas áramtovábbítási kapacitást és magas érintkezősűrűséget nyújtanak minimális méretekkel.

Enclosures, inserts and crimp contacts need to be ordered separately.

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|--|
| Változat | Sensor/Actuator plug-in connector, Empty enclosure |
| Rendelési szám | 1170280000 |
| Típus | SAI-M23-GSW-L-7/12 |
| GTIN (EAN) | 4032248962327 |
| Qty. | 1 Darab |

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



| | |
|------------------------|-----------------------------|
| ROHS | Megfelel |
| UL File Number Search | UL weboldal |
| Tanúsítvány száma (UR) | E344862 |

Méreték és tömegek

| | |
|-------------|-------|
| Nettó tömeg | 142 g |
|-------------|-------|

Termékek környezetvédelmi megfelelése

| | |
|--|---|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétellel |
| RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen) | 6c |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1, 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1 |
| SCIP | f34fc414-7303-481d-8a96-44b52af18999 |

Egyedi igényekre szabható dugaszoló csatlakozók műszaki adatai


| | | | |
|------------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------|
| Ház fő anyaga | Vörösréz-cink ötvözet | Kábelátmérő, max. | 12 mm |
| Kábelátmérő, min. | 7 mm | Védelmi osztály | IP67, IP69K |
| Dugaszolási ciklusok | > 1000 | Szennyezés súlyossága | 3 |
| Árnyékolás csatlakozás | Igen | Ház hőmérsékleti tartománya | -40...+125 °C |

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC003556 | ETIM 9.0 | EC003556 |
| ETIM 10.0 | EC003556 | ECLASS 14.0 | 27-44-02-24 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-24 | | |

Rajzok

Méretrajz



SAI-M23-GSW-L-7/12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Betétek



Az M23 kerek dugaszoló csatlakozók nagyszámú összeillesztési ciklust, magas áramtovábbítási kapacitást és magas érintkezősűrűséget nyújtanak minimális méretekkel.

Enclosures, inserts and crimp contacts need to be ordered separately.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | SAI-M23-BE-L-4/4 | Változat |
| Rendelési szám | 1995810000 | Sensor/Actuator plug-in connector, Insert |
| GTIN (EAN) | 4032248925674 | |
| Qty. | 1 ST | |
| Típus | SAI-M23-BE-L-6 | Változat |
| Rendelési szám | 1170370000 | Sensor/Actuator plug-in connector, Insert |
| GTIN (EAN) | 4032248962266 | |
| Qty. | 1 ST | |
| Típus | SAI-M23-SE-L-4/4 | Változat |
| Rendelési szám | 1170380000 | Sensor/Actuator plug-in connector, Insert |
| GTIN (EAN) | 4032248962518 | |
| Qty. | 1 ST | |
| Típus | SAI-M23-SE-L-6 | Változat |
| Rendelési szám | 1170350000 | Sensor/Actuator plug-in connector, Insert |
| GTIN (EAN) | 4032248962303 | |
| Qty. | 1 ST | |