

SAIE-M23-L-RM**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Az M23 kerek dugaszoló csatlakozók nagyszámú összeillesztési ciklust, magas áramtovábbítási kapacitást és magas érintkezősűrűséget nyújtanak minimális méretekkel.

Enclosures, inserts and crimp contacts need to be ordered separately.

Általános rendelési adatok

Változat	Sensor/Actuator plug-in connector, Built-in plugs, Empty enclosure
Rendelési szám	1170310000
Típus	SAIE-M23-L-RM
GTIN (EAN)	4032248962358
Qty.	1 Darab

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (UR)	E344862

Méretetek és tömegek

Nettó tömeg	33 g
-------------	------

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétellel
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55

Egyedi igényekre szabható dugaszoló csatlakozók műszaki adatai

Ház fő anyaga	Vörösréz-cink ötvözet	Védelmi osztály	IP67, IP69K
Szennyezés súlyossága	3	Árnyékolás csatlakozás	Igen
Ház hőmérsékleti tartománya	-40...+125 °C		

Besorolások

ETIM 8.0	EC003556	ETIM 9.0	EC003556
ETIM 10.0	EC003556	ECLASS 14.0	27-44-02-24
ECLASS 15.0	27-44-02-24		

Méretrajz

