


BZT PRV4 SW 35X7.5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Product image**

A Klippon® Connect átfogó kínálatában elérhető tartozékok tökéletes illeszkednek az utolsó részlethez is. Ez lehetővé teszi, hogy az előírt szabványok szerint történjen a felszerelés

Általános rendelési adatok

Változat	P-sorozat, Jelölőtartó, fekete, Szintek száma: 4, TS 35 x 7,5
Rendelési szám	1173600000
Típus	BZT PRV4 SW 35X7.5
GTIN (EAN)	4032248966226
Qty.	20 Darab

BZT PRV4 SW 35X7.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méretek és tömegek

Mélység	47 mm	Mélység (coll)	1.8504 inch
Magasság	70 mm	Magasság (coll)	2.7559 inch
Szélesség	10.2 mm	Szélesség (coll)	0.4016 inch
Nettó tömeg	11.18 g		

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	-25 °C...55 °C	Ambient temperature	-5 °C...40 °C
Folyamatos üzemi hőmérséklet., min.	-50 °C	Folyamatos üzemi hőmérséklet., max.	125 °C

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Anyag adatok

Alapanyag	Polikarbonát	Szín	fekete
UL 94 éghetőségi osztály	V-0		

Rendszer specifikációk

Változat	Tartósínhez	Szintek száma	4
Rögzítési pontok száma szintenként	2	Tartósín	TS 35 x 7,5

Rögzíthető vezetékek (névleges csatlakozás)

Csatlakozások száma	8
---------------------	---

Általános

Tartósín	TS 35 x 7,5
----------	-------------

Besorolások

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-14-11-92
ECLASS 15.0	27-14-11-92		