

## E1XZ/20/M20-WM

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Az E1XZ típus tömszelencék alkalmas SWB-fonott acél- vagy STA-acél menetes páncélos kábel, az E1XZ típus mirigyek lángálló ex d és megnövelt Biztonság ex e robbanás elleni védelem tartására. És a páncélkapocs elektromos kötelet biztosít a kábel páncél és a mirigyek között.

### Általános rendelési adatok

Változat	E1XZ (Klippon dupla szigetelésű SWB/STA páncélozott Ex e/d tömszelence), Tömszelencék, egyenes, M 20 x 1.5, 16 mm, Fémszövet árnyékolás, Fémfólia árnyékolás, 0.9 - 1.25 mm, OD min. 15 - OD max. 21 mm, ID min. 10.00 - ID max. 14.00 mm, Sárgaréz, nikkelezett
Rendelési szám	<a href="#">1184990000</a>
Típus	E1XZ/20/M20-WM
GTIN (EAN)	4050118075007
Qty.	24 Darab

## E1XZ/20/M20-WM

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

## Méreték és tömegek

Magasság	62.5 mm	Magasság (coll)	2.4606 inch
Szélesség	33 mm	Szélesség (coll)	1.2992 inch
Hossz	78.5 mm	Hossz, inch	3.0905 inch
Nettó tömeg	154 g		

## Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet -50 °C... 120 °C

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétellel
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	0d756fc1-6076-45f4-ae6d-db4288d0aefd

## Tanúsítványszámok - kábeltömszelence

Azonosítás	II 2G 1D, Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex ta IIC Da	Tanúsítvány száma - kábeltömszelence (ATEX)	TÜV IT 16ATEX 059X
Tanúsítvány száma - kábeltömszelence (IECEX)	IECEX TPS 16.0004X	Tanúsítvány száma - kábeltömszelence (CCC)	2020322313000069
Tanúsítvány száma (IECEX)	IECEXTPS 16.0004X		

## Általános információk

Kábel külső átmérője, max.	21 mm	Kábel külső átmérője, min.	15 mm
Kábel belső átmérője, max.	14.00 mm	Kábel belső átmérője, min.	10.00 mm
O-gyűrű	Szilikon	Meghúzási nyomaték	35 Nm
Szilikon	Igen	Vezetékek száma	1
Páncél, max.	1.25 mm	Páncél, min.	0.9 mm
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	120 °C	Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-50 °C
Menetemelkedés	1.5 mm	Halogén	Nem
Szabványok	EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-31, EN 60079-7, GB 12476.1, GB 12476.5, GB 3836.1, GB 3836.2, GB 3836.3, IEC 60079-0, IEC 60079-1, IEC 60079-31, IEC 60079-7	AF 1. méret	30 mm
AF 2. méret	30 mm	Védelmi osztály	IP66, IP68
Kábelcsavarzat	M 20	Alapanyag	Sárgaréz, nikkelezett
Tömítőbetét	Szilikon	Tömítés	Szilikon
Külső menet	M 20 x 1.5	Menet hossza	16 mm

**E1XZ/20/M20-WM**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technical data**

Type of armouring, short term	SWB, STA	Robbanás elleni védelem típusa	Ex d - lángálló, Ex e - megnövelt biztonság
Páncélozás típusa	Fémszövet árnyékolás, Fémfólia árnyékolás	Telepítési irányelvek	Lásd összeállítási útmutató

**Besorolások**

ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 14.0	27-14-08-04
ECLASS 15.0	27-14-08-04		

## E1XZ/20/M20-WM

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## Nylon lapos tömítés – GWDR



A számos alkalmazáshoz használható tömszelencék mellett a termékválasztékban megtalálhatók dugaszok, nyomáskiegyenlítő elemek, adapterek és a megfelelő tartozékok, mint pl. a záróanyák, tömítőgyűrűk, lapos alátétek és földelő gyűrűk.

## Általános rendelési adatok

Típus	GWDR M20-W	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1185610000</a>	zárt állapotban, M 20, Nylon 6
GTIN (EAN)	4050118078305	
Qty.	100 ST	

## Sárgaréz záróanyák, nikkelezett



A számos alkalmazáshoz használható tömszelencék mellett a termékválasztékban megtalálhatók dugaszok, nyomáskiegyenlítő elemek, adapterek és a megfelelő tartozékok, mint pl. a záróanyák, tömítőgyűrűk, lapos alátétek és földelő gyűrűk.

## Általános rendelési adatok

Típus	SKMU M20 MS	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1737000000</a>	SKMU MS (sárgaréz ellenanya), Ellenanya, M 20, 3 mm, Sárgaréz, nikkelezett
GTIN (EAN)	4008190956479	
Qty.	100 ST	