

AP 100 D OR 2000


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Az RS 100 Profi rugalmas megoldást kínálja az Ön szerelési igényeihez, mivel mind a DIN tartósín, mind a fali szerelés lehetséges. Ez a sokoldalúság megkönnyíti az integrálást a különböző környezetekben és alkalmazásokban.

A készülékház az Eurocard NYÁK standardhoz is használható.

A profil méretre szabható, így Ön pontosan a saját specifikus igényeihez igazíthatja. Rendkívül nehéz komponensek esetén további rögzítőlábak használhatók a stabilitás növelése és így a szerelvény biztonságának fokozása érdekében.

Egy másik gyakorlatias jellemző a takaróprofil használatának lehetősége, amely védi a nagyobb komponenseket.

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|--|
| Változat | Véglap, RS 100 narancssárga, Véglap közvetlenül szerelve mindkét oldalon, Szélesség: 22 mm |
| Rendelési szám | 1185160000 |
| Típus | AP 100 D OR 2000 |
| GTIN (EAN) | 4008190058388 |
| Qty. | 20 Darab |

Műszaki adatok

Tanúsítványok

| | |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

Méretek és tömegek

| | | | |
|-------------|----------|------------------|-------------|
| Mélység | 21.9 mm | Mélység (coll) | 0.8622 inch |
| Magasság | 108.2 mm | Magasság (coll) | 4.2598 inch |
| Szélesség | 22 mm | Szélesség (coll) | 0.8661 inch |
| Nettó tömeg | 7.1 g | | |

Termékek környezetvédelmi megfelelése

| | |
|--------------------------|-------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétel nélkül |
| REACH SVHC | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC |

Anyagadatok

| | | | |
|--------------------------|-------|--|------------|
| UL 94 éghetőségi osztály | V-0 | Szigetelőanyag | PA 66 |
| Szigetelőanyag csoport | I | Felületi minőség | kezeletlen |
| Alapanyag | PA 66 | Készítőképzési összehasonlítási szám (CTI) | 600 ≤ CTI |

Általános adatok

| | | | |
|---------------------|--------------|-----------------|----------------------------|
| Szín | narancssárga | Védelmi osztály | IP20 felszerelt állapotban |
| Színskála (hasonló) | RAL 2000 | Tokozási opció | Nem |

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001031 | ETIM 9.0 | EC002779 |
| ETIM 10.0 | EC002779 | ECLASS 14.0 | 27-19-06-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-19-06-02 | | |



AP 100 D OR 2000

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Rajzok


www.weidmueller.com

DIRECT MOUNTING
FOR BOTH SIDES (RIGHT AND LEFT)



Tartozékok

RS 100 - profilház



Az RS 100 Profi rugalmas megoldást kínál az Ön szerelési igényeihez, mivel mind a DIN tartósín, mind a fali szerelés lehetséges. Ez a sokoldalúság megkönnyíti az integrálást a különböző környezetekben és alkalmazásokban.

A készülékház az Eurocard NYÁK standardhoz is használható.

A profil méretre szabható, így Ön pontosan a saját specifikus igényeihez igazíthatja. Rendkívül nehéz komponensek esetén további rögzítőlábak használhatók a stabilitás növelése és így a szerelvény biztonságának fokozása érdekében.

Egy másik gyakorlatias jellemző a takaróprofil használatának lehetősége, amely védi a nagyobb komponenseket.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | PTSC KB40X14 | Változat |
| Rendelési szám | 4019420000 | Rögzítőcsavar (kapocs), 0.00 mm, Acél, Mélység: 7 mm, Szélesség: 16.9 mm, Magasság: 7 mm |
| GTIN (EAN) | 4008190243029 | |
| Qty. | 100 ST | |