



Az RS 100 Profi rugalmas megoldást kínálja az Ön szerelési igényeihez, mivel mind a DIN tartósín, mind a fali szerelés lehetséges. Ez a sokoldalúság megkönnyíti az integrálást a különböző környezetekben és alkalmazásokban.

A készülékház az Eurocard NYÁK standardhoz is használható.

A profil méretre szabható, így Ön pontosan a saját specifikus igényeihez igazíthatja. Rendkívül nehéz komponensek esetén további rögzítőlábak használhatók a stabilitás növelése és így a szerelvény biztonságának fokozása érdekében.

Egy másik gyakorlatias jellemző a takaróprofil használatának lehetősége, amely védi a nagyobb komponenseket.

#### Általános rendelési adatok

Változat	Véglap, RS 100 narancssárga, Véglap mindkét oldalon, Szélesség: 27.2 mm
Rendelési szám	<a href="#">1185260000</a>
Típus	AP 110 OR
GTIN (EAN)	4008190005115
Qty.	10 Darab

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

## Méretek és tömegek

Mélység	73.6 mm	Mélység (coll)	2.8976 inch
Magasság	109.5 mm	Magasság (coll)	4.311 inch
Szélesség	27.2 mm	Szélesség (coll)	1.0709 inch
Nettó tömeg	14.4 g		

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

## Anyagadatok

UL 94 éghetőségi osztály	V-2	Szigetelőanyag	PA 66
Szigetelőanyag csoport	I	Felületi minőség	kezeletlen
Alapanyag	PA 66	Készítőképzési összehasonlítási szám (CTI)	600 ≤ CTI

## Általános adatok

Szín	narancssárga	Védelmi osztály	IP20 felszerelt állapotban
Színskála (hasonló)	RAL 2000	Tokozási opció	Nem

## Besorolások

ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC002779
ETIM 10.0	EC002779	ECLASS 14.0	27-19-06-02
ECLASS 15.0	27-19-06-02		

