

SKMUS M16-W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A számos alkalmazáshoz használható tömszelencék mellett a termékválasztékban megtalálhatók dugaszok, nyomáskiegyenlítő elemek, adapterek és a megfelelő tartozékok, mint pl. a záróanyák, tömítőgyűrűk, lapos alátétek és földelő gyűrűk.

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|--|
| Változat | SKMU SS (rozsdamentes acél záróanya), Ellenanya, M16, 2.2 mm, 1.4404 rozsdamentes acél |
| Rendelési szám | 1185680000 |
| Típus | SKMUS M16-W |
| GTIN (EAN) | 4050118269956 |
| Qty. | 240 Darab |

SKMUS M16-W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

| | |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

Méreték és tömegek

| | | | |
|-------------|--------|-----------------|------------|
| Magasság | 3.2 mm | Magasság (coll) | 0.126 inch |
| Nettó tömeg | 4 g | | |

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet

Termékek környezetvédelmi megfelelése

| | |
|--------------------------|-------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétel nélkül |
| REACH SVHC | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC |

Általános információk

| | | | |
|----------------|--------|-------------|--------------------------|
| Menetemelkedés | 1.5 mm | Halogén | halogénmentes |
| AF 1. méret | 20 mm | Vastagság | 2.80 mm |
| Kábelcsavarzat | M 16 | Alapanyag | 1.4404 rozsdamentes acél |
| Külső menet | M16 | Belső menet | M 16 |
| Menet hossza | 2.2 mm | | |

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000940 | ETIM 9.0 | EC000940 |
| ETIM 10.0 | EC000940 | ECLASS 14.0 | 27-14-08-05 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-08-05 | | |