

SKMUS M20-W**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A számos alkalmazáshoz használható tömszelencék mellett a termékválasztékban megtalálhatók dugaszok, nyomáskiegyenlítő elemek, adapterek és a megfelelő tartozékok, mint pl. a záróanyák, tömítőgyűrűk, lapos alátétek és földelő gyűrűk.

Általános rendelési adatok

Változat	SKMU SS (rozsdamentes acél záróanya), Ellenanya, M 20, 2.2 mm, 1.4404 rozsdamentes acél
Rendelési szám	1185690000
Típus	SKMUS M20-W
GTIN (EAN)	4050118233742
Qty.	240 Darab

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méreték és tömegek

Magasság	3.2 mm	Magasság (coll)	0.126 inch
Nettó tömeg	5.03 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Általános információk

Menetemelkedés	1.5 mm	Halogén	halogénmentes
AF 1. méret	24 mm	Vastagság	3.00 mm
Kábelcsavarzat	M 20	Alapanyag	1.4404 rozsdamentes acél
Külső menet	M 20	Belső menet	M 20
Menet hossza	2.2 mm		

Besorolások

ETIM 8.0	EC000940	ETIM 9.0	EC000940
ETIM 10.0	EC000940	ECLASS 14.0	27-14-08-05
ECLASS 15.0	27-14-08-05		