

VP M32-EX W**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A VP sorozat leállító dugó segítségével az ex berendezésben fel nem használt bejegyzéseket ki lehet tölteni, miközben a Flameproof Ex d és a Megnövelt Biztonság Ex e robbanás elleni védelem és az IP66/67/68 bemeneti sebesség marad.

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|--|
| Változat | VP (Klippon Ex gombafejű záródugó), Záródugók, egyenes, M 32 x 1.5, 16 mm, Sárgaréz, nikkelezett |
| Rendelési szám | 1188500000 |
| Típus | VP M32-EX W |
| GTIN (EAN) | 4050118075373 |
| Qty. | 12 Darab |

VP M32-EX W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

Méretek és tömegek

| | | | |
|--------------------|---------|--------------------|-------------|
| Magasság | 21.5 mm | Magasság (coll) | 0.8465 inch |
| Szélesség | 40 mm | Szélesség (coll) | 1.5748 inch |
| Hossz | 21.5 mm | Hossz, inch | 0.8465 inch |
| Átmérő | 32 mm | Falvastagság, min. | 0.5 mm |
| Falvastagság, max. | 15 mm | Nettó tömeg | 149 g |

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet -50 °C...120 °C

Termékek környezetvédelmi megfelelése

| | |
|--|--------------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétellel |
| RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen) | 6c |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 0c0edf9f-b35a-4d1f-b8f0-99d4b22ac203 |

Tanúsítványszámok - kábeltömszelence

| | | | |
|--|---|---|--------------------|
| Azonosítás | II 2G 1D, Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da | Tanúsítvány száma - kábeltömszelence (ATEX) | TÜV IT 16ATEX 059X |
| Tanúsítvány száma - kábeltömszelence (IECEX) | IECEX TPS 16.0004X | Tanúsítvány száma - kábeltömszelence (CCC) | 2020322313000069 |
| Tanúsítvány száma (IECEX) | IECEXTPS16.0004X | | |

Általános információk

| | | | |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------------------|---|
| O-gyűrű | Szilikon | Meghúzási nyomaték | 65 Nm |
| Szilikon | Igen | Menetemelkedés | 1.5 mm |
| Halogén | halogénmentes | Szabványok | EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-31, EN 60079-7, GB 12476.1, GB 12476.5, GB 3836.1, GB 3836.2, GB 3836.3, IEC 60079-0, IEC 60079-1, IEC 60079-31, IEC 60079-7 |
| Ütésállóság | 7,00 J | Védelmi osztály | IP66, IP68 |
| Kábelcsavarzat | M 32 | Alapanyag | Sárgaréz, nikkelezett |
| Tömítőgyűrű átmérője | 32.00 mm | Külső menet | M 32 x 1.5 |
| Menet hossza | 16 mm | Robbanás elleni védelem típusa | Ex d - lángálló, Ex e - megnövelt biztonság |
| Telepítési irányelvek | Lásd összeállítási útmutató | | |

Besorolások

| | | | |
|-----------|----------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000451 | ETIM 9.0 | EC000451 |
| ETIM 10.0 | EC000451 | ECLASS 14.0 | 27-14-08-05 |

Technical data

ECLASS 15.0

27-14-08-05

VP M32-EX W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Sárgaréz záróanyák, nikkelezett



A számos alkalmazáshoz használható tömszelencék mellett a termékválasztékban megtalálhatók dugaszok, nyomáskiegyenlítő elemek, adapterek és a megfelelő tartozékok, mint pl. a záróanyák, tömítőgyűrűk, lapos alátétek és földelő gyűrűk.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | SKMU M32 MS | Változat |
| Rendelési szám | 1737020000 | SKMU MS (sárgaréz ellenanya), Ellenanya, M 32, 4 mm, Sárgaréz, nikkelezett |
| GTIN (EAN) | 4008190956493 | |
| Qty. | 100 ST | |

Rozsdamentes acél záróanyák, természetes bevonat



A számos alkalmazáshoz használható tömszelencék mellett a termékválasztékban megtalálhatók dugaszok, nyomáskiegyenlítő elemek, adapterek és a megfelelő tartozékok, mint pl. a záróanyák, tömítőgyűrűk, lapos alátétek és földelő gyűrűk.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | SKMUS M32-W | Változat |
| Rendelési szám | 1185710000 | SKMU SS (rozsdamentes acél záróanya), Ellenanya, M 32, 3.8 mm, 1.4404 rozsdamentes acél |
| GTIN (EAN) | 4050118233759 | |
| Qty. | 144 ST | |