Adatlap

AP 110 D GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Az RS 100 Profi rugalmas megoldást kínál az Ön szerelési igényeihez, mivel mind a DIN tartósín, mind a fali szerelés lehetséges. Ez a sokoldalúság megkönnyíti az integrálást a különböző környezetekben és alkalmazásokban.
A készülékház az Eurocard NYÁK standardhoz is használható.
A profil méretre szabható, így Ön pontosan a saját specifikus igényeihez igazíthatja. Rendkívül nehéz komponensek esetén további rögzítőlábak használhatók a stabilitás növelése és így a szerelvény biztonságának fokozása érdekében.
Egy másik gyakorlatias jellemző a takaróprofil használatának lehetősége, amely védi a nagyobb komponenseket.

Általános rendelési adatok

Változat	Véglap, RS 100 Kavicsszürke, Véglap közvetlenül szerelve mindkét oldalon, Szélesség: 22 mm
Rendelési szám	1188660000
Típus	AP 110 D GY
GTIN (EAN)	4032248972616
Qty.	10 Darab

Adatlap

AP 110 D GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel

Méretek és tömegek

Mélység	71.7 mm	Mélység (coll)	2.8228 inch
Magasság	109.5 mm	Magasság (coll)	4.311 inch
Szélesség	22 mm	Szélesség (coll)	0.8661 inch
Nettó tömeg	16.41 g		

Termékek környezetvédelmi megfelelősége

RoHS megfelelőségi állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Anyagadatok

UL 94 éghetőségi osztály	V-2	Szigetelőanyag csoport	I
Felületi minőség	kezeletlen	Alapanyag	PA 66
Kúszóútképzési összehasonlítási szám (CTI)	600 ≤ CTI		

Általános adatok

Szín	Kavicsszürke	Védelmi osztály	IP20 felszerelt állapotban
Színskála (hasonló)	RAL 7032		

Besorolások

ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC002779
ETIM 10.0	EC002779	ECLASS 14.0	27-19-06-02
ECLASS 15.0	27-19-06-02		

AP 110 D GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rajzok