


CH20M FE 12-67 1.5SN RL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Funkcionális biztonság – teljesen integrált vagy egyszerűen szerelt

Az opcionális „CH20M FE” csatlakozás optimális védelmet nyújt az Ön rendszere számára a funkcionális földelés szerelősín-kapcsolatával.

A 6 mm-es házban található előkonfekcionált funkcionális földelő kapcsolat révén megbízható módon csatlakoztathatók az elektronikus árnyékolások a szerelősínre. Funkcionális földelő kapcsolat érhető el 12,5 és 67,5 mm közötti készülékházakhoz, amelyek a reflow módszerrel dolgozhatók fel.

Általános rendelési adatok

Változat	Elektronika házak, Tartozékok, THT/THR-forrasztott csatlakozással, 5.00 mm, Pólusszám: 1, Forrasztótűske hossza (l): 1.5 mm, ónozott, Ezüstsűrke, Tape
Rendelési szám	1189370000
Típus	CH20M FE 12-67 1.5SN RL
GTIN (EAN)	4032248972715
Qty.	750 Darab
Termékadatok	UL:
Csomagolás	Tape

CH20M FE 12-67 1.5SN RL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Tanúsítványok

ROHS Megfelel

Méretek és tömegek

Mélység	11.7 mm	Mélység (coll)	0.4606 inch
Magasság	13.1 mm	Magasság (coll)	0.5157 inch
Szélesség	5.4 mm	Szélesség (coll)	0.2126 inch
Nettó tömeg	0.48 g		

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Anyagjellemzők

Szín	Ezüstszürke	Színskála (hasonló)	RAL 7001
Érintkező felület	ónozott	Tárolási hőmérséklet, min.	-40 °C
Tárolási hőmérséklet, max.	70 °C		

Névleges adatok IEC szerint

szabvány szerint tesztelve	IEC 60664-1, IEC 61984
----------------------------	------------------------

Anyagadatok

Felületi minőség	ónozott	Alapanyag	Rézötövet
------------------	---------	-----------	-----------

Általános adatok

Szín	Ezüstszürke	Védelmi osztály	IP20
Színskála (hasonló)	RAL 7001		

Fontos megjegyzés

IPC megfelelés	A termékek fejlesztése, gyártása és szállítása a nemzetközileg elismert IPC-A-610 szabvány „megengedhető” kategóriája szerint történt. A termékekkel kapcsolatos további követelményeket kérésre kiértékeljük.
----------------	--

Besorolások

ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ETIM 10.0	EC001031	ECLASS 14.0	27-18-27-92
ECLASS 15.0	27-18-27-92		