


**AP 110 BK****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Az RS 100 Profi rugalmas megoldást kínálja az Ön szerelési igényeihez, mivel mind a DIN tartósín, mind a fali szerelés lehetséges. Ez a sokoldalúság megkönnyíti az integrálást a különböző környezetekben és alkalmazásokban.

A készülékház az Eurocard NYÁK standardhoz is használható.

A profil méretre szabható, így Ön pontosan a saját specifikus igényeihez igazíthatja. Rendkívül nehéz komponensek esetén további rögzítőlábak használhatók a stabilitás növelése és így a szerelvény biztonságának fokozása érdekében.

Egy másik gyakorlatias jellemző a takaróprofil használatának lehetősége, amely védi a nagyobb komponenseket.

**Általános rendelési adatok**

|                |                                                                   |
|----------------|-------------------------------------------------------------------|
| Változat       | Véglap, RS 100 fekete, Véglap mindkét oldalon, Szélesség: 27.2 mm |
| Rendelési szám | <a href="#">1189890000</a>                                        |
| Típus          | AP 110 BK                                                         |
| GTIN (EAN)     | 4032248984374                                                     |
| Qty.           | 10 Darab                                                          |

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

## Méretek és tömegek

|             |          |                  |             |
|-------------|----------|------------------|-------------|
| Mélység     | 73.6 mm  | Mélység (coll)   | 2.8976 inch |
| Magasság    | 109.5 mm | Magasság (coll)  | 4.311 inch  |
| Szélesség   | 27.2 mm  | Szélesség (coll) | 1.0709 inch |
| Nettó tömeg | 15.3 g   |                  |             |

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétel nélkül      |
| REACH SVHC               | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC |

## Anyagadatok

|                          |       |                                              |            |
|--------------------------|-------|----------------------------------------------|------------|
| UL 94 éghetőségi osztály | V-2   | Szigetelőanyag                               | PA 66      |
| Szigetelőanyag csoport   | I     | Felületi minőség                             | kezeletlen |
| Alapanyag                | PA 66 | Készítőútkepzési összehasonlítási szám (CTI) | 600 ≤ CTI  |

## Általános adatok

|                     |          |                 |                            |
|---------------------|----------|-----------------|----------------------------|
| Szín                | fekete   | Védelmi osztály | IP20 felszerelt állapotban |
| Színskála (hasonló) | RAL 9011 | Tokozási opció  | Nem                        |

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001031    | ETIM 9.0    | EC002779    |
| ETIM 10.0   | EC002779    | ECLASS 14.0 | 27-19-06-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-19-06-02 |             |             |

RAIL MOUNTING  
FOR BOTH SIDES (RIGHT AND LEFT)