


**TW AKZ WS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Product image**

Az elválasztólapok és a zárólemezek a sorkapocsblokkok alapvető tartozékai. Az elválasztólapok optikai és elektromos leválasztást biztosítanak a különböző potenciálok és funkcionális csoportok között, fokozva a biztonságot és átlátható elrendezést teremtve a kapcsolószekrényben. A zárólemezek oldalt lezárják a sorkapocsblokk sort, védelmet nyújtanak az aktív részekkel való érintkezés ellen, és biztosítják a tiszta, stabil lezárást. Mindkét komponens pontosan illeszkedik az adott Weidmüller sorkapocsblokk gyártási sorozathoz, hozzájárulva a biztonságos, szabványos és professzionális huzalozás.

**Általános rendelési adatok**

|                |                                                                                |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Változat       | Elválasztó lemez (kapocs), fehér, Magasság: 37 mm, Szélesség: 2 mm, V-O, Wemid |
| Rendelési szám | <a href="#">1190360000</a>                                                     |
| Típus          | TW AKZ WS                                                                      |
| GTIN (EAN)     | 4032248997336                                                                  |
| Qty.           | 50 Darab                                                                       |

## Technical data

## Tanúsítványok

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

## Méretek és tömegek

|             |        |                  |             |
|-------------|--------|------------------|-------------|
| Mélység     | 38 mm  | Mélység (coll)   | 1.4961 inch |
| Magasság    | 37 mm  | Magasság (coll)  | 1.4567 inch |
| Szélesség   | 2 mm   | Szélesség (coll) | 0.0787 inch |
| Nettó tömeg | 3.02 g |                  |             |

## Hőmérsékletek

|                                     |                |                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|-------------------------------------|----------------|
| Tárolási hőmérséklet                | -25 °C...55 °C | Ambient temperature                 | -50 °C...75 °C |
| Folyamatos üzemi hőmérséklet., min. | -50 °C         | Folyamatos üzemi hőmérséklet., max. | 120 °C         |

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétel nélkül      |
| REACH SVHC               | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC |

## Anyag adatok

|                          |       |      |       |
|--------------------------|-------|------|-------|
| Alapanyag                | Wemid | Szín | fehér |
| UL 94 éghetőségi osztály | V-0   |      |       |

## Rendszer specifikációk

|          |                  |
|----------|------------------|
| Változat | Elválasztó lemez |
|----------|------------------|

## Kiegészítő műszaki adatok

|                |     |
|----------------|-----|
| Felpattintható | Nem |
|----------------|-----|

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000886    | ETIM 9.0    | EC000886    |
| ETIM 10.0   | EC000886    | ECLASS 14.0 | 27-25-03-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-01 |             |             |