


IE-PS-V14M-2SC-POF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



PushPull dugaszolható csatlakozó készlet az IEC
61076-3-117 14. (PROFINET) változat szerint, fém, SC
betéttel

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|--|
| Változat | FO-csatlakozó, 14. változat, SC-RJ POF, IP67 |
| Rendelési szám | 1191550000 |
| Típus | IE-PS-V14M-2SC-POF |
| GTIN (EAN) | 4032248974436 |
| Qty. | 10 Darab |

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



| | |
|---------------------------|-----------------------------|
| ROHS | Megfelel |
| UL File Number Search | UL weboldal |
| Tanúsítvány száma (cULus) | E316369 |

Méretetek és tömegek

| | | | |
|-------------|---------|------------------|-------------|
| Mélység | 79.9 mm | Mélység (coll) | 3.1457 inch |
| Magasság | 26.8 mm | Magasság (coll) | 1.0551 inch |
| Szélesség | 22.7 mm | Szélesség (coll) | 0.8937 inch |
| Nettó tömeg | 54.24 g | | |

Hőmérsékletek

| | | |
|------------------------|-------------------|----------------|
| Tárolási hőmérséklet | Üzemi hőmérséklet | -40 °C...70 °C |
| Telepítési hőmérséklet | | |

Termékek környezetvédelmi megfelelése

| | |
|--|--------------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétellel |
| RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen) | 6c |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 4f3aae94-c2bc-4010-b63b-5b114ba6bd55 |

Általános adatok

| | | | |
|------------------------|---|--------------------|----------------------|
| Árucikk leírása | 14. változat, SC-RJ POF | Szín | ezüst |
| Ház fő anyaga | Cink présöntvény | Köpenyátmérő, max. | 10 mm |
| Köpenyátmérő, min. | 5 mm | Védelmi osztály | IP67 |
| Dugaszolási ciklusok | 750 | Elemi szál típusa | POF |
| Beillesztési veszteség | ≤ 1,0 dB | 1. csatlakozás | SCRJ |
| 2. csatlakozás | Rapid connection system: crimping, cutting | Ház anyaga, betét | PA, Cink présöntvény |

Általános szabványok


| | | | |
|----------------------|--|---------------------------|---------|
| Csatlakozó, standard | IEC 61076-3-117 Var. 14, IEC 61754-24 | Tanúsítvány száma (cULus) | E316369 |
|----------------------|--|---------------------------|---------|

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001122 | ETIM 9.0 | EC001122 |
| ETIM 10.0 | EC001122 | ECLASS 14.0 | 19-17-01-22 |
| ECLASS 15.0 | 19-17-01-22 | | |

Rajzok

Méretrajz



IE-PS-V14M-2SC-POF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

LWL-SC


FO SC betétek a dugaszolható csatlakozókhoz, 1 / 4 / 14 változat



Általános rendelési adatok

| | | | |
|----------------|----------------------------|---|--|
| Típus | IE-SCRJ-IP67-POF-100 | Változat | |
| Rendelési szám | 1278430000 | FO-csatlakozó, Pót-krimphüvely, IP67 házzal | |
| GTIN (EAN) | 4050118069136 | | |
| Qty. | 100 ST | | |

Krimpkészletek



Krimpkészletek

Általános rendelési adatok

| | | | |
|----------------|----------------------------|--|--|
| Típus | TOOL SET IE-POF | Változat | |
| Rendelési szám | 1208930000 | Krimpelő szerszám: HTX-IE-POF, Csupaszoló szerszám: Multi-Stripax IE-POF | |
| GTIN (EAN) | 4032248990283 | | |
| Qty. | 1 ST | | |

porvédő sapkák

Készülékeinek védelme por és szennyeződés ellen



IE-PS-V14M-2SC-POF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany


www.weidmueller.com

Tartozékok

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|-----------------------------|
| Típus | IE-PP-V14P | Változat |
| Rendelési szám | 1058280000 | Plug housing protective cap |
| GTIN (EAN) | 4032248799374 | |
| Qty. | 10 ST | |

Üres



Az ESG a bevált és tesztelt MultiCard formátumú jelölő számos ismert elektromos készülékhez. Az eredmény egy kiváló minőségű, kontrasztos készülékjelölő.

A Siemens, az ABB, a Beckhoff és számos más gyártó készülékeihez különböző típusok kaphatók.

Az előnyök áttekintése:

- általános célú címkék; öntapadós vagy felpattintható címkék, típustól függően,
- illesztett készülékekhez, pl. kismegszakítókhoz címkésínre pattintható ESG jelölőket szállítunk.
- Egyedi lézer-minőségű nyomtatás a műszaki jellemzőknek megfelelően

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | ESG 9/11 K MC NE WS | Változat |
| Rendelési szám | 1857440000 | ESG, Készülékjelölők x 11 mm, PA 66, Szín: fehér, Öntapadós |
| GTIN (EAN) | 4032248402731 | |
| Qty. | 200 ST | |