

## KTB MH 453820 S4N3

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## A kép illusztráció



Abbildung ähnlich

A Klippon® TB és a Klippon® STB szekrény választék kiváló teljesítményjellemzőket kínál még a legszigorúbb környezeti feltételek között is. Továbbá kielégíti a potenciálisan robbanásveszélyes környezetek követelményeit is, amelyeket különösen a feldolgozó vagy az energiatermelő iparokban fordulnak elő. A Klippon® TB MH házak további előnyöket kínálnak egy olyan termékválasztékhoz, amely már most is eredményes piacvezető.

A Klippon® TB MH házválaszték a következő előnyöket nyújtja:

- 22 méretben és 3 standard mélységgel kapható
- Akár 4 tömszelencelemezzel is ellátható
- Összenyomással szemben védett tömszelence
- Teljesen eltávolítható lakat fül
- Fedélzár a tömített zónán kívül
- Tökéletesített hőmérsékleti tulajdonságok
- IP66/IP67 szintű védettség
- Teljesen eltávolítható fedél – szerszám nélkül
- Földelőcsap a ház burkolatán és alján
- Hegesztett rögzítőlábak
- Nemzetközi tanúsítványok

## Általános rendelési adatok

|                        |                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Változat               | Klippon TB MH (Terminal Box - Multi Hinge), Üres ház, Nemesacél házak, Magasság: 458 mm, Szélesség: 382 mm, Mélység: 200 mm, Tömszelence lemezek: Alsó, bal, jobb, Alapanyag: Nemesacél 1.4404 (316 L), kezeletlen, ezüst |
| Rendelési szám         | <a href="#">1195080002</a>                                                                                                                                                                                                |
| Típus                  | KTB MH 453820 S4N3                                                                                                                                                                                                        |
| GTIN (EAN)             | 4050118106602                                                                                                                                                                                                             |
| Qty.                   | 1 Darab                                                                                                                                                                                                                   |
| Szállítás állapota     | Ez a termék már nem kapható.                                                                                                                                                                                              |
| Utolsó rendelési dátum | 2026-06-30T00:00:00+02:00                                                                                                                                                                                                 |

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| ROHS                      | Megfelel                    |
| UL File Number Search     | <a href="#">UL weboldal</a> |
| Tanúsítvány száma (cULus) | E243298                     |

## Méretetek és tömegek

|                            |            |                             |              |
|----------------------------|------------|-----------------------------|--------------|
| Mélység                    | 200 mm     | Mélység (coll)              | 7.874 inch   |
| Magasság                   | 458 mm     | Magasság (coll)             | 18.0315 inch |
| Szélesség                  | 382 mm     | Szélesség (coll)            | 15.0393 inch |
| Rögzítési méret - magasság | 305 mm     | Rögzítési méret - szélesség | 438 mm       |
| Nettó tömeg                | 18185.39 g |                             |              |

## Hőmérsékletek

|                   |                 |                                        |                                                               |
|-------------------|-----------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Üzemi hőmérséklet | -60 °C...135 °C | Megjegyzés: szobahőmérséklet (szerviz) | 105 °C hőmérséklet felett az IP-védelem IP66-re korlátozódik. |
|-------------------|-----------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

|                                          |                                      |
|------------------------------------------|--------------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot                 | Megfelel, kivétellel                 |
| RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen) | 6c                                   |
| REACH SVHC                               | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                                     | 8d5fcdfe-c58e-44e1-a6b4-74d2bbccc9dd |

## Ház földelés

|                      |                                                                                 |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Földelés, ház, belső | Ráhegesztett M6 rozsdamentes acél földelőcsap a ház alsó felében és a fedélben. |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|

## Tanúsítványszámok - tokozat

|                                             |                           |                                             |                            |
|---------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|
| Tanúsítvány száma, UL Haz.Loc.              | E223792                   | Megfelelési nyilatkozat száma (DoC LVD)     | DE PS261X 160412 001ISS03  |
| Tanúsítvány száma, UL Ord.Loc.              | E243298                   | Tanúsítvány száma, UL 508A                  | E223801                    |
| Megfelelési nyilatkozat száma (AoC)         | DE PS261X 160309 001ISS06 | Tanúsítvány száma, UL, sorkapocsdoboz       | E223792                    |
| Tanúsítvány száma, elektronikadoboz (NEPSI) | 2020322303003289          | Tanúsítvány száma – üres ház (ECAS)         | 21-09-25241/ E21-09-053807 |
| Tanúsítvány száma - üres ház (INMETRO)      | LMP 21.0016U              | Tanúsítvány sz. (DNV)                       | TAE000013S                 |
| Tanúsítvány száma (CCOE)                    | P461058_1                 | Tanúsítvány száma, sorkapocsdoboz (INMETRO) | LMP 21.0017                |

## KTB MH 453820 S4N3

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

|                             |               |                           |                                                                                              |
|-----------------------------|---------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tanúsítvány száma (INMETRO) | IEX17.0021    | Tanúsítvány száma (IECEX) | IECEXPTB11.0071                                                                              |
| Tanúsítvány száma (ATEX)    | PTB11ATEX2019 | Tanúsító intézet          | ATEX, CCoE, DNV, IECEX, INMETRO, KC, NEPSI, CCC, UL AEx Class Div., UL AEx Class Zone, cULus |
| Tanúsítvány száma (cULus)   | E243298       |                           |                                                                                              |

## Tömszelencék, bal

|     |    |     |    |
|-----|----|-----|----|
| M63 | 3  | M75 | 3  |
| M12 | 55 | M50 | 4  |
| M16 | 38 | M32 | 11 |
| M25 | 21 | M20 | 24 |
| M40 | 9  |     |    |

## Tömszelencék, felső/alsó

|     |    |     |    |
|-----|----|-----|----|
| M20 | 23 | M12 | 50 |
| M63 | 3  | M40 | 8  |
| M32 | 10 | M25 | 18 |
| M50 | 4  | M75 | 2  |
| M16 | 34 |     |    |

## Tömszelencék, jobb

|     |    |     |    |
|-----|----|-----|----|
| M25 | 21 | M63 | 3  |
| M75 | 3  | M16 | 38 |
| M40 | 9  | M50 | 4  |
| M32 | 11 | M20 | 24 |
| M12 | 55 |     |    |

## függőleges összeállítás

|                                                                    |      |                                                                   |      |
|--------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------|------|
| Number of DIN rails and terminals (10 mm <sup>2</sup> , vertical)  | 2x36 | Number of DIN rails and terminals (16 mm <sup>2</sup> , vertical) | 2x29 |
| Number of DIN rails and terminals (2.5 mm <sup>2</sup> , vertical) | 3x71 | Number of DIN rails and terminals (35 mm <sup>2</sup> , vertical) | 1x22 |
| Number of DIN rails and terminals (4 mm <sup>2</sup> , vertical)   | 2x59 | Number of DIN rails and terminals (6 mm <sup>2</sup> , vertical)  | 2x44 |

## vízszintes összeállítás

|                                                                      |      |                                                                     |      |
|----------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------|------|
| DIN sínek és sorkapcsok darabszáma (10 mm <sup>2</sup> , vízszintes) | 2x27 | Number of DIN rails and terminals (16 mm <sup>2</sup> , horizontal) | 2x22 |
| Number of DIN rails and terminals (2.5 mm <sup>2</sup> , horizontal) | 4x54 | Number of DIN rails and terminals (35 mm <sup>2</sup> , horizontal) | 1x17 |
| Number of DIN rails and terminals (4 mm <sup>2</sup> , horizontal)   | 3x46 | Number of DIN rails and terminals (6 mm <sup>2</sup> , horizontal)  | 3x34 |

## Általános információ

|                          |                                                                                                               |                                |                                               |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|
| Burkolat anyagvastagsága | 1.5 mm                                                                                                        | Peremes aljzat anyagvastagsága | 3 mm                                          |
| Ház anyagvastagsága      | 1.5 mm                                                                                                        | Üzemi hőmérséklet, max.        | 135 °C                                        |
| Üzemi hőmérséklet, min.  | -60 °C                                                                                                        | Fedél kiegészítő               | 4 zsanér és M6 hatlapú hornyos csavarok, SW10 |
| Szabványok               | DIN EN 62208 - Üres ház normál, DIN EN 61373 Class 1B**, DIN EN 15085-2, EN 60079-0, EN 60079-7, EN 60079-31, | Felületi minőség               | kezeletlen                                    |

## KTB MH 453820 S4N3

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

|                                |                                                                                             |                         |                                                                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Ütésállóság                    | IEC 60079-0, IEC 60079-7, IEC 60079-31<br>7 J ATEX verzió, 10 J standard változat           | AF mérete               | 10 mm                                                                                 |
| Védelmi osztály                | IP66, IP67                                                                                  | Alapanyag               | Nemesacél 1.4404 (316 L)                                                              |
| Tömítés anyaga                 | Szilikon                                                                                    | Fedélcsavarok nyomatéka | 2.5 Nm                                                                                |
| Integrált rögzítést            | 4, 6 vagy 9 db M6 tőcsavar belső (anya) menet                                               | Ház kiegészítő          | 4 ráhegesztett rögzítő láb 11 mm-es furatokkal (2 hornyos láb és 2 kereszt alakú láb) |
| Megjegyzés: védettségi osztály | 105 °C feletti hőmérsékleti tartományban használva az IP-védelem IP 66-ra korlátozódik.     | Flange plate mounting   | M6 hatlapfejű csavarok 10 SW                                                          |
| Protection class (UL)          | Type 3, Type 4X, Type 12                                                                    | Fedélcsavarok száma     | 4                                                                                     |
| Tömszelence lemezek            | Alsó, bal, jobb                                                                             | Doboz mérete            | 580x620x290                                                                           |
| Szerelőnyílás: szélesség       | 323 mm                                                                                      | Fedél nyílásszöge       | 130.00 °                                                                              |
| Külső méretek                  | 469 x 463 x 215                                                                             | Aljzatperem             | Igen                                                                                  |
| Max. teherbírás                | 70 kg                                                                                       | Fedél                   | Igen                                                                                  |
| Szerelőnyílás: magasság        | 405 mm                                                                                      | PE-csavarok pozíciója   | Ház, C oldal                                                                          |
| Felhasználási területek        | Robbanásveszélyes zóna, Folyamatirányítás, Olaj- és gázipar, Vegyipar, Tengeri, Szárazföldi |                         |                                                                                       |


## Fontos megjegyzés

Termékinformáció Minimum order quantity (5 pieces)

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002503    | ETIM 9.0    | EC002503    |
| ETIM 10.0   | EC002503    | ECLASS 14.0 | 27-18-05-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-18-05-02 |             |             |

**Méretrajz**



## KTB MH 453820 S4N3

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## 458 x 382mm



Integrálható, bővíthető és testre szabható: Az ideális bővítés minden alkalmazáshoz

Az új Klippon tartozékainak konzisztens szerkezete® TB házcsalád konzisztens felépítésű tartozékválasztékával bármilyen alkalmazás speciális igényeihez egyszerűen hozzáigazíthatja a házakat.

Rögzítőlemezek

Szerelőlapok, furatkiosztással vagy anélkül, DIN szerelősinék hosszanti és keresztirányú szereléséhez, vagy komponensek szereléséhez közvetlenül a szerelőlapra.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                                                                                                                 |
|----------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | KTB MOPL 4538 MSZN         | Változat                                                                                                                                                        |
| Rendelési szám | <a href="#">1193990000</a> | Klippon TB (Terminal Box), Rögzítőlemez, Magasság: 403 mm, Szélesség: 321 mm, Mélység: 1.5 mm, Alapanyag: Lemezacél, galvanizált, ezüst                         |
| GTIN (EAN)     | 4050118028591              |                                                                                                                                                                 |
| Qty.           | 1 ST                       |                                                                                                                                                                 |
| Típus          | KTB MOPL 4538 S2N          | Változat                                                                                                                                                        |
| Rendelési szám | <a href="#">1193860000</a> | Klippon TB (Terminal Box), Rögzítőlemez, Magasság: 403 mm, Szélesség: 321 mm, Mélység: 1.5 mm, Alapanyag: Nemesacél 1.4301 (304), kezeletlen, ezüst             |
| GTIN (EAN)     | 4050118028461              |                                                                                                                                                                 |
| Qty.           | 1 ST                       |                                                                                                                                                                 |
| Típus          | KTB MOPL 4538 MSZN H       | Változat                                                                                                                                                        |
| Rendelési szám | <a href="#">2022590000</a> | Klippon TB (Terminal Box), Rögzítőlemez, perforálva, Magasság: 403 mm, Szélesség: 321 mm, Mélység: 1.5 mm, Alapanyag: Lemezacél, galvanizált, ezüst             |
| GTIN (EAN)     | 4050118403657              |                                                                                                                                                                 |
| Qty.           | 1 ST                       |                                                                                                                                                                 |
| Típus          | KTB MOPL 4538 S2N H        | Változat                                                                                                                                                        |
| Rendelési szám | <a href="#">1257700000</a> | Klippon TB (Terminal Box), Rögzítőlemez, perforálva, Magasság: 403 mm, Szélesség: 321 mm, Mélység: 1.5 mm, Alapanyag: Nemesacél 1.4301 (304), kezeletlen, ezüst |
| GTIN (EAN)     | 4050118049411              |                                                                                                                                                                 |
| Qty.           | 1 ST                       |                                                                                                                                                                 |

## Tömszelencelemezek földelőcsapok nélkül



Integrálható, bővíthető és testre szabható: Az ideális bővítés minden alkalmazáshoz

Az új Klippon tartozékainak konzisztens szerkezete® TB házcsalád konzisztens felépítésű tartozékválasztékával bármilyen alkalmazás speciális igényeihez egyszerűen hozzáigazíthatja a házakat.

Karimalemezek

Aljzatperemek kétféle vastagságban, az előszerelt aljzatperemek egyszerű cseréjéhez.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                                                                   |
|----------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | KTB GP XX3820V AB S4 3MM   | Változat                                                                                                          |
| Rendelési szám | <a href="#">1281090000</a> | Klippon TB (Terminal Box), aljzatperem2, egyenes, Magasság: 372 mm, Szélesség: 167 mm, Mélység: 3 mm, Tömszelence |
| GTIN (EAN)     | 4050118072020              | lemezek: felső, Alsó, Alapanyag: 1.4404 rozsdamentes acél,                                                        |
| Qty.           | 1 ST                       | Nemesacél 1.4404 (316 L), Elektropolírozott, ezüst                                                                |

## KTB MH 453820 S4N3

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

|                |                            |                                                                                                                                                                                                     |
|----------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | KTB GP 45XX20V CD S4 3MM   | Változat                                                                                                                                                                                            |
| Rendelési szám | <a href="#">1281100000</a> | Klippon TB (Terminal Box), aljzatperem2, egyenes, Magasság: 402 mm, Szélesség: 167 mm, Mélység: 3 mm, Tömszelence lemezek: bal, jobb, Alapanyag: 1.4404 rozsdamentes acél, Elektropolírozott, ezüst |
| GTIN (EAN)     | 4050118071641              |                                                                                                                                                                                                     |
| Qty.           | 1 ST                       |                                                                                                                                                                                                     |

## Rozsdamentes acél tömszelencelemezek – 6 mm



Integrálható, bővíthető és testre szabható: Az ideális bővítés minden alkalmazáshoz

Az új Klippon tartozékainak konzisztens szerkezete® TB házcsalád konzisztens felépítésű tartozékválasztékával bármilyen alkalmazás speciális igényeihez egyszerűen hozzáigazíthatja a házakat.

Karimalemezek

Aljzatperemek kétféle vastagságban, az előszerelt aljzatperemek egyszerű cseréjéhez.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                                                                                                                                                       |
|----------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | KTB GP XX3820V AB S4 6MM   | Változat                                                                                                                                                                                              |
| Rendelési szám | <a href="#">1256510000</a> | Klippon TB (Terminal Box), aljzatperem2, egyenes, Magasság: 372 mm, Szélesség: 167 mm, Mélység: 6 mm, Tömszelence lemezek: felső, Alsó, Alapanyag: 1.4404 rozsdamentes acél, Elektropolírozott, ezüst |
| GTIN (EAN)     | 4050118093889              |                                                                                                                                                                                                       |
| Qty.           | 1 ST                       |                                                                                                                                                                                                       |
| Típus          | KTB GP 45XX20V CD S4 6MM   | Változat                                                                                                                                                                                              |
| Rendelési szám | <a href="#">1256520000</a> | Klippon TB (Terminal Box), aljzatperem2, egyenes, Magasság: 402 mm, Szélesség: 167 mm, Mélység: 6 mm, Tömszelence lemezek: bal, jobb, Alapanyag: 1.4404 rozsdamentes acél, Elektropolírozott, ezüst   |
| GTIN (EAN)     | 4050118093896              |                                                                                                                                                                                                       |
| Qty.           | 1 ST                       |                                                                                                                                                                                                       |

## Tömszelencelemezek földelőcsappal



Integrálható, bővíthető és testre szabható: Az ideális bővítés minden alkalmazáshoz

Az új Klippon tartozékainak konzisztens szerkezete® TB házcsalád konzisztens felépítésű tartozékválasztékával bármilyen alkalmazás speciális igényeihez egyszerűen hozzáigazíthatja a házakat.

Karimalemezek

Aljzatperemek kétféle vastagságban, az előszerelt aljzatperemek egyszerű cseréjéhez.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                                                                                                                                                       |
|----------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | KTB GP XX3820V AB S4 PE    | Változat                                                                                                                                                                                              |
| Rendelési szám | <a href="#">2023510000</a> | Klippon TB (Terminal Box), aljzatperem2, egyenes, Magasság: 372 mm, Szélesség: 167 mm, Mélység: 3 mm, Tömszelence lemezek: felső, Alsó, Alapanyag: 1.4404 rozsdamentes acél, Elektropolírozott, ezüst |
| GTIN (EAN)     | 4050118403831              |                                                                                                                                                                                                       |
| Qty.           | 1 ST                       |                                                                                                                                                                                                       |
| Típus          | KTB GP 45XX20V CD S4 PE    | Változat                                                                                                                                                                                              |
| Rendelési szám | <a href="#">2023520000</a> | Klippon TB (Terminal Box), aljzatperem2, egyenes, Magasság: 402 mm, Szélesség: 167 mm, Mélység: 3 mm, Tömszelence lemezek: bal, jobb, Alapanyag: 1.4404 rozsdamentes acél, Elektropolírozott, ezüst   |
| GTIN (EAN)     | 4050118404210              |                                                                                                                                                                                                       |
| Qty.           | 1 ST                       |                                                                                                                                                                                                       |

## KTB MH 453820 S4N3

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Rozsdamentes acél 1.4301



Integrálható, bővíthető és testre szabható: Az ideális bővítés minden alkalmazáshoz

Az új Klippon tartozékainak konzisztens szerkezete® TB házcsalád konzisztens felépítésű tartozékválasztékával bármilyen alkalmazás speciális igényeihez egyszerűen hozzáigazíthatja a házakat.

Esővédő burkolatok

Az esővédő burkolat ideális további védelmi szintet biztosít a háznak, ha az szokatlan klímájú területeken van telepítve, például előfordulnak nagyon heves esőzések, vagy extrém erős közvetlen napsütés.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                                                                                                                |
|----------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | KTB RNHD 453820 R          | Változat                                                                                                                                                       |
| Rendelési szám | <a href="#">1281460000</a> | Klippon TB (Terminal Box), Esővédő fedél, Magasság: 55.9 mm, Szélesség: 387 mm, Mélység: 211.2 mm, Alapanyag: 1.4301 rozsdamentes acél, Tükröpolírozott, ezüst |
| GTIN (EAN)     | 4050118072228              |                                                                                                                                                                |
| Qty.           | 1 ST                       |                                                                                                                                                                |

## Típuscímke-tartó



Integrálható, bővíthető és testre szabható: Az ideális bővítés minden alkalmazáshoz

Az új Klippon tartozékainak konzisztens szerkezete® TB házcsalád konzisztens felépítésű tartozékválasztékával bármilyen alkalmazás speciális igényeihez egyszerűen hozzáigazíthatja a házakat.

Adattábla tartók

Sokféle kialakítású címketartó áll rendelkezésre az igény szerinti feltűnő kijelzéshez és a szükséglet szerinti további adattáblákhoz .

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                                                                                                                                                   |
|----------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | TPSDHA KTB 100X25 S2 2R    | Változat                                                                                                                                                                                          |
| Rendelési szám | <a href="#">1257640000</a> | Klippon TB (Terminal Box), Adattábla tartó, Szegecselt, Magasság: 25 mm, Szélesség: 141 mm, Mélység: 16.5 mm, Alapanyag: Nemesacél 1.4301 (304), Tükröpolírozott, ezüst                           |
| GTIN (EAN)     | 4050118070354              |                                                                                                                                                                                                   |
| Qty.           | 1 ST                       |                                                                                                                                                                                                   |
| Típus          | TPSDHA KTB 130X50 S2 R     | Változat                                                                                                                                                                                          |
| Rendelési szám | <a href="#">1283450000</a> | Klippon TB (Terminal Box), Adattábla tartó, Szegecselt, Magasság: 50 mm, Szélesség: 171 mm, Mélység: 16.5 mm, Alapanyag: 1.4301 rozsdamentes acél, Nemesacél 1.4301 (304), Tükröpolírozott, ezüst |
| GTIN (EAN)     | 4050118073621              |                                                                                                                                                                                                   |
| Qty.           | 1 ST                       |                                                                                                                                                                                                   |
| Típus          | TPSDHA KTB 70X70M3 S2 R    | Változat                                                                                                                                                                                          |
| Rendelési szám | <a href="#">1279320000</a> | Klippon TB (Terminal Box), Adattábla tartó, Szegecselt, Magasság: 70 mm, Szélesség: 70 mm, Mélység: 20 mm, Alapanyag: 1.4301 rozsdamentes acél, Nemesacél 1.4301 (304), Tükröpolírozott, ezüst    |
| GTIN (EAN)     | 4050118070101              |                                                                                                                                                                                                   |
| Qty.           | 1 ST                       |                                                                                                                                                                                                   |

## Tartozékok

## Szerelési anyag



Integrálás, kiterjesztés és egyedi igényekre szabás – tökéletes kiegészítés minden alkalmazáshoz

Az új Klippon® TB házcsalád komplett tartozék-választékával bármilyen alkalmazás speciális igényeihez egyszerűen hozzáigazíthatja a házakat.

Szerelési elemek készlete

Szerelési hardver készletek kaphatók a könnyen szerelhető típusú címketartók, dokumentumtartók és esővédő fedelek gyors felszereléséhez.

A címke rögzítőkészlet – SC szükséges a m (Trafolyte) ID vagy betűcímke felszereléséhez. Ennek a készletnek a segítségével az azonosító- vagy típuscímke közvetlenül a szekrényburkolatra szerelhető. A címkerögzítő készletet kifejezetten erre a célra fejlesztettük ki. Csak ha ezt a rögzítőkészletet használja, tudja biztosítani, hogy nem kerül szivárgás a szekrényre vagy a címke nem sérül meg. A univerzális rögzítőkészletet – TPSD pl. a betűcímke tartók, esővédő burkolatok vagy dokumentumtartók biztonságos és gyors felszereléséhez fejlesztettük ki. Ha ezt a rögzítőkészletet használja, tudja minimalizálni vagy elkerülni a szivárgások kockázatát.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                                                                                                                       |
|----------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | SD FIXING SET              | Változat                                                                                                                                                              |
| Rendelési szám | <a href="#">1285200000</a> | Klippon TB (Terminal Box), Azonosító tábla-rögzítőkészlet, Magasság: 12 mm, Szélesség: 12 mm, Mélység: 16.4 mm, Alapanyag: Nemesacél, rozsdamentes, kezeletlen, ezüst |
| GTIN (EAN)     | 4050118075472              |                                                                                                                                                                       |
| Qty.           | 1 ST                       |                                                                                                                                                                       |
| Típus          | TPSD FIXING SET KTB        | Változat                                                                                                                                                              |
| Rendelési szám | <a href="#">1252190000</a> | Klippon TB (Terminal Box), Típus tábla-rögzítőkészlet, Alapanyag: Nemesacél, rozsdamentes, kezeletlen, ezüst                                                          |
| GTIN (EAN)     | 4050118043969              |                                                                                                                                                                       |
| Qty.           | 1 ST                       |                                                                                                                                                                       |

## Földelő töcsavar



Integrálható, bővíthető és testre szabható: Az ideális bővítés minden alkalmazáshoz

Az új Klippon® TB házcsalád konzisztens felépítésű tartozék-választékával bármilyen alkalmazás speciális igényeihez egyszerűen hozzáigazíthatja a házakat.

Földelőcsavarok

A földelőcsavarokat komplett alkatrészként lehet cserélni, két változatban – sárgaréz és rozsdamentes acélból.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                                                                                                 |
|----------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | PEBZ M10 KTB BR SET        | Változat                                                                                                                                        |
| Rendelési szám | <a href="#">1192680000</a> | Klippon TB (Terminal Box), Földelő töcsavar, Egyéb, Magasság: 21 mm, Szélesség: 21 mm, Mélység: 48.7 mm, Alapanyag: Sárgaréz, kezeletlen, ezüst |
| GTIN (EAN)     | 4032248974641              |                                                                                                                                                 |
| Qty.           | 1 ST                       |                                                                                                                                                 |

## KTB MH 453820 S4N3

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

|                |                            |                                                                                                                     |
|----------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | PEBZ M10 KTB S4 SET        | Változat                                                                                                            |
| Rendelési szám | <a href="#">1192690000</a> | Klippon TB (Terminal Box), Földelő töcsavar, Egyéb, Magasság: 21 mm, Szélesség: 21 mm, Mélység: 48.7 mm, Alapanyag: |
| GTIN (EAN)     | 4032248974658              | Nemesacél 1.4404 (316 L), kezeletlen, ezüst                                                                         |
| Qty.           | 1 ST                       |                                                                                                                     |

## Dokumentumtartók



Integrálás, kiterjesztés és egyedi igényekre szabás – tökéletes kiegészítés minden alkalmazáshoz  
Az új Klippon® TB házcsalád komplett tartozék-választékával bármilyen alkalmazás speciális igényeihez egyszerűen hozzáigazíthatja a házakat.  
Dokumentumtartók  
Dokumentumtartók a dokumentumoknak a szekrényben történő helyes tárolásához

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                                                                                                                         |
|----------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | DOHA KTB A6 S2 R           | Változat                                                                                                                                                                |
| Rendelési szám | <a href="#">1252780000</a> | Klippon TB (Terminal Box), Dokumentumtartók, Szegecselt, Magasság: 110 mm, Szélesség: 130 mm, Mélység: 20 mm, Alapanyag: Nemesacél 1.4301 (304), Tükröpolírozott, ezüst |
| GTIN (EAN)     | 4050118045512              |                                                                                                                                                                         |
| Qty.           | 1 ST                       |                                                                                                                                                                         |
| Típus          | DOHA KTB A5 S2 R           | Változat                                                                                                                                                                |
| Rendelési szám | <a href="#">1252750000</a> | Klippon TB (Terminal Box), Dokumentumtartók, Szegecselt, Magasság: 150 mm, Szélesség: 180 mm, Mélység: 20 mm, Alapanyag: Nemesacél 1.4301 (304), Tükröpolírozott, ezüst |
| GTIN (EAN)     | 4050118045390              |                                                                                                                                                                         |
| Qty.           | 1 ST                       |                                                                                                                                                                         |

## Földelő szalag

Az új Klippon® TB házrendszer rendszertartozékainak teljesen strukturált választékával a házak egyszerűen hozzáigazíthatók minden alkalmazás speciális követelményeihez. A következő opciók állnak rendelkezésre:

- Házelemek
- Dokumentumtartók
- Földelőcsap
- Tömszelencelemek
- Szerelési anyag
- Rögzítőlemezek
- Esővédő fedelek
- Távtartó
- Sorkapocssínek
- Típuscímke-tartó

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                  |
|----------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Típus          | PECD WIRE 6/200/D6 SET     | Változat                                                         |
| Rendelési szám | <a href="#">2475490000</a> | Klippon TB (Terminal Box), Grounding strap, Csavaros, Alapanyag: |
| GTIN (EAN)     | 4050118487206              | Acél, Zöld / sárga                                               |
| Qty.           | 1 ST                       |                                                                  |

## KTB MH 453820 S4N3

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Rozsdamentes acél 1.4404 (316 L)



Integrálható, bővíthető és testre szabható: Az ideális bővítés minden alkalmazáshoz

Az új Klippon tartozékainak konzisztens szerkezete® TB házcsalád konzisztens felépítésű tartozékválasztékával bármilyen alkalmazás speciális igényeihez egyszerűen hozzáigazíthatja a házakat.

Esővédő burkolatok

Az esővédő burkolat ideális további védelmi szintet biztosít a házaknak, ha az szokatlan klímájú területeken van telepítve, például előfordulnak nagyon heves esőzések, vagy extrém erős közvetlen napsütés.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                                                                                                                  |
|----------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | KTB RNHD XX3820V S4E R     | Változat                                                                                                                                                         |
| Rendelési szám | <a href="#">1314200000</a> | Klippon TB (Terminal Box), Esővédő fedél, Magasság: 55.9 mm, Szélesség: 387 mm, Mélység: 211.2 mm, Alapanyag: Nemesacél 1.4404 (316 L), Elektropolírozott, ezüst |
| GTIN (EAN)     | 4050118117523              |                                                                                                                                                                  |
| Qty.           | 1 ST                       |                                                                                                                                                                  |

## Mélység 7,5 mm



Integrálható, bővíthető és testre szabható: Az ideális bővítés minden alkalmazáshoz

Az új Klippon tartozékainak konzisztens szerkezete® TB házcsalád konzisztens felépítésű tartozékválasztékával bármilyen alkalmazás speciális igényeihez egyszerűen hozzáigazíthatja a házakat.

Sorkapocsínek

A tartósínek két méretben kaphatók a DIN-sínek alkatrészeinek házban való rögzítéséhez (pl. elektronika, csatlakozók).

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                                                      |
|----------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | TS35X7.5 ST KTB4538 HOR    | Változat                                                                                             |
| Rendelési szám | <a href="#">8000006724</a> | Sín, TS 35, TS 35 x 7,5, Szélesség: 321 mm, foglalat nélkül, Acél, galvanizált, krómozott            |
| GTIN (EAN)     | 4050118652925              |                                                                                                      |
| Qty.           | 20 ST                      |                                                                                                      |
| Típus          | TS35X7.5 ST KTB4538 VER    | Változat                                                                                             |
| Rendelési szám | <a href="#">8000006713</a> | Sín, TS 35, TS 35 x 7,5, Szélesség: 403 mm, foglalat nélkül, Acél, galvanizált ónbevonat, passzívált |
| GTIN (EAN)     | 4050118652864              |                                                                                                      |
| Qty.           | 20 ST                      |                                                                                                      |

## KTB MH 453820 S4N3

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Rögzítőlemezek



Rögzítőlemez, lyukmintákkal és azok nélkül, a DIN tartósín vagy alkatrészek hosszirányú és keresztirányú, közvetlenül a rögzítőlemez felé történő felszerelésére.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                                                                                                                          |
|----------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | GFSC M5X10 TX20 SET        | Változat                                                                                                                                                                 |
| Rendelési szám | <a href="#">1274150000</a> | Klippon EB (Essential Box), Rögzítőcsavar, Magasság: 13.3 mm, Szélesség: 8.5 mm, Mélység: 8.5 mm, Alapanyag: Acél, horganyzott, galvanizált ónbevonat, passzívált, ezüst |
| GTIN (EAN)     | 4050118063820              |                                                                                                                                                                          |
| Qty.           | 1 ST                       |                                                                                                                                                                          |

## Mélység 15 mm



Integrálható, bővíthető és testre szabható: Az ideális bővítés minden alkalmazáshoz  
Az új Klippon tartozékainak konzisztens szerkezete® TB házcsalád konzisztens felépítésű tartozékválasztékával bármilyen alkalmazás speciális igényeihez egyszerűen hozzáigazíthatja a házakat.  
Sorkapocssínek  
A tartósínek két méretben kaphatók a DIN-sínek alkatrészeinek házban való rögzítéséhez (pl. elektronika, csatlakozók).

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                                                     |
|----------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | TS35X15 ST KTB4538 HOR     | Változat                                                                                            |
| Rendelési szám | <a href="#">8000073117</a> | Sín, TS 35, TS 35 x 15, Szélesség: 321 mm, foglalat nélkül, Acél, galvanizált ónbevonat, passzívált |
| GTIN (EAN)     | 4064675340720              |                                                                                                     |
| Qty.           | 20 ST                      |                                                                                                     |
| Típus          | TS35X15 ST KTB4538 VER     | Változat                                                                                            |
| Rendelési szám | <a href="#">8000073118</a> | Sín, TS 35, TS 35 x 15, Szélesség: 403 mm, foglalat nélkül, Acél, galvanizált ónbevonat, passzívált |
| GTIN (EAN)     | 4064675340737              |                                                                                                     |
| Qty.           | 20 ST                      |                                                                                                     |

## Tartozékok

## Szerelési anyag



Integrálás, kiterjesztés és egyedi igényekre szabás – tökéletes kiegészítés minden alkalmazáshoz

Az új Klippon® TB házcsalád komplett tartozék-választékával bármilyen alkalmazás speciális igényeihez egyszerűen hozzáigazíthatja a házakat.

Szerelési elemek készlete

Szerelési hardver készletek kaphatók a könnyen szerelhető típusú címketartók, dokumentumtartók és esővédő fedelek gyors felszereléséhez.

A címke rögzítőkészlet – SC szükséges a m (Trafolyte) ID vagy betűcímke felszereléséhez. Ennek a készletnek a segítségével az azonosító- vagy típuscímke közvetlenül a szekrényburkolatra szerelhető. A címkerögzítő készletet kifejezetten erre a célra fejlesztettük ki. Csak ha ezt a rögzítőkészletet használja, tudja biztosítani, hogy nem kerül szivárgás a szekrényre vagy a címke nem sérül meg. A univerzális rögzítőkészletet – TPSD pl. a betűcímke tartók, esővédő burkolatok vagy dokumentumtartók biztonságos és gyors felszereléséhez fejlesztettük ki. Ha ezt a rögzítőkészletet használja, tudja minimalizálni vagy elkerülni a szivárgások kockázatát.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                           |
|----------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Típus          | FKSC M6X8 D9/SW3           | Változat                                                  |
| Rendelési szám | <a href="#">0642600000</a> | Klippon TB (Terminal Box), Rögzítőcsavar, Alapanyag: Acél |
| GTIN (EAN)     | 4008190058258              |                                                           |
| Qty.           | 50 ST                      |                                                           |