

KTB QL 352620 S4E2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

A kép illusztráció



Abbildung ähnlich

A Klippon® TB és a Klippon® STB szekrény választék kiváló teljesítményjellemzőket kínál még a legszigorúbb környezeti feltételek között is. Továbbá kielégíti a potenciálisan robbanásveszélyes környezetek követelményeit is, amelyeket különösen a feldolgozó vagy az energiatermelő iparokban fordulnak elő. A Klippon® TB QL házak további előnyöket kínálnak egy olyan választékhoz, amely már most is eredményes és piacvezető.

A Klippon® TB QL házsorozat a következő előnyöket nyújtja:

- 19 méretben és 3 standard mélységgel kapható
- Akár 4 tömszelencelemével is ellátható
- Összenyomással szemben védett tömszelence
- Gyorsrögzítő fedél, alapkivitelben horonnyal
- Tökéletesített hőmérsékleti tulajdonságok
- IP66-os védettség
- Földelőcsap a ház burkolatán és alján
- Hegesztett rögzítőlábak
- Nemzetközi tanúsítványok

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|---|
| Változat | Klippon TB QL (Terminal Box - Quarter Lock), Üres ház, Nemesacél házak, Magasság: 350 mm, Szélesség: 260 mm, Mélység: 200 mm, Tömszelence lemezek: Alsó, felső, Alapanyag: Nemesacél 1.4404 (316 L), Elektropolírozott, ezüst |
| Rendelési szám | 1200180000 |
| Típus | KTB QL 352620 S4E2 |
| GTIN (EAN) | 4032248982936 |
| Qty. | 1 Darab |

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



| | |
|---------------------------|-----------------------------|
| ROHS | Megfelel |
| UL File Number Search | UL weboldal |
| Tanúsítvány száma (cULus) | E243298 |

Méreték és tömegek

| | | | |
|----------------------------|--------|-----------------------------|--------------|
| Mélység | 200 mm | Mélység (coll) | 7.874 inch |
| Magasság | 350 mm | Magasság (coll) | 13.7795 inch |
| Szélesség | 260 mm | Szélesség (coll) | 10.2362 inch |
| Rögzítési méret - magasság | 250 mm | Rögzítési méret - szélesség | 286 mm |
| Nettó tömeg | 8950 g | | |

Hőmérséklet

| | | | |
|-------------------|-----------------|--|---|
| Üzemi hőmérséklet | -60 °C...135 °C | Megjegyzés: szobahőmérséklet (szerviz) | 105 °C hőmérséklet felett az IP-védelem IP66-re korlátozódik. |
|-------------------|-----------------|--|---|

Termékek környezetvédelmi megfelelése

| | |
|--|--------------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétellel |
| RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen) | 6c |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 8d5fcdfe-c58e-44e1-a6b4-74d2bbccc9dd |

Ház földelés

| | |
|----------------------|---|
| Földelés, ház, belső | Ráhegesztett M6 rozsdamentes acél földelőcsap a ház alsó felében és a fedélben. |
|----------------------|---|

Tanúsítványszámok - tokozat

| | | | |
|---|---------------------------|---|-------------------------------|
| Tanúsítvány száma, UL Haz.Loc. | E223792 | Megfelelési nyilatkozat száma (DoC LVD) | DE PS261X 160412 001ISS03 |
| Tanúsítvány száma, UL Ord.Loc. | E243298 | Tanúsítvány száma, UL 508A | E223801 |
| Megfelelési nyilatkozat száma (AoC) | DE PS261X 160309 001ISS06 | Tanúsítvány száma, UL, sorkapocsdoboz | E223792 |
| Tanúsítvány száma, elektronikadoboz (NEPSI) | 2020322303003289 | Tanúsítvány száma - üres ház (ECAS) | 21-09-25241/ E21-09-053807 |
| Tanúsítvány száma, sorkapocsdoboz (KOSHA) | 16-AV4BO-0245X | Tanúsítvány száma - üres ház (INMETRO) LMP | 21.0016U |
| Tanúsítvány sz. (DNV) | TAE000013S | Tanúsítvány száma sorkapocsdoboz (AEx) | E223792 |
| Tanúsítvány száma (CCOE) | P461058_1 | Tanúsítvány száma, sorkapocsdoboz (ATEX) | IBExU14ATEX1050 |
| Tanúsítvány száma - üres ház (ATEX) | IBExU14ATEX1028 U | Tanúsítvány száma, sorkapocsdoboz (INMETRO) | LMP 21.0017 |

KTB QL 352620 S4E2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

| | | | |
|------------------------------------|--------------------|---|--|
| Tanúsítvány száma (INMETRO) | IEX 13.0009 | Tanúsítvány száma, sorkapocsdoboz (IECEX) | IECEXIBE 14.0013 |
| Tanúsítvány száma üres ház (IECEX) | IECEX IBE 14.0004U | Tanúsítvány száma (IECEX) | IECEXKEM10.0015U |
| Tanúsítvány száma (ATEX) | KEMA10ATEX0051 | Tanúsító intézet | ATEX, CCoE, DNV, IECEX, INMETRO, KC, NEPSI, CCC, UL AEx Class Div., UL AEx Class Zone, cULus |
| Tanúsítvány száma (cULus) | E243298 | | |

Tömszelencék, bal

| | | | |
|-----|----|-----|----|
| M63 | 2 | M75 | 2 |
| M12 | 38 | M50 | 3 |
| M16 | 26 | M32 | 7 |
| M25 | 14 | M20 | 17 |
| M40 | 6 | | |

Tömszelencék, felső/alsó

| | | | |
|-----|----|-----|----|
| M20 | 14 | M12 | 33 |
| M63 | 2 | M40 | 5 |
| M32 | 6 | M25 | 12 |
| M50 | 2 | M75 | 1 |
| M16 | 22 | | |

Tömszelencék, jobb

| | | | |
|-----|----|-----|----|
| M25 | 14 | M63 | 2 |
| M75 | 2 | M16 | 26 |
| M40 | 6 | M50 | 3 |
| M32 | 7 | M20 | 17 |
| M12 | 38 | | |

függőleges összeállítás

| | | | |
|--|------|---|------|
| Number of DIN rails and terminals (10 mm ² , vertical) | 1x27 | Number of DIN rails and terminals (16 mm ² , vertical) | 1x22 |
| Number of DIN rails and terminals (2.5 mm ² , vertical) | 2x53 | Number of DIN rails and terminals (4 mm ² , vertical) | 1x44 |
| Number of DIN rails and terminals (6 mm ² , vertical) | 1x33 | | |

vízszintes összeállítás

| | | | |
|--|------|---|------|
| DIN sínek és sorkapcsok darabszáma (10 mm ² , vízszintes) | 2x17 | Number of DIN rails and terminals (16 mm ² , horizontal) | 1x14 |
| Number of DIN rails and terminals (2.5 mm ² , horizontal) | 2x34 | Number of DIN rails and terminals (35 mm ² , horizontal) | 1x11 |
| Number of DIN rails and terminals (4 mm ² , horizontal) | 2x29 | Number of DIN rails and terminals (6 mm ² , horizontal) | 2x22 |

Általános információ

| | | | |
|--------------------------|---|--------------------------------|---|
| Burkolat anyagvastagsága | 1.5 mm | Peremes aljzat anyagvastagsága | 3 mm |
| Ház anyagvastagsága | 1.5 mm | Üzemi hőmérséklet, max. | 135 °C |
| Üzemi hőmérséklet, min. | -60 °C | Fedél kiegészítő | Negyed fordulatos kötőelem hornyos betéttel |
| Szabványok | DIN EN 62208 - Üres ház normál, DIN EN 61373 Class 1B**, DIN EN | Felületi minőség | Elektropolírozott |

KTB QL 352620 S4E2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

| | | | |
|--------------------------|---|--------------------------------|---|
| | 15085-2, EN 60079-0, EN 60079-7, EN 60079-31, IEC 60079-0, IEC 60079-7, IEC 60079-31 | | |
| Ütésállóság | 7 J ATEX verzió, 10 J standard változat | AF mérete | 10 mm |
| Védelmi osztály | IP66 | Alapanyag | Nemesacél 1.4404 (316 L) |
| Tömítés anyaga | Szilikon | Integrált rögzítést | 4, 6 vagy 9 db M6 tócsavar belső (anya) menet |
| Ház kiegészítő | 4 ráhegesztett rögzítő láb 11 mm-es furatokkal (2 hornyos láb és 2 kereszt alakú láb) | Megjegyzés: védettségi osztály | 105 °C feletti hőmérsékleti tartományban használva az IP-védelem IP 66-ra korlátozódik. |
| Flange plate mounting | M6 hatlapfejű csavarok 10 SW | Protection class (UL) | Type 3, Type 4X, Type 12 |
| Tömszelence lemezek | Alsó, felső | Doboz mérete | 450x510x290 |
| Szerelőnyílás: szélesség | 201 mm | Fedél nyílásszöge | 130.00 ° |
| Külső méretek | 372 x 311 x 210 | Aljzatperem | Igen |
| Max. teherbírás | 36 kg | Szerelőnyílás: magasság | 297 mm |
| PE-csavarok pozíciója | Ház, C oldal | Felhasználási területek | Robbanásveszélyes zóna, Folyamatirányítás, Olaj- és gázipar, Vegyipar, Tengeri, Szárazföldi |

Besorolások


| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002503 | ETIM 9.0 | EC002503 |
| ETIM 10.0 | EC002503 | ECLASS 14.0 | 27-18-05-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-18-05-02 | | |

KTB QL 352620 S4E2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Rajzok

www.weidmueller.com



KTB QL 352620 S4E2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

350 x 260mm



Integrálható, bővíthető és testre szabható: Az ideális bővítés minden alkalmazáshoz
 Az új Klippon tartozékainak konzisztens szerkezete® TB házcslád konzisztens felépítésű tartozékválasztékával bármilyen alkalmazás speciális igényeihez egyszerűen hozzáigazíthatja a házakat.
 Rögzítőlemezek
 Szerelőlapok, furatkiosztással vagy anélkül, DIN szerelősínek hosszanti és keresztirányú szereléséhez, vagy komponensek szereléséhez közvetlenül a szerelőlapra.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | KTB MOPL 3526 MSZN | Változat |
| Rendelési szám | 1193970000 | Klippon TB (Terminal Box), Rögzítőlemez, Magasság: 295 mm, Szélesség: 199 mm, Mélység: 1.5 mm, Alapanyag: Lemezacél, galvanizált, ezüst |
| GTIN (EAN) | 4050118028577 | |
| Qty. | 1 ST | |
| Típus | KTB MOPL 3526 S2N | Változat |
| Rendelési szám | 1193840000 | Klippon TB (Terminal Box), Rögzítőlemez, Magasság: 295 mm, Szélesség: 199 mm, Mélység: 1.5 mm, Alapanyag: Nemesacél 1.4301 (304), kezeletlen, ezüst |
| GTIN (EAN) | 4050118028447 | |
| Qty. | 1 ST | |
| Típus | KTB MOPL 3526 MSZN H | Változat |
| Rendelési szám | 2022310000 | Klippon TB (Terminal Box), Rögzítőlemez, perforálva, Magasság: 295 mm, Szélesség: 199 mm, Mélység: 1.5 mm, Alapanyag: Lemezacél, galvanizált, ezüst |
| GTIN (EAN) | 4050118403633 | |
| Qty. | 1 ST | |
| Típus | KTB MOPL 3526 S2N H | Változat |
| Rendelési szám | 1257680000 | Klippon TB (Terminal Box), Rögzítőlemez, perforálva, Magasság: 295 mm, Szélesség: 199 mm, Mélység: 1.5 mm, Alapanyag: Nemesacél 1.4301 (304), kezeletlen, ezüst |
| GTIN (EAN) | 4050118049282 | |
| Qty. | 1 ST | |

Tömszelencelemezek földelőcsapok nélkül



Integrálható, bővíthető és testre szabható: Az ideális bővítés minden alkalmazáshoz
 Az új Klippon tartozékainak konzisztens szerkezete® TB házcslád konzisztens felépítésű tartozékválasztékával bármilyen alkalmazás speciális igényeihez egyszerűen hozzáigazíthatja a házakat.
 Karimalemezek
 Aljzatperemek kétféle vastagságban, az előszerelt aljzatperemek egyszerű cseréjéhez.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | KTB GP 352620 AB S4 | Változat |
| Rendelési szám | 1281010000 | Klippon TB (Terminal Box), aljzatperem2, egyenes, Magasság: 250 mm, Szélesség: 167 mm, Mélység: 3 mm, Tömszelence lemezek: felső, Alsó, Alapanyag: 1.4404 rozsdamentes acél, Elektropolírozott, ezüst |
| GTIN (EAN) | 4050118071795 | |
| Qty. | 1 ST | |

KTB QL 352620 S4E2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Rozsdamentes acél tömszelencelemezek – 6 mm



Integrálható, bővíthető és testre szabható: Az ideális bővítés minden alkalmazáshoz
Az új Klippon tartozékainak konzisztens szerkezete® TB házcsalád konzisztens felépítésű tartozékválasztékával bármilyen alkalmazás speciális igényeihez egyszerűen hozzáigazíthatja a házakat.
Karimalemezek
Aljzatperemek kétféle vastagságban, az előszerelt aljzatperemek egyszerű cseréjéhez.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | KTB GP 352620 AB S4 6MM | Változat |
| Rendelési szám | 1256410000 | Klippon TB (Terminal Box), aljzatperem2, egyenes, Magasság: 250 mm, Szélesség: 167 mm, Mélység: 6 mm, Tömszelence lemezek: |
| GTIN (EAN) | 4050118093810 | felső, Alsó, Alapanyag: 1.4404 rozsdamentes acél, Elektropolírozott, ezüst |
| Qty. | 1 ST | |

Tömszelencelemezek földelőcsapokkal



Integrálható, bővíthető és testre szabható: Az ideális bővítés minden alkalmazáshoz
Az új Klippon tartozékainak konzisztens szerkezete® TB házcsalád konzisztens felépítésű tartozékválasztékával bármilyen alkalmazás speciális igényeihez egyszerűen hozzáigazíthatja a házakat.
Karimalemezek
Aljzatperemek kétféle vastagságban, az előszerelt aljzatperemek egyszerű cseréjéhez.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | KTB GP 352620 AB S4 PE | Változat |
| Rendelési szám | 2023230000 | Klippon TB (Terminal Box), aljzatperem2, egyenes, Magasság: 250 mm, Szélesség: 167 mm, Mélység: 3 mm, Tömszelence lemezek: |
| GTIN (EAN) | 4050118403985 | felső, Alsó, Alapanyag: 1.4404 rozsdamentes acél, Elektropolírozott, ezüst |
| Qty. | 1 ST | |

Rozsdamentes acél 1.4301



Integrálható, bővíthető és testre szabható: Az ideális bővítés minden alkalmazáshoz
Az új Klippon tartozékainak konzisztens szerkezete® TB házcsalád konzisztens felépítésű tartozékválasztékával bármilyen alkalmazás speciális igényeihez egyszerűen hozzáigazíthatja a házakat.
Esővédő burkolatok
Az esővédő burkolat ideális további védelmi szintet biztosít a háznak, ha az szokatlan klímájú területeken van telepítve, például előfordulnak nagyon heves esőzések, vagy extrém erős közvetlen napsütés.

KTB QL 352620 S4E2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | KTB RNHD 352620 R | Változat |
| Rendelési szám | 1281420000 | Klippon TB (Terminal Box), Esővédő fedél, Magasság: 55.9 mm, Szélesség: 265 mm, Mélység: 211.2 mm, Alapanyag: 1.4301 rozsdamentes acél, Tükröpolírozott, ezüst |
| GTIN (EAN) | 4050118072099 | |
| Qty. | 1 ST | |

Típuscímke-tartó



Integrálható, bővíthető és testre szabható: Az ideális bővítés minden alkalmazáshoz
Az új Klippon tartozékainak konzisztens szerkezete® TB házcslád konzisztens felépítésű tartozékválasztékával bármilyen alkalmazás speciális igényeihez egyszerűen hozzáigazíthatja a házakat.
Adattábla tartók
Sokféle kialakítású címketartó áll rendelkezésre az igény szerinti feltűnő kijelzéshez és a szükséglet szerinti további adattáblákhoz .

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | TPSDHA KTB 100X25 S2 2R | Változat |
| Rendelési szám | 1257640000 | Klippon TB (Terminal Box), Adattábla tartó, Szegecselt, Magasság: 25 mm, Szélesség: 141 mm, Mélység: 16.5 mm, Alapanyag: Nemesacél 1.4301 (304), Tükröpolírozott, ezüst |
| GTIN (EAN) | 4050118070354 | |
| Qty. | 1 ST | |
| Típus | TPSDHA KTB 130X50 S2 R | Változat |
| Rendelési szám | 1283450000 | Klippon TB (Terminal Box), Adattábla tartó, Szegecselt, Magasság: 50 mm, Szélesség: 171 mm, Mélység: 16.5 mm, Alapanyag: 1.4301 rozsdamentes acél, Nemesacél 1.4301 (304), Tükröpolírozott, ezüst |
| GTIN (EAN) | 4050118073621 | |
| Qty. | 1 ST | |
| Típus | TPSDHA KTB 70X70M3 S2 R | Változat |
| Rendelési szám | 1279320000 | Klippon TB (Terminal Box), Adattábla tartó, Szegecselt, Magasság: 70 mm, Szélesség: 70 mm, Mélység: 20 mm, Alapanyag: 1.4301 rozsdamentes acél, Nemesacél 1.4301 (304), Tükröpolírozott, ezüst |
| GTIN (EAN) | 4050118070101 | |
| Qty. | 1 ST | |

Záróelemek



Integrálható, bővíthető és testre szabható: Az ideális bővítés minden alkalmazáshoz
Az új Klippon tartozékainak konzisztens szerkezete® TB házcslád konzisztens felépítésű tartozékválasztékával bármilyen alkalmazás speciális igényeihez egyszerűen hozzáigazíthatja a házakat.
Zárórendszerek
Különböző lezáró rendszerek állnak rendelkezésre a ház biztonságos és szabályos lezárásához. A Klippon® TB MH házakhoz lakatokat, a Klippon® TB QL házakhoz pedig sokféle reteszelő betétet kínálunk.

KTB QL 352620 S4E2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | KTB QLH S4 SLS | Változat |
| Rendelési szám | 1191610000 | Klippon TB (Terminal Box), Záróelem, Alapanyag: 1.4404 rozsdamentes acél, kezeletlen, ezüst |
| GTIN (EAN) | 4050118137965 | |
| Qty. | 50 ST | |
| Típus | KTB QLL S2 DB3 | Változat |
| Rendelési szám | 1191590000 | Klippon TB (Terminal Box), Záróelem, Alapanyag: 1.4301 rozsdamentes acél, kezeletlen, ezüst |
| GTIN (EAN) | 4050118134285 | |
| Qty. | 50 ST | |
| Típus | KTB QLL S2 SLS | Változat |
| Rendelési szám | 1191600000 | Klippon TB (Terminal Box), Záróelem, Alapanyag: 1.4301 rozsdamentes acél, kezeletlen, ezüst |
| GTIN (EAN) | 4050118137989 | |
| Qty. | 10 ST | |

Szerelési anyag



Integrálás, kiterjesztés és egyedi igényekre szabás – tökéletes kiegészítés minden alkalmazáshoz
Az új Klippon® TB házcsalád komplett tartozék-választékával bármilyen alkalmazás speciális igényeihez egyszerűen hozzáigazíthatja a házakat.

Szerelési elemek készlete

Szerelési hardver készletek kaphatók a könnyen szerelhető típusú címketartók, dokumentumtartók és esővédő fedelek gyors felszereléséhez.

A címke rögzítőkészlet – SC szükséges a m (Trafolyte) ID vagy betűcímke felszereléséhez. Ennek a készletnek a segítségével az azonosító- vagy típuscímke közvetlenül a szekrényburkolatra szerelhető. A címkerögzítő készletet kifejezetten erre a célra fejlesztettük ki. Csak ha ezt a rögzítőkészletet használja, tudja biztosítani, hogy nem kerül szivárgás a szekrényre vagy a címke nem sérül meg. A univerzális rögzítőkészletet – TPSD pl. a betűcímke tartók, esővédő burkolatok vagy dokumentumtartók biztonságos és gyors felszereléséhez fejlesztettük ki. Ha ezt a rögzítőkészletet használja, tudja minimalizálni vagy elkerülni a szivárgások kockázatát.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | SD FIXING SET | Változat |
| Rendelési szám | 1285200000 | Klippon TB (Terminal Box), Azonosító tábla-rögzítőkészlet, Magasság: 12 mm, Szélesség: 12 mm, Mélység: 16.4 mm, Alapanyag: Nemesacél, rozsdamentes, kezeletlen, ezüst |
| GTIN (EAN) | 4050118075472 | |
| Qty. | 1 ST | |
| Típus | TPSD FIXING SET KTB | Változat |
| Rendelési szám | 1252190000 | Klippon TB (Terminal Box), Típus tábla-rögzítőkészlet, Alapanyag: Nemesacél, rozsdamentes, kezeletlen, ezüst |
| GTIN (EAN) | 4050118043969 | |
| Qty. | 1 ST | |

KTB QL 352620 S4E2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Dokumentumtartók



Integrálás, kiterjesztés és egyedi igényekre szabás – tökéletes kiegészítés minden alkalmazáshoz
Az új Klippon® TB házcsalád komplett tartozék-választékával bármilyen alkalmazás speciális igényeihez egyszerűen hozzáigazíthatja a házakat.

Dokumentumtartók

Dokumentumtartók a dokumentumoknak a szekrényben történő helyes tárolásához

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | DOHA KTB A6 S2 R | Változat |
| Rendelési szám | 1252780000 | Klippon TB (Terminal Box), Dokumentumtartók, Szegecselt, Magasság: 110 mm, Szélesség: 130 mm, Mélység: 20 mm, |
| GTIN (EAN) | 4050118045512 | Alapanyag: Nemesacél 1.4301 (304), Tükröpolírozott, ezüst |
| Qty. | 1 ST | |

Földelő tőcsavar



Integrálható, bővíthető és testre szabható: Az ideális bővítés minden alkalmazáshoz

Az új Klippon® TB házcsalád konzisztens felépítésű tartozék-választékával bármilyen alkalmazás speciális igényeihez egyszerűen hozzáigazíthatja a házakat.

Földelőtőcsavarok

A földelőtőcsavarokat komplett alkatrészként lehet cserélni, két változatban – sárgarézből és rozsdamentes acélból.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | PEBZ M10 KTB BR SET | Változat |
| Rendelési szám | 1192680000 | Klippon TB (Terminal Box), Földelő tőcsavar, Egyéb, Magasság: 21 mm, Szélesség: 21 mm, Mélység: 48.7 mm, Alapanyag: Sárgaréz, kezeletlen, ezüst |
| GTIN (EAN) | 4032248974641 | |
| Qty. | 1 ST | |
| Típus | PEBZ M10 KTB S4 SET | Változat |
| Rendelési szám | 1192690000 | Klippon TB (Terminal Box), Földelő tőcsavar, Egyéb, Magasság: 21 mm, Szélesség: 21 mm, Mélység: 48.7 mm, Alapanyag: Nemesacél 1.4404 (316 L), kezeletlen, ezüst |
| GTIN (EAN) | 4032248974658 | |
| Qty. | 1 ST | |

KTB QL 352620 S4E2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Földelő szalag

Az új Klippon® TB házrendszer rendszertartozékainak teljesen strukturált választékával a házak egyszerűen hozzáigazíthatók minden alkalmazás speciális követelményeihez. A következő opciók állnak rendelkezésre:

- Házelemek
- Dokumentumtartók
- Földelőcsap
- Tömszelencelemezek
- Szerelési anyag
- Rögzítőlemezek
- Esővédő fedelek
- Távtartó
- Sorkapocssínek
- Típuscímke-tartó

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | PECD WIRE 6/200/D6 SET | Változat |
| Rendelési szám | 2475490000 | Klippon TB (Terminal Box), Grounding strap, Csavaros, Alapanyag: |
| GTIN (EAN) | 4050118487206 | Acél, Zöld / sárga |
| Qty. | 1 ST | |

Rozsdamentes acél 1.4404 (316 L)



Integrálható, bővíthető és testre szabható: Az ideális bővítés minden alkalmazáshoz
Az új Klippon tartozékainak konzisztens szerkezete® TB házcsalád konzisztens felépítésű tartozékválasztékával bármilyen alkalmazás speciális igényeihez egyszerűen hozzáigazíthatja a házakat.

Esővédő burkolatok

Az esővédő burkolat ideális további védelmi szintet biztosít a háznak, ha az szokatlan klímájú területeken van telepítve, például előfordulnak nagyon heves esőzések, vagy extrém erős közvetlen napsütés.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | KTB RNHD XX2620 S4E R | Változat |
| Rendelési szám | 1314150000 | Klippon TB (Terminal Box), Esővédő fedél, Magasság: 55.9 mm, Szélesség: 265 mm, Mélység: 211.2 mm, Alapanyag: |
| GTIN (EAN) | 4050118117516 | Nemesacél 1.4404 (316 L), Elektropolírozott, ezüst |
| Qty. | 1 ST | |

KTB QL 352620 S4E2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Mélység 7,5 mm



Integrálható, bővíthető és testre szabható: Az ideális bővítés minden alkalmazáshoz
Az új Klippon tartozékainak konzisztens szerkezete® TB házcsalád konzisztens felépítésű tartozékválasztékával bármilyen alkalmazás speciális igényeihez egyszerűen hozzáigazíthatja a házakat.
Sorkapocssínek
A tartósínek két méretben kaphatók a DIN-sínek alkatrészeinek házban való rögzítéséhez (pl. elektronika, csatlakozók).

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | TS35X7.5 ST KTB3526 HOR | Változat |
| Rendelési szám | 8000006721 | Sín, TS 35, TS 35 x 7,5, Szélesség: 199 mm, foglalat nélkül, Acél, galvanizált, krómozott |
| GTIN (EAN) | 4050118652895 | |
| Qty. | 20 ST | |
| Típus | TS35X7.5 ST KTB3526 VER | Változat |
| Rendelési szám | 8000006711 | Sín, TS 35, TS 35 x 7,5, Szélesség: 295 mm, foglalat nélkül, Acél, galvanizált, krómozott |
| GTIN (EAN) | 4050118652840 | |
| Qty. | 20 ST | |

Rögzítőlemezek



Rögzítőlemez, lyukmintákkal és azok nélkül, a DIN tartósín vagy alkatrészek hosszirányú és keresztirányú, közvetlenül a rögzítőlemez felé történő felszerelésére.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | GFSC M5X10 TX20 SET | Változat |
| Rendelési szám | 1274150000 | Klippon EB (Essential Box), Rögzítőcsavar, Magasság: 13.3 mm, Szélesség: 8.5 mm, Mélység: 8.5 mm, Alapanyag: Acél, horganyzott, galvanizált ónbevonat, passzívált, ezüst |
| GTIN (EAN) | 4050118063820 | |
| Qty. | 1 ST | |

KTB QL 352620 S4E2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Mélység 15 mm



Integrálható, bővíthető és testre szabható: Az ideális bővítés minden alkalmazáshoz

Az új Klippon tartozékainak konzisztens szerkezete® TB házcsalád konzisztens felépítésű tartozékválasztékával bármilyen alkalmazás speciális igényeihez egyszerűen hozzáigazíthatja a házakat.

Sorkapocssínek

A tartósínek két méretben kaphatók a DIN-sínek alkatrészeinek házban való rögzítéséhez (pl. elektronika, csatlakozók).

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | TS35X15 ST KTB3526 HOR | Változat |
| Rendelési szám | 8000073113 | Sín, TS 35, TS 35 x 15, Szélesség: 199 mm, foglalat nélkül, Acél, galvanizált ónbevonat, passzívált |
| GTIN (EAN) | 4064675340669 | |
| Qty. | 20 ST | |
| Típus | TS35X15 ST KTB3526 VER | Változat |
| Rendelési szám | 8000073114 | Sín, TS 35, TS 35 x 15, Szélesség: 295 mm, foglalat nélkül, Acél, galvanizált ónbevonat, passzívált |
| GTIN (EAN) | 4064675340676 | |
| Qty. | 20 ST | |

Szerelési anyag



Integrálás, kiterjesztés és egyedi igényekre szabás – tökéletes kiegészítés minden alkalmazáshoz

Az új Klippon® TB házcsalád komplett tartozékválasztékával bármilyen alkalmazás speciális igényeihez egyszerűen hozzáigazíthatja a házakat.

Szerelési elemek készlete

Szerelési hardver készletek kaphatók a könnyen szerelhető típusú címketartók, dokumentumtartók és esővédő fedelek gyors felszereléséhez.

A címke rögzítőkészlet – SC szükséges a m (Trafolyte) ID vagy betűcímke felszereléséhez. Ennek a készletnek a segítségével az azonosító- vagy típuscímke közvetlenül a szekrényburkolatra szerelhető. A címkerögzítő készletet kifejezetten erre a célra fejlesztettük ki. Csak ha ezt a rögzítőkészletet használja, tudja biztosítani, hogy nem kerül szivárgás a szekrényre vagy a címke nem sérül meg. A univerzális rögzítőkészletet – TPSD pl. a betűcímke tartók, esővédő burkolatok vagy dokumentumtartók biztonságos és gyors felszereléséhez fejlesztettük ki. Ha ezt a rögzítőkészletet használja, tudja minimalizálni vagy elkerülni a szivárgások kockázatát.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | FKSC M6X8 D9/SW3 | Változat |
| Rendelési szám | 0642600000 | Klippon TB (Terminal Box), Rögzítőcsavar, Alapanyag: Acél |
| GTIN (EAN) | 4008190058258 | |
| Qty. | 50 ST | |