

SPB-M 3**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Különböző tartozékok állnak rendelkezésre betétjeinkhez.
Ez tartalmazza a kódoló elemeket is a betétekhez.

Általános rendelési adatok

Változat	Ipari nehézcsatlakozók, Tartozékok, Rögzítőcsavarok
Rendelési szám	1203600000
Típus	SPB-M 3
GTIN (EAN)	4008 1901 2004 7
Qty.	100 Darab

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

Méretetek és tömegek

Mélység	5.2 mm	Mélység (coll)	0.2047 inch
Magasság	21.6 mm	Magasság (coll)	0.8504 inch
Szélesség	5.2 mm	Szélesség (coll)	0.2047 inch
Hossz	21.6 mm	Hossz, inch	0.8504 inch
Nettó tömeg	2.47 g		

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC



Fontos megjegyzés

Termékinformáció Minden csatlakozóhoz 4 rögzítőcsavart tervezzen.

Besorolások

ETIM 8.0	EC002311	ETIM 9.0	EC002311
ETIM 10.0	EC002311	ECLASS 14.0	27-44-02-03
ECLASS 15.0	27-44-02-03		

Rajz



Kódolási rendszer